



Martin Serie Elite®




Servicio Estándar



Servicio Cantera



Servicio Minero



Clase Ingeniería



Maquinadas



Clean Flight® Wing



Servicio Estándar



Servicio Cantera



Servicio Minero



Servicio de Cantera en AR

Cara

- C Coronada
- F Plana

Tipo de Polea

- MES Martin Serie Elite
- S Servicio Estándar
- M Servicio Minero
- Q Servicio Cantera
- QAR Servicio Cantera en AR
- E Clase Ingeniería

Estilo de Polea

- Sin letra Polea Martin Serie Elite
- D Tambor
- W Jaula de Ardilla
- CF Clean Flight® Wing

Diámetro

3 Dígitos para la mayoría de las poleas, 2 dígitos para la Polea Martin de la Serie Elite.

Ejemplo:
120 12.0"
065 6.5"

Ancho de Cara

(En pulgadas)

C S D 120 26 X25 L 3 H

Estilo de Recubrimiento

Sin letra, el recubrimiento es liso

- H Herringbone
- D Diamantado
- C Cerámico (Sin especificar espesor)
- S Tiras Soldables
- R Radial/Circunferencial
- P Paralelo (con eje)

Espesor del Recubrimiento

2 1/4" 4 1/2" 6 3/4"
3 3/8" 5 5/8"

Recubrimiento

Sin "L" = Sin Recubrimiento

de parte del Buje

Las Poleas para Banda Transportadora deben usar bujes QD cortos y Las Poleas Martin de la Serie Elite usarán cualquier buje MXT

- X25, X30,... Buje MXT
- SF, E, F, JS,... Buje QD
- K20, K25,... Buje TB
- H25, H30,... Buje M-HE