




Nomenclatura de COPLES



**Cople
Quadra-Flex®**



**Cople de
Mordaza**



**Cople
Martin-Flex®**



**Cople de
Cadena**



**Cople de Rejilla
Blue-Flex®**



**Cople de
Engrane**



**Cople Flexible
Go-Flex®**

QUADRA-FLEX®

Tamaño 3 a 18	5 J 3/4	8 JEM-MD	Agregar si Detectable con Detector de Metales
Tipo de Brida			Material
J Acero Sinterizado, Barreno a la Medida		JEM TPR - 1pza. Sólida, Hule Termoplástico	
S Hierro Fundido, Barreno a la Medida		JEMS TPR - 1pza. Bipartida, Hule Termoplástico	
B Hierro Fundido, Buje QD		EM TPR - 2 pzas con Aro Retenedor	
SC Brida de Cople Espaciador		E EPDM - 2 piezas con Retenedor de Anillo	
Hubs (para Bridas SC)		N Neopreno - 2 pzas con Aro Retenedor	
H Maza para Cople Espaciador		H Hytrel - 1 pieza Sólida	
HS Maza Corta para Cople Espaciador		HS Hytrel - 2 piezas	
Barreno		Tamaño de Elemento 3 a 16	

Nota: Las bridas con barreno a la medida se suministran con
cuñero estándar y dos opresores, a menos que se especifique otra cosa

Martin FLEX®

Tamaño de Cople 5 a 12	F5 JA	Buje JA, SDS, SF, SH, SK, E
----------------------------------	--------------	---------------------------------------

COPLE DE MORDAZA

Tipo ML Universal MS Súper	ML 090 SS 1	SRL 090-MD	Agregar si Detectable con Detector de Metales
Tamaño 035 a 225			Tamaño
Material sin prefijo para Acero			Elemento (Spider)
SS Acero Inoxidable			
Barreno		SRL Buna-N SHL Hytrel	SUL Uretano SBL Bronce

COPLE DE CADENA

Tamaño de Cople 4012 a 12022	4016 1 1/4	Barreno O Buje JA QD TBH, TBF Taper
	4016 COV	Cubierta De Plástico: 4012-6020 De Aluminio: 6022-12022
	4016 CHN	Cadena

COPLE DE REJILLA BLUE-FLEX®

1020T10 1	1040T-GRID	1090T10-SUBASY	1050T-CL3.5000
Tamaño 1020 a 1200	Rejilla	Tipo de Cubierta 10 Horizontal 20 Vertical	Parte CL Maza Espaciadora
Martin Blue-Flex®	1050T-HUB1 7/8	Partes y juegos COV Cubierta y Accesorios FAS Juegos de Sujetadores SUBASY Juegos de Cubierta y Rejilla SEAL Juegos de Sellos	Longitud del Espaciador
Tipo de Cubierta 10 Horizontal 20 Vertical	Maza HUB Maza SH Maza Eje		
Tamaño de Barreno	Tamaño del Barreno (Barreno piloto si no hay tamaño del barreno)		

Nota: Las bridas barrenadas a la medida se suministran con cuñero
estándar y dos opresores a menos que se especifique otra cosa.

GO-FLEX®

Go-Flex® GF 20 CS 010 H	Go-Flex® GF 20 SD-INS	Go-Flex® GF 20 XP-CVR
Tamaño 10 a 12	Tamaño 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120	Tamaño 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
Material CS Acero al Carbón SS Acero Inoxidable	Tipo de Inserto SD Servicio Estándar (Rojo) MD Servicio Medio (Azul) XD Servicio Extremo (Negro) HT Alta Temperatura (Blanco) FG Grado Alimenticio Detectable con Detector de Metales (Azul Claro)	Tipo de Cubierta SD Alta Velocidad Servicio Estándar (Acero al Carbón) SS Alta Velocidad Servicio Estándar (Acero Inoxidable) XP Autodesempeño Bipartido Horizontal VS Alta Velocidad Vertical HS Alta Velocidad Bipartida Horizontal/Vertical
Tamaño de Barreno*	Inserto	Cubierta
PB Barreno Piloto		
008 1/2"		
010 5/8"		
012 3/4"		
014 7/8"		
100 1"		
102 1-1/8"		
103 1-3/16"		
104 1-1/4"		
106 1-3/8"		
107 1-7/16"		
108 1-1/2"		
110 1-5/8"		
112 1-3/4"		
114 1-7/8"		
115 1-15/16"		
200 2"		
202 2-1/8"		
203 2-3/16"		
204 2-1/4"		
206 2-3/8"		
207 2-7/16"		
208 2-1/2"		
210 2-5/8"		
212 2-3/4"		
214 2-7/8"		
215 2-15/16"		
300 3"		

*Barrenos métricos, estriados y por interferencia a solicitud

martinsprocket.com - (+52) 722 276 0800

COPYRIGHT© 2021 • MARTIN SPROCKET & GEAR, INC. • TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • CARD-COU-NOM-S • 0721