



Nomenclatura de POLEAS SINCRÓNICAS



MPC®



HTS®
De Alta Potencia



Alto Torque
HTS®



Poleas de Tiempo

MPC®

Perfil de diente compatible con las bandas modificadas curvilíneas más comunes

Opciones de Buje

PB Barreno Piloto
Sem Prefijo Sencillo

PB 8MX 22S 12 - SH

Opción de Buje

QD JA, SH, SDS... S
TB 1008, 1108... 120100

Paso de Banda

8mm ----- 12, 21, 36, 62
14mm ----- 20, 37, 68, 90, 125

Ancho de Banda (mm)

de Dientes

(La S lo identifica como sprocket MPC)

HTS®

Perfil de dientes RPP, compatible con bandas Hawk Pd®, RPP®, RPP+® y HTD®

P 30 14M 55 - SK

HTS®

de Dientes

Buje o MPB

Paso de Banda

Ancho de Banda (mm)

5mm ----- 15, 25
8mm ----- 20, 30, 50, 85
14mm ----- 40, 55, 85, 115, 170
20mm ----- 115, 170, 230, 290, 340

HTS® de Alta Potencia

Perfil de dientes RPP, compatible con bandas Hawk Pd®, Panther®, QT Power Chain®

W 24 8M 22 - JA

HTS® de Alta Potencia

de Dientes

Buje o MPB

Paso de Banda

Ancho de Banda (mm)

8mm ----- 12, 22, 35, 60
14mm ----- 20, 42, 65, 90, 120

Poleas de Tiempo

Perfil de dientes compatible con bandas de dientes trapezoidales

Buje TB

(Si se agrega en el número de parte, denota que la polea está barrenada para usarse con buje TB)

TB 18 L 100 JA

Buje QD

QD JA, SH, SDS... S
TB 1008, 1108... 120100

de Dientes

Ancho de Banda

Paso de Banda

037 3/8" 150 1-1/2"
050 1/2" 200 2"
075 3/4" 300 3"
100 1" 400 4"

XL Extra Ligera 1/5" H Pesada 1/2"
L Ligera 3/8" XH Extra Pesada 7/8"

FABRICACIÓN ESPECIAL (MTO)

Entregas Rápidas en Fabricación Especial • Acero Inoxidable • Aluminio • No-metálico

Tipo T • Tipo AT • Etiquetado y Empacado Especial • Barreno a la Medida • Entregas Programadas de la Planta Martin más Cercana

CONTI® HAWK PD ES UNA MARCA REGISTRADA DE CONTINENTAL®. QT POWER CHAIN ES UNA MARCA REGISTRADA DE TB WOOD'S®. PANTHER® ES UNA MARCA REGISTRADA DE CARLISLE®. POWERGRIP® HTD® ES UNA MARCA REGISTRADA DE GATES®.