

Helicoidal

16 H 6 14 - R Tipo

R Derecha
L Izquierda

Espesor del Helicoidal		
04 1/16	10 5/32	16 1/4
06 3/32	12 3/16	24 3/8
08 1/8	14 7/32	32 1/2

Diámetro del Eje		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1-1/2"	5 2-7/16"	7 3"

Tipo de Helicoidal

H Continuo R De Listón HQ Continuo de Desmontaje Rápido
S Seccional SQ Seccional de Desmontaje Rápido

Diámetro del Helicoidal

Ejes Motrices y Terminales

1 CD 5 BB - W Tipo de Sello

(no se indica si no tiene sello)

P Placa
W De caja

Tipo de Rodamiento		
BB Bolas		
B Rodillo		

Diámetro del Eje		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1 1/2"	5 2 7/16"	7 3 7/16"

Tipo

CD Eje Motriz
CE Eje Terminal

Número de Eje Motriz

(sólo eje motriz)

- 1 Eje Motriz
- 2 Rodamiento Sencillo en Pedestal
- 3 Rodamiento Doble en Pedestal

Artesas para Transportador

18 CTA 12 - 12 Longitud de la Artesa

Espesor de Artesa	
16 calibre 16	12 calibre 12
14 calibre 14	10 calibre 10

Configuración de Artesa

CTA Artesa en U con Ceja de Ángulo
CTF Artesa en U con Ceja Formada
FCT Artesa Ensanchada
CHT Artesa Tubular Sólida
CHT-F Artesa Tubular Bipartida con Ceja Formada
CHT-A Artesa Tubular Bipartida con Ceja de Ángulo

Diámetro del Helicoidal

Colgantes

14 CH 220 5 Diámetro del Eje

2 1"	5 2-7/16"
3 1-1/2"	6 3"
4 2"	7 3-7/16"

Estilo de Colgante

220, 226, 216, 230, 316, 19B, 326, 30, 216F, 60, 70

Colgante para Transportador

Diámetro del Helicoidal

Entradas de Alimentación

14 CI F Tipo

F Fijo
D Desmontable

Entradas de Alimentación

Diámetro del Helicoidal

Cubiertas de Artesa

18 TCP 12 - 12 Longitud de Cubierta

Espesor de la Cubierta	
16 calibre 16	12 calibre 12
14 calibre 14	10 calibre 10

Tipo

TCP Plana TCH A dos aguas
TCS Semiformada TSC Con casquillo
TCF Formada

Diámetro del Helicoidal

Bujes para Colgantes

CHB 220 6 W Construcción

ST Stellite		
MHI Hierro Endurecido Martin		
N Nylatrón		
P HDPE		
MCB Melamina		
(fabricados sin ceja)		
WN Nylon Blanco		
H Hierro Endurecido		
W Madera		
BR Bronce		
U UHMW		
MBR Bronce Martin		
C Cerámica		

Diámetro del Eje		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1-1/2"	5 2-7/16"	7 3-7/16"

Estilo

18B*, 60**, 216, 220

* Madera, Acero Endurecido, Nylatrón y Gatke
** Sólo Rodamiento de Bolas

Buje para Colgante

Descargas y Compuertas

14 TSD 12 Espesor de la Compuerta

16 calibre 16	12 calibre 12
14 calibre 14	10 calibre 10

Tipo

TSD Descarga Estándar
TSDS Descarga con Compuerta Deslizable (guillotina)
TSDF Descarga a Tapa Final
RPF Compuerta Plana de Cremallera y Piñón
RPF D Compuerta Plana de Cremallera y Piñón a Prueba de Fuga de Polvo
RPC Compuerta Curva de Cremallera y Piñón
RPC D Compuerta Curva de Cremallera y Piñón a Prueba de Fuga de Polvo

Diámetro del Helicoidal

Tapas de Artesa

9 TEF 3 - BB - P Únicamente Placa (sin rodamiento)

Tipo de Rodamiento		
BB Bolas		
RB Rodillos		

Diámetro del Eje		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1-1/2"	5 2-7/16"	7 3-7/16"

Tipo

TE Exterior sin Pie
TEF Exterior con Pie
TEI Interior
TER Interior, Rectangular
TEO Pedestal para Rodamiento Sencillo
TEOD Pedestal para Rodamiento Doble
FTEF Ensanchada, Exterior con Pie
FTE Ensanchada, Exterior sin Pie
FTEO Ensanchada con Pedestal para Rodamiento Sencillo
FTDO Ensanchada con Descarga
TDO Descarga Exterior
TDI Descarga Interior
CHTE Tubular Exterior sin Pie
CHTEF Tubular Exterior con Pie

Diámetro del Helicoidal

Rodamientos en Tapas

TEB 5 BB Tipo de Rodamiento o Eje

(No aplica para TEBH y CTW)

R Rodillo BR Bronce E Terminal
D Motriz BB Bolas

Diámetro del Eje		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1-1/2"	5 2-7/16"	7 3-7/16"

Estilo de Rodamiento

TEB Con Brida
TDB Para Descarga
TPB De Piso
TEBH En Caja para Buje
CTW Roldanas de Empuje Tipo "B"
CTH De Empuje de Servicio Pesado RB
CT De Empuje Tipo "E"

Componentes de Acople

CC 5 - 3 Agregar "3" si son 3 barrenos

Diámetro del Eje		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1-1/2"	5 2-7/16"	7 3-7/16"

Parte

CCB Pernos de Acoplamiento Estándar
CIC Buje Interior
CC Eje de Acoplamiento

CCC Eje de Acoplamiento Cerrado
CHE Eje Terminal

Sellos de Eje

CSS 6 Diámetro del Eje

Tipo de Sello		
2 1"	4 2"	6 3"
3 1-1/2"	5 2-7/16"	7 3-7/16"

CSS Sello de Collarín Bipartido (Glándula)
PGC Sello de Glándula con Empaquetadura
CSW Sello de Caja con Estopa y Retén

CSP Sello de Placa con Retén
CSFP Sello para Salida de Producto
MSP Sello Martin Super Pack