




Nomenclatura de BUJES




Características	MST® <i>Martin</i> Split Taper BUJE DE CÓNICO BIPARTIDO	QD Quick Detachable BUJE DE DESMONTAJE RÁPIDO	TB Taper Bushed BUJE TAPER / CÓNICO	MXT <i>Martin</i> XT BUJE XT	M-HE <i>Martin</i> HE BUJE HE
Barrenos en Existencia	3/8" – 7 7/16"	3/8" – 10"	1/2" – 12"	5/8" – 12"	1" – 8"
Conicidad en el Barril*	3/4" / pie	3/4" / pie	1.678" / pie	2" / pie	3" / pie
Materiales	Hierro y Acero	Hierro, Acero y Acero Inoxidable	Hierro, Acero y Acero Inoxidable	Hierro y Acero	Hierro y Acero
Montaje Invertido	No	Sí (hasta el "J")	No	No	No
Brida	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Opresor Externo	Sí	No	No	No	No
Corte	Doble a través del barril	Sencillo a través de todo el buje	Sencillo a través de todo el buje	Sencillo a través de todo el buje	Sencillo a través de todo el buje
Intercambiabilidad entre tipos de Bujes***	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

* Definición: Barril - Parte del buje que se extiende de la brida al otro extremo.

*** Nota: Los tipos de buje no son intercambiables (Ejemplo: El Bujes QD debe ser usado con productos para para Bujes QD, el buje TB debe ser usado con productos para para Bujes TB, etc.) pero cada tipo es intercambiable entre los Bujes de su mismo tipo hechos por otros fabricantes.

Tipo de Bujes	Número de Partes Básicas (seguidos por el diámetro de barreno):
MST®	G, H, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, R1, R2, S1, S2, U0, U1, U2, W1, W2
QD	JA, SH, SDS, SD, SK, SF, E, F, J, M, N, P, W, S
TB	1008, 1108, 1210, 1215, 1310, 1610, 1615, 2012, 2517, 2525, 3020, 3030, 3525, 3535, 4030, 4040, 4535, 4545, 5040, 5050, 6050, 7060, 8065, 10085, 120100.
MXT	MXT15, MXT20, MXT30, MXT35, MXT40, MXT45, MXT50, MXT60, MXT70, MXT80, MXT100, MXT120
M-HE	M-HE 25, M-HE 30, M-HE 35, M-HE 40, M-HE 45, M-HE 50, M-HE 60, M-HE 70, M-HE 80



ADVERTENCIA: El uso de lubricante antiferrante en las superficies cónicas o en las cuerdas de los tornillos u opresores durante la instalación puede causar daños en las Poleas y los Sprockets. Esto anula la garantía del fabricante.

martinsprocket.com - (+52) 722 276 0800