

Sprockets Sincrónicos HTS® de Alta Potencia



TRANSMISIONES SINCRÓNICAS

“W” Los sprockets HTS® de Alta Potencia (perfil de diente RPP®) operan con bandas Hawk Pd®, Panther®, QT Power Chain®.

“W” Los sprockets HTS® de Alta Potencia están diseñados para operar con los diseños más recientes de bandas de alta potencia.

Los sprockets Martin HTS® de Alta Potencia están diseñados para operar con los perfiles de bandas de alta potencia (RPP®) actuales.

Los sprockets sincrónicos HTS® de Alta Potencia le permiten más flexibilidad en los criterios de selección. La expansión de nuestra línea de productos de sincronización se ajusta a su aplicación incluso con el sprocket más económico.

W 24 8M 22 - JA

HTS®

de Dientes

Paso de Banda

8mm

14mm

Buje o MPB

Ancho de Banda (mm)


12, 22, 35, 60

20, 42, 65, 90, 120


- Disponibles para bandas de 8mm y 14mm
- Para bandas con anchos de:
12 mm, 22mm, 35 mm y 60 mm (en paso de 8 mm).
20 mm, 42 mm, 65 mm, 90 mm y 120 mm (en paso de 14 mm).
- Disponibles en existencia con bujes QD, Taper o MPB
- **Un número de parte típico puede ser: W248M22-JA.**

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm


Martin




Tipo AF



Tipo CF



Tipo DF




Tipo EF •

No. de Dientes	Número de Parte	Barreno	Paso	Diámetro (pulg)		Tipo +	Barreno Máx.	Dimensiones (pulgadas)								*Peso Aprox. (lb)
				D.E.	Ceja			E	L	M	K	H	F	G	W	
Paso 8mm, 12 mm (0.47") Ancho de Banda (8M-12)																
22	W228M12-MPB	MPB	2.206	2.154	2.562	MPB	1.188	0.623	1.452	—	—	1.620	0.827	—	0.577	1.0
24	W248M12-JA	JA	2.406	2.354	2.75	EF-1 •	1.25	0.265	1.063	0.5	0	—	0.827	1.34	0.577	0.5
26	W268M12-JA	JA	2.607	2.554	2.937	EF-1 •	1.25	0.265	1.063	0.5	0	—	0.827	1.34	0.577	0.6
28	W288M12-H	H	2.807	2.755	3.156	EF-1 •	1.5	-0.048	1.25	0.375	0	—	0.827	1.57	0.577	0.7
30	W308M12-H	H	3.008	2.955	3.344	EF-1 •	1.5	-0.048	1.25	0.375	0	—	0.827	1.57	0.577	0.9
32	W328M12-H	H	3.208	3.155	3.562	EF-1 •	1.5	-0.048	1.25	0.375	0	—	0.827	1.57	0.577	1.1
34	W348M12-SH	SH	3.409	3.355	3.75	DF-1	1.688	0.5	1.313	0.014	0	—	0.827	2.75	0.577	1.1
36	W368M12-SH	SH	3.609	3.556	3.937	DF-1	1.688	0.5	1.313	0.014	0	—	0.827	2.82	0.577	1.3
38	W388M12-SH	SH	3.810	3.756	4.156	DF-1	1.688	0.5	1.313	0.014	0	—	0.827	3	0.577	1.6
40	W408M12-SH	SH	4.010	3.956	4.344	DF-1	1.688	0.5	1.313	0.014	0	—	0.827	3	0.577	1.9
44	W448M12-SDS	SDS	4.411	4.357	4.75	CF-1	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	3.5	0.577	2.1
48	W488M12-SDS	SDS	4.812	4.757	5.157	CF-1	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	3.800	0.577	2.7
56	W568M12-SDS	SDS	5.614	5.558	5.937	CF-1	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	4.600	0.577	4.0
64	W648M12-SDS	SDS	6.416	6.359	6.75	CF-1	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	5.400	0.577	5.5
72	W728M12-SDS	SDS	7.218	7.16	7.562	CF-1	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	6.200	0.577	7.3
80	W808M12-SDS	SDS	8.020	7.961	8.375	CF-2	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	6.900	0.577	9.2
90	W908M12-SDS	SDS	9.023	8.963	—	C-2	2	0.548	1.375	0	0.077	—	0.827	7.625	—	9.5
112	W1128M12-SK	SK	11.229	11.166	—	C-3	2.625	0.688	1.938	0.423	—	—	0.827	9.875	—	13.3
144	W1448M12-SK	SK	14.447	14.37	—	C-3	2.625	0.688	1.938	0.423	—	—	0.827	12.875	—	19.1
192	W1928M12-SF	SF	19.249	19.176	—	C-3	2.938	0.813	2.063	0.423	—	—	0.827	17.625	—	23.0
Paso 8mm, 22 mm (0.86") Ancho de Banda (8M-22)																
22	W228M22-MPB	MPB	2.206	2.154	2.562	MPBF-1	1.188	0.619	1.84	0	—	1.625	1.22	—	0.97	1.3
24	W248M22-JA	JA	2.406	2.354	2.750	EF-1 •	1.25	0.658	1.063	0.5	0	—	1.22	1.34	0.97	0.7
26	W268M22-JA	JA	2.607	2.554	2.937	EF-1 •	1.25	0.658	1.063	0.5	0	—	1.22	1.34	0.97	1.0
28	W288M22-H	H	2.807	2.755	3.156	EF-1 •	1.5	0.345	1.25	0.375	0	—	1.22	1.57	0.97	1.1
30	W308M22-H	H	3.008	2.955	3.344	EF-1 •	1.5	0.345	1.25	0.375	0	—	1.22	1.57	0.97	1.3
32	W328M22-H	H	3.208	3.155	3.562	CF-1 •	1.5	0.030	1.25	0	0.345	—	1.22	1.57	0.97	1.7
34	W348M22-SH	SH	3.409	3.355	3.75	DF-1	1.688	0.092	1.313	0	0.408	—	1.22	2.75	0.97	1.3
36	W368M22-SH	SH	3.609	3.556	3.937	DF-1	1.688	0.092	1.313	0	0.408	—	1.22	2.82	0.97	1.6
38	W388M22-SH	SH	3.810	3.756	4.156	DF-1	1.688	0.092	1.313	0	0.408	—	1.22	3	0.97	1.9
40	W408M22-SH	SH	4.010	3.956	4.344	DF-1	1.688	0.092	1.313	0	0.408	—	1.22	3	0.97	2.3
44	W448M22-SDS	SDS	4.411	4.357	4.75	DF-1	2	0.155	1.375	0	0.47	—	1.22	3.5	0.97	2.5
48	W488M22-SDS	SDS	4.812	4.757	5.157	DF-1	2	0.155	1.375	0	0.47	—	1.22	3.8	0.97	3.2
56	W568M22-SDS	SDS	5.614	5.558	5.937	DF-1	2	0.155	1.375	0	0.47	—	1.22	4.6	0.97	4.6
64	W648M22-SK	SK	6.416	6.359	6.75	DF-1	2.625	0.438	1.938	-0.28	0.25	—	1.22	5.4	0.97	7.7
72	W728M22-SK	SK	7.218	7.16	7.562	DF-1	2.625	0.438	1.938	-0.28	0.25	—	1.22	6.2	0.97	9.1
80	W808M22-SK	SK	8.020	7.961	8.375	DF-2	2.625	0.438	1.938	-0.28	0.25	—	1.22	6.9	0.97	9.1
90	W908M22-SK	SK	9.023	8.963	—	D-2	2.625	0.438	1.938	-0.28	0.25	—	1.22	7.63	—	12.0
112	W1128M22-SK	SK	11.229	11.166	—	D-3	2.625	0.438	1.938	-0.28	0.25	—	1.22	9.88	—	15.3
144	W1448M22-SF	SF	14.447	14.37	—	D-3	2.938	0.563	2.063	-0.28	0.25	—	1.22	12.88	—	19.1
192	W1928M22-E	E	19.249	19.176	—	C-3	3.5	1.202	2.625	0.202	-0.202	—	1.22	17.63	—	38.4


* El peso indicado es para el Sprocket sin el buje.
• Sólo para montaje reverso.

+ Los números (1=Sólido, 2=Alma, 3=Rayos) dentro de "Tipo" indican la construcción. La "F" indica que el sprocket tiene cejas.


Tipo MPB



Tipo K



Tipo W



Tipo MPBF

Tipo KF

Tipo WF


No. de Dientes	Número de Parte	Barreno	Paso	Diámetro (pulg)		Tipo +	Barreno Máx.	Dimensiones (pulgadas)								*Peso Aprox. (lb)
				D.E.	Ceja			E	L	M	K	H	F	G	W	
Paso 8mm, 35 mm (1.38") Ancho de Banda (8M-35)																
22	W228M35-MPB	MPB	2.206	2.154	2.56	MBPF-1	1.188	0.618	2.35	—	—	1.625	1.73	—	1.428	1.6
24	W248M35-MPB	MPB	2.406	2.354	2.75	MBPF-1	1.250	0.618	2.35	—	—	1.8125	1.73	—	1.428	2.0
26	W268M35-MPB	MPB	2.607	2.554	2.94	MBPF-1	1.375	0.618	2.35	—	—	2	1.73	—	1.428	2.4
28	W288M35-H	H	2.807	2.755	3.16	EF-1 •	1.5	0.855	1.25	0.375	0	—	1.73	1.57	1.428	1.5
30	W308M35-H	H	3.008	2.955	3.34	EF-1 •	1.5	0.855	1.25	0.375	0	—	1.73	1.57	1.428	1.9
32	W328M35-H	H	3.208	3.155	3.56	AF-1 •	1.5	0.245	1.25	0.235	0.62	—	1.73	1.57	1.428	2.4
34	W348M35-SH	SH	3.409	3.355	3.75	AF-1	1.688	0.12	1.3125	0.298	0.62	—	1.73	2.75	1.428	2.4
36	W368M35-SH	SH	3.609	3.556	3.94	AF-1	1.688	0.12	1.3125	0.298	0.62	—	1.73	2.82	1.428	2.8
38	W388M35-SH	SH	3.81	3.756	4.16	AF-1	1.688	0.12	1.3125	0.298	0.62	—	1.73	3	1.428	3.0
40	W408M35-SH	SH	4.01	3.956	4.34	AF-1	1.688	0.12	1.3125	0.298	0.62	—	1.73	3	1.428	2.8
44	W448M35-SD	SD	4.411	4.357	4.75	DF-1	2	0.313	1.8125	0.232	0.25	—	1.73	3.5	1.428	3.1
48	W488M35-SD	SD	4.812	4.757	5.16	DF-1	2	0.313	1.8125	0.232	0.25	—	1.73	3.8	1.428	3.5
56	W568M35-SK	SK	5.614	5.558	5.94	DF-1	2.625	0.438	1.9375	0.23	0.25	—	1.73	4.6	1.428	5.3
64	W648M35-SK	SK	6.416	6.359	6.75	DF-1	2.625	0.438	1.9375	0.23	0.25	—	1.73	5.4	1.428	8.4
72	W728M35-SK	SK	7.218	7.16	7.56	DF-1	2.625	0.438	1.9375	0.23	0.25	—	1.73	6.2	1.428	9.1
80	W808M35-SF	SF	8.02	7.961	8.38	DF-1	2.938	0.563	2.0625	0.23	0.25	—	1.73	6.9	1.428	15.1
90	W908M35-SF	SF	9.023	8.963	—	D-2	2.938	0.563	2.0625	0.23	0.25	—	1.73	7.625	—	20.7
112	W1128M35-SF	SF	11.229	11.166	—	A-3	2.938	0.563	2.0625	0.23	0.25	—	1.73	9.875	—	18.0
144	W1448M35-E	E	14.447	14.37	—	C-3	3.5	0.893	2.6250	—	0.107	—	1.73	12.875	—	38.0
192	W1928M35-E	E	19.249	19.176	—	C-3	3.5	0.893	2.6250	—	0.107	—	1.73	17.625	—	53.0
Paso 8mm, 60 mm (2.36") Ancho de Banda (8M-60)																
22	W228M60-MPB	MPB	2.206	2.154	2.562	MPBF-1	1.188	0.619	3.375	—	—	1.625	2.756	—	2.506	2.2
24	W248M60-MPB	MPB	2.406	2.354	2.75	MPBF-1	1.25	0.619	3.375	—	—	1.813	2.756	—	2.506	2.7
26	W268M60-MPB	MPB	2.607	2.554	2.937	MPBF-1	1.375	0.619	3.375	—	—	2	2.756	—	2.506	3.3
28	W288M60-MPB	MPB	2.807	2.755	3.156	MPBF-1	1.5	0.619	3.375	—	—	2.281	2.756	—	2.506	4.4
30	W308M60-MPB	MPB	3.008	2.955	3.344	MPBF-1	1.563	0.619	3.375	—	—	2.468	2.756	—	2.506	5.1
32	W328M60-MPB	MPB	3.208	3.155	3.562	MPBF-1	1.625	0.619	3.375	—	—	2.593	2.756	—	2.506	5.9
34	W348M60-MPB	MPB	3.409	3.355	3.750	MPBF-1	1.688	0.619	3.375	—	—	2.796	2.756	—	2.506	6.6
36	W368M60-MPB	MPB	3.609	3.556	3.937	MPBF-1	1.75	0.619	3.375	—	—	3	2.756	—	2.506	7.8
36	W368M60-2012	2012*	3.609	3.556	3.937	KF-1	2	1.506	1.25	0	—	—	2.756	2.82	2.506	2.3
38	W388M60-MPB	MPB	3.810	3.756	4.156	MPBF-1	1.938	0.619	3.375	—	—	3.188	2.756	—	2.506	8.8
38	W388M60-2012	2012*	3.810	3.756	4.156	KF-1	2	1.506	1.25	0	—	—	2.756	3	2.506	2.8
40	W408M60-MPB	MPB	4.010	3.956	4.344	MPBF-1	2.125	0.619	3.375	—	—	3.813	2.756	—	2.506	9.8
40	W408M60-2012	2012*	4.010	3.956	4.344	WF-1	2	1.506	1.25	0	—	—	2.756	3	2.506	2.3
44	W448M60-2517	2517	4.411	4.357	4.75	WF-1	2.5	0.503	1.75	0.503	—	—	2.756	3.5	2.506	5.4
48	W488M60-2517	2517	4.812	4.757	5.157	WF-1	2.5	0.503	1.75	0.503	—	—	2.756	3.8	2.506	3.2
56	W568M60-3020	3020	5.614	5.558	5.937	WF-1	3	0.378	2	0.378	—	—	2.756	4.6	2.506	6.3
64	W648M60-SF	SF	6.416	6.359	6.750	AF-1	2.938	-0.061	2.063	0.754	0.752	—	2.756	5.4	2.506	9.8
72	W728M60-E	E	7.218	7.160	7.562	AF-1	3.5	0	2.625	0.131	1	—	2.756	6.2	2.506	12.8
80	W808M60-E	E	8.020	7.961	8.375	AF-1	3.5	0	2.625	0.131	1	—	2.756	6.9	2.506	19.3
90	W908M60-E	E	9.023	8.963	—	A-1	3.5	0	2.625	0.131	1	—	2.756	7.625	—	20.7
112	W1128M60-F	F	11.229	11.166	—	C-3	4	0.869	3.625	0	0.256	—	2.756	9.875	—	50.3
144	W1448M60-F	F	14.447	14.37	—	C-3	4	0.869	3.625	0	0.256	—	2.756	12.875	—	73.2
192	W1928M60-F	F	19.249	19.176	—	C-3	4	0.869	3.625	0	0.256	—	2.756	17.625	—	81.3

* El peso indicado es para el Sprocket sin el buje.
• Sólo para montaje reverso.

+ Los números (1=Sólido, 2=Alma, 3=Rayos) dentro de "Tipo" indican la construcción. La "F" indica que el sprocket tiene cejas.

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14 mm

Martin




No. de Dientes	Número de Parte	Barreno	Paso	Diámetro (pulg)		Tipo +	Barreno Máx.	Dimensiones (pulgadas)								*Peso Aprox. (lb)
				D.E.	Ceja			E	L	M	K	H	F	G	W	
Paso 14mm, 20 mm (0.79") Ancho de Banda (14M-20)																
28	W2814M20-SK	SK	4.912	4.805	5.56	DF-1	2.625	0.688	1.938	-0.03	—	—	1.22	2.74	0.908	3.6
29	W2914M20-SK	SK	5.088	4.981	5.56	DF-1	2.625	0.688	1.938	-0.03	—	—	1.22	2.74	0.908	4.0
30	W3014M20-SK	SK	5.263	5.156	6.13	DF-1	2.625	0.688	1.938	-0.03	—	—	1.22	2.74	0.908	4.4
32	W3214M20-SK	SK	5.614	5.507	6.13	DF-1	2.625	0.688	1.938	-0.03	—	—	1.22	2.74	0.908	5.3
34	W3414M20-SK	SK	5.965	5.857	6.5	DF-1	2.625	0.688	1.938	-0.03	—	—	1.22	2.74	0.908	6.2
36	W3614M20-SF	SF	6.316	6.208	6.81	CF-1	2.938	0.813	2.063	-0.03	—	—	1.22	3.05	0.908	5.7
38	W3814M20-SF	SF	6.667	6.559	7.16	CF-1	2.938	0.813	2.063	-0.03	—	—	1.22	3.05	0.908	6.5
40	W4014M20-SF	SF	7.018	6.91	7.5	CF-1	2.938	0.813	2.063	-0.03	—	—	1.22	3.05	0.908	7.6
44	W4414M20-E	E	7.72	7.611	8.22	CF-1	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	10.2
48	W4814M20-E	E	8.421	8.312	8.94	CF-1	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	13.0
52	W5214M20-E	E	9.123	9.014	9.69	CF-1	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	16.7
56	W5614M20-E	E	9.825	9.715	10.38	CF-1	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	20.4
60	W6014M20-E	E	10.527	10.417	11.06	CF-1	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	23.6
64	W6414M20-E	E	11.229	11.118	11.75	CF-1	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	27.1
68	W6814M20-E	E	11.93	11.82	12.5	CF-2	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	26.8
72	W7214M20-E	E	12.632	12.521	13.19	CF-2	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	29.6
80	W8014M20-E	E	14.036	13.924	14.63	CF-2	3.5	1	2.625	0.405	—	—	1.22	—	0.908	35.3
90	W9014M20-E	E	15.79	15.677	—	C-3	3.5	1.188	2.625	0.218	-0.188	—	1.22	13.563	—	36.6
112	W11214M20-E	E	19.65	19.535	—	C-3	3.5	1.188	2.625	0.218	-0.188	—	1.22	17.375	—	48.0
144	W14414M20-E	E	25.264	25.147	—	C-3	3.5	1.188	2.625	0.218	-0.188	—	1.22	23	—	59.4
168	W16814M20-F	F	29.475	29.355	—	C-3	4	1.563	3.625	0.842	-0.438	—	1.22	27.25	—	98.4
192	W19214M20-J	J	33.686	33.564	—	C-3	4.5	1.938	4.5	1.342	-0.626	—	1.22	31.375	—	147.4
216	W21614M20-J	J	37.896	37.772	—	C-3	4.5	1.938	4.5	1.342	-0.626	—	1.22	35.625	—	155.6
Paso 14mm, 42 mm (1.65") Ancho de Banda (14M-42)																
28	W2814M42-SK	SK	4.912	4.805	5.56	EF-1 •	2.625	0.837	1.938	0.688	—	—	2.087	2.74	1.774	5.5
29	W2914M42-SK	SK	5.088	4.981	5.56	EF-1 •	2.625	0.837	1.938	0.688	—	—	2.087	2.74	1.774	6.2
30	W3014M42-SK	SK	5.263	5.156	6.13	DF-1	2.625	0.267	1.938	0.416	0.421	—	2.087	3.92	1.774	5.9
32	W3214M42-SK	SK	5.614	5.507	6.13	DF-1	2.625	0.267	1.938	0.416	0.42	—	2.087	3.92	1.774	7.4
34	W3414M42-SF	SF	5.965	5.857	6.5	DF-1	2.938	0.391	2.063	0.415	0.421	—	2.087	3.92	1.774	8.8
36	W3614M42-SF	SF	6.316	6.208	6.81	DF-1	2.938	0.391	2.063	0.415	0.421	—	2.087	4.688	1.774	7.8
38	W3814M42-SF	SF	6.667	6.559	7.16	DF-1	2.938	0.391	2.063	0.415	0.421	—	2.087	4.938	1.774	9.2
40	W4014M42-SF	SF	7.018	6.91	7.5	DF-1	2.938	0.391	2.063	0.415	0.421	—	2.087	5.063	1.774	10.8
44	W4414M42-E	E	7.72	7.611	8.22	DF-1	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	6.125	1.774	13.1
48	W4814M42-E	E	8.421	8.312	8.94	DF-1	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	6.5	1.774	17.2
52	W5214M42-E	E	9.123	9.014	9.69	DF-1	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	7.188	1.774	21.2
56	W5614M42-E	E	9.825	9.715	10.38	DF-1	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	7.875	1.774	25.6
60	W6014M42-E	E	10.527	10.417	11.06	DF-1	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	8.5	1.774	30.3
64	W6414M42-E	E	11.229	11.118	11.75	DF-1	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	9.25	1.774	35.1
68	W6814M42-E	E	11.93	11.82	12.5	DF-2	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	10	1.774	33.7
72	W7214M42-E	E	12.632	12.521	13.19	DF-2	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	10.688	1.774	37.3
80	W8014M42-E	E	14.036	13.924	14.63	DF-2	3.5	0.772	2.625	0.234	0.228	—	2.087	12.125	1.774	44.5
90	W9014M42-F	F	15.79	15.677	—	C-3	4	1.125	3.625	0.413	—	—	2.087	13.563	—	50.8
112	W11214M42-F	F	19.65	19.535	—	C-3	4	1.125	3.625	0.413	—	—	2.087	17.375	—	77.3
144	W14414M42-F	F	25.264	25.147	—	C-3	4	1.125	3.625	0.413	—	—	2.087	23	—	97.4
168	W16814M42-F	F	29.475	29.355	—	C-3	4	1.125	3.625	0.413	—	—	2.087	27.25	—	119.3
192	W19214M42-J	J	33.686	33.564	—	C-3	4.5	1.505	4.5	0.908	—	-0.192	2.087	31.375	—	173.5
216	W21614M42-J	J	37.896	37.772	—	C-3	4.5	1.505	4.5	0.908	—	-0.192	2.087	35.625	—	206.0

* El peso indicado es para el Sprocket sin el buje.


• Sólo para montaje reverso.

+ Los números (1=Sólido, 2=Alma, 3=Rayos) dentro de "Tipo" indican la construcción. La "F" indica que el sprocket tiene cejas.




Tipo MPB

Tipo MPBF



Tipo C

Tipo CF



Tipo D

Tipo DF





No. de Dientes	Número de Parte	Barreno	Paso	Diámetro (pulg)		Tipo +	Barreno Máx.	Dimensiones (pulgadas)								*Peso Aprox. (lb)
				D.E.	Ceja			E	L	M	K	H	F	G	W	
Paso 14mm, 65 mm (2.56") Ancho de Banda (14M-65)																
28	W2814M65-MPB	MPB	4.912	4.805	5.56	MPBF-1	2.313	1	4.032	—	-	3.688	3.032	0	2.719	15.0
29	W2914M65-MPB	MPB	5.088	4.981	5.56	MPBF-1	2.313	1	4.032	—	-	3.688	3.032	0	2.719	16.0
30	W3014M65-MPB	MPB	5.263	5.156	6.13	MPBF-1	2.5	1	4.032	—	-	4.141	3.032	0	2.719	18.0
32	W3214M65-MPB	MPB	5.614	5.507	6.13	MPBF-1	2.5	1	4.032	—	-	4.141	3.032	0	2.719	20.2
34	W3414M65-MPB	MPB	5.965	5.857	6.5	MPBF-1	2.688	1	4.032	—	-	4.484	3.032	0	2.719	23.4
36	W3614M65-MPB	MPB	6.316	6.208	6.81	MPBF-1	3	1	4.032	—	-	4.875	3.032	0	2.719	24.5
36	W3614M65-3030	3030*	6.316	6.208	6.81	MPBF-1	3	0.032	3	—	-	—	3.032	0	2.719	10.8
38	W3814M65-MPB	MPB	6.667	6.559	7.16	MPBF-1	3.250	1	4.032	—	-	5.172	3.032	0	2.719	27.6
38	W3814M65-3030	3030*	6.667	6.559	7.16	MPBF-1	3	0.032	3	—	-	—	3.032	0	2.719	13.4
40	W4014M65-MPB	MPB	7.018	6.910	7.5	MPBF-1	3.438	1	4.032	—	-	5.563	3.032	0	2.719	31.5
40	W4014M65-3535	3535*	7.018	6.910	7.5	CF-1	3.5	0.468	3.5	—	-	6.125	3.032	3.875	2.719	13.2
44	W4414M65-E	E	7.720	7.611	8.22	DF-1	3.5	0.125	2.625	0.532	0.875	—	3.032	6.125	2.719	16.2
48	W4814M65-E	E	8.421	8.312	8.94	DF-1	3.5	0.125	2.625	0.532	0.875	—	3.032	6.5	2.719	21.4
52	W5214M65-E	E	9.123	9.014	9.69	DF-1	3.5	0.125	2.625	0.532	0.875	—	3.032	7.188	2.719	25.9
56	W5614M65-F	F	9.825	9.715	10.38	CF-1	4	0.594	3.625	—	0.531	—	3.032	7.875	2.719	36.3
60	W6014M65-F	F	10.527	10.417	11.06	CF-1	4	0.594	3.625	—	0.531	—	3.032	8.5	2.719	43.5
64	W6414M65-F	F	11.229	11.118	11.75	CF-1	4	0.594	3.625	—	0.531	—	3.032	9.25	2.719	51.0
68	W6814M65-F	F	11.930	11.820	12.5	CF-2	4	0.594	3.625	—	0.531	7.75	3.032	10	2.719	47.9
72	W7214M65-F	F	12.632	12.521	13.19	CF-2	4	0.594	3.625	—	0.531	7.75	3.032	10.688	2.719	52.7
80	W8014M65-F	F	14.036	13.924	14.63	CF-2	4	0.594	3.625	—	0.531	7.75	3.032	12.125	2.719	61.2
90	W9014M65-F	F	15.790	15.677	—	C-3	4	0.594	3.625	—	0.531	7.75	3.032	13.563	—	59.8
112	W11214M65-J	J	19.650	19.535	—	C-3	4.5	1.250	4.5	0.219	0.063	9	3.032	17.375	—	104.2
144	W14414M65-M	M	25.264	25.147	—	C-3	5.5	2.063	6.75	1.657	-0.5	11.375	3.032	23	—	197.3
168	W16814M65-M	M	29.475	29.355	—	C-3	5.5	2.063	6.75	1.657	-0.5	11.375	3.032	27.25	—	207.0
192	W19214M65-M	M	33.686	33.564	—	C-3	5.5	2.063	6.75	1.657	-0.5	11.375	3.032	31.375	—	173.5
216	W21614M65-M	M	37.896	37.772	—	C-3	5.5	2.063	6.75	1.657	-0.5	11.375	3.032	35.625	—	253.0

* El peso indicado es para el Sprocket sin el buje.
• Sólo para montaje reverso.

+ Los números (1=Sólido, 2=Alma, 3=Rayos) dentro de "Tipo" indican la construcción. La "F" indica que el sprocket tiene cejas.

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Martin







No. de Dientes	Número de Parte	Barreno	Paso	Diámetro (pulg)		Tipo +	Barreno Máx.	Dimensiones (pulgadas)								*Peso Aprox. (lb)
				D.E.	Ceja			E	L	M	K	H	F	G	W	
Paso 14mm, 90 mm (3.54") Ancho de Banda (14M-90)																
28	W2814M90-MPB	MPB	4.912	4.805	5.56	MPBF-1	2.313	1	5.055	—	—	3.688	4.055	0	3.743	18.9
29	W2914M90-MPB	MPB	5.088	4.981	5.56	MPBF-1	2.313	1	5.055	—	—	3.688	4.055	0	3.743	20.2
30	W3014M90-MPB	MPB	5.263	5.156	6.13	MPBF-1	2.5	1	5.055	—	—	4.141	4.055	0	3.743	10.9
32	W3214M90-MPB	MPB	5.614	5.507	6.13	MPBF-1	2.5	1	5.055	—	—	4.141	4.055	0	3.743	13.9
34	W3414M90-MPB	MPB	5.965	5.857	6.5	MPBF-1	2.688	1	5.055	—	—	4.484	4.055	0	3.743	16.7
36	W3614M90-MPB	MPB	6.316	6.208	6.81	MPBF-1	3	1	5.055	—	—	4.875	4.055	0	3.743	31.4
38	W3814M90-MPB	MPB	6.667	6.559	7.16	MPBF-1	3.25	1	5.055	—	—	5.172	4.055	4.938	3.743	35.5
40	W4014M90-3535	3535	7.018	6.91	7.5	KF-1	3.5	0.555	3.5	—	—	—	4.055	—	3.743	17.1
44	W4414M90-3535	3535	7.72	7.611	8.22	KF-1	4	0.555	3.5	—	—	—	4.055	—	3.743	24.8
48	W4814M90-4040	4040	8.421	8.312	8.94	KF-1	4	0.055	4	—	—	—	4.055	—	3.743	27.0
52	W5214M90-F	F	9.123	9.014	9.69	DF-1	4	0.347	3.625	0.778	0.778	—	4.055	7.188	3.743	34.7
56	W5614M90-F	F	9.825	9.715	10.38	DF-1	4	0.347	3.625	0.778	0.778	—	4.055	7.875	3.743	36.3
60	W6014M90-F	F	10.527	10.417	11.06	DF-1	4	0.347	3.625	0.778	0.778	—	4.055	8.5	3.743	49.8
64	W6414M90-F	F	11.229	11.118	11.75	DF-1	4	0.347	3.625	0.778	0.778	—	4.055	9.25	3.743	57.6
68	W6814M90-F	F	11.93	11.82	12.5	DF-2	4	0.347	3.625	0.778	0.778	—	4.055	10	3.743	54.8
72	W7214M90-F	F	12.632	12.521	13.19	DF-2	4	0.347	3.625	0.778	0.778	—	4.055	10.688	3.743	60.0
80	W8014M90-J	J	14.036	13.924	14.63	CF-2	4.5	0.375	4.5	0.07	0.938	—	4.055	12.125	3.743	81.5
90	W9014M90-J	J	15.79	15.677	—	C-3	4.5	0.375	4.5	0.07	0.938	—	4.055	13.563	—	77.4
112	W11214M90-J	J	19.65	19.535	—	C-3	4.5	0.375	4.5	0.07	0.938	—	4.055	17.375	—	116.2
144	W14414M90-M	M	25.264	25.147	—	C-3	5.5	1.563	6.75	1.132	0	11.375	4.055	23	—	220.0
168	W16814M90-M	M	29.475	29.355	—	C-3	5.5	1.563	6.75	1.132	0	11.375	4.055	27.25	—	207.0
192	W19214M90-M	M	33.686	33.564	—	C-3	5.5	1.563	6.75	1.132	0	11.375	4.055	31.375	—	268.4
216	W21614M90-M	M	37.896	37.772	—	C-3	5.5	1.563	6.75	1.132	0	11.375	4.055	35.625	—	278.1

* El peso indicado es para el Sprocket sin el buje.

• Sólo para montaje reverso.

+ Los números (1=Sólido, 2=Alma, 3=Rayos) dentro de "Tipo" indican la construcción. La "F" indica que el sprocket tiene cejas.



No. de Dientes	Número de Parte	Barreno	Paso	Diámetro (pulg)		Tipo +	Barreno Máx.	Dimensiones (pulgadas)								*Peso Aprox. (lb)
				D.E.	Ceja			E	L	M	K	H	F	G	W	
Paso 14mm, 120 mm (4.72") Ancho de Banda (14M-120)																
28	W2814M120-MPB	MPB	4.912	4.805	5.56	MPBF-1	2.313	1	4.986	1.25	—	3.688	5.236	3.125	4.924	22.0
29	W2914M120-MPB	MPB	5.088	4.981	5.56	MPBF-1	2.313	1	4.986	1.25	—	3.688	5.236	3.125	4.924	23.8
30	W3014M120-MPB	MPB	5.263	5.156	6.13	MPBF-1	2.5	1	4.986	1.25	—	4.141	5.236	3.906	4.924	25.1
32	W3214M120-MPB	MPB	5.614	5.507	6.13	MPBF-1	2.5	1	4.986	1.25	—	4.141	5.236	3.906	4.924	29.0
34	W3414M120-MPB	MPB	5.965	5.857	6.5	MPBF-1	2.688	1	4.986	1.25	—	4.484	5.236	4.063	4.924	33.7
36	W3614M120-MPB	MPB	6.316	6.208	6.81	MPBF-1	3	1	4.986	1.25	—	4.875	5.236	4.688	4.924	34.0
38	W3814M120-MPB	MPB	6.667	6.559	7.16	MPBF-1	3.25	1	4.986	1.25	—	5.172	5.236	4.938	4.924	38.4
40	W4014M120-MPB	MPB	7.018	6.91	7.5	MPBF-1	3.438	1	4.986	1.25	—	5.563	5.236	5.063	4.924	43.4
44	W4414M120-3535	3535	7.72	7.611	8.22	KF-1	4	0.868	3.5	0.868	—	—	5.236	5.875	4.924	24.8
48	W4814M120-4040	4040	8.421	8.312	8.94	KF-1	4	0.618	4	0.618	—	—	5.236	6.625	4.924	31.8
52	W5214M120-F	F	9.123	9.014	9.69	AF-1	4	1.125	3.625	1.361	1.375	—	5.236	7.188	4.924	34.7
56	W5614M120-F	F	9.825	9.715	10.38	AF-1	4	1.125	3.625	1.361	1.375	—	5.236	7.875	4.924	48.4
60	W6014M120-F	F	10.527	10.417	11.06	AF-1	4	1.125	3.625	1.361	1.375	—	5.236	8.5	4.924	57.1
64	W6414M120-J	J	11.229	11.118	11.75	DF-1	4.5	0.293	4.5	1.029	1.02	—	5.236	9.25	4.924	69.7
68	W6814M120-J	J	11.93	11.82	12.5	DF-1	4.5	0.293	4.5	1.029	1.02	—	5.236	10	4.924	80.4
72	W7214M120-J	J	12.632	12.521	13.19	DF-1	4.5	0.293	4.5	1.029	1.02	—	5.236	10.688	4.924	92.2
80	W8014M120-J	J	14.036	13.924	14.63	DF-2	4.5	0.293	4.5	1.029	1.02	—	5.236	12.125	4.924	92.5
90	W9014M120-M	M	15.79	15.677	—	C-2	5.5	1.514	6.75	0	0.049	10	5.236	13.563	—	134.5
112	W11214M120-M	M	19.65	19.535	—	C-3	5.5	1.514	6.75	0	0.049	11.375	5.236	17.375	—	193.4
144	W14414M120-M	M	25.264	25.147	—	C-3	5.5	1.514	6.75	0	0.049	11.375	5.236	23	—	234.6
168	W16814M120-M	M	29.475	29.355	—	C-3	5.5	1.514	6.75	0	0.049	11.375	5.236	27.25	—	245.8
192	W19214M120-N	N	33.686	33.564	—	C-3	6	1.875	8.125	1.014	—	12	5.236	31.375	—	381.5

* El peso indicado es para el Sprocket sin el buje.
• Sólo para montaje reverso.

+ Los números (1=Sólido, 2=Alma, 3=Rayos) dentro de "Tipo" indican la construcción. La "F" indica que el sprocket tiene cejas.

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión

Martin

Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)									
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)									
	No. de Dientes	D.P.	No. de Dientes	D.P.	VI RPM	12	22	35	60	480	560	600	640	720	800
Multiplique la Capacidad de Potencia (HP) por el Factor de Longitud de Banda para Obtener el Ancho de la Transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA											0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
1.00	80	8.02	80	8.02	1750	26.51	48.64	77.42	132.74						
1.00	72	7.22	72	7.22	1750	23.77	43.62	69.42	119.03						
1.00	64	6.42	64	6.42	1750	21.02	38.57	61.39	105.26						
1.00	56	5.61	56	5.61	1750	18.27	33.52	53.35	91.47						6.9
1.00	48	4.81	48	4.81	1750	15.52	28.47	45.32	77.70				5.0	6.6	8.2
1.00	44	4.41	44	4.41	1750	14.15	25.96	41.31	70.84			4.9	5.7	7.2	8.8
1.00	40	4.01	40	4.01	1750	12.78	23.45	37.32	63.99		4.7	5.5	6.3	7.9	9.5
1.00	38	3.81	38	3.81	1750	12.10	22.20	35.33	60.58		5.0	5.8	6.6	8.2	9.8
1.00	36	3.61	36	3.61	1750	11.42	20.95	33.35	57.18	3.8	5.4	6.1	6.9	8.5	10.1
1.00	34	3.41	34	3.41	1750	10.74	19.71	31.37	53.79	4.1	5.7	6.5	7.2	8.8	10.4
1.00	32	3.21	32	3.21	1750	10.07	18.47	29.40	50.41	4.4	6.0	6.8	7.6	9.1	10.7
1.00	30	3.01	30	3.01	1750	9.40	17.24	27.43	47.04	4.7	6.3	7.1	7.9	9.5	11.0
1.00	28	2.81	28	2.81	1750	8.72	16.01	25.47	43.68	5.0	6.6	7.4	8.2	9.8	11.3
1.00	26	2.61	26	2.61	1750	8.06	14.78	23.53	40.34	5.4	6.9	7.7	8.5	10.1	11.7
1.00	24	2.41	24	2.41	1750	7.39	13.56	21.59	37.01	5.7	7.2	8.0	8.8	10.4	12.0
1.00	22	2.21	22	2.21	1750	6.73	12.35	19.66	33.71	6.0	7.6	8.4	9.1	10.7	12.3
1.05	38	3.81	40	4.01	1663	12.10	22.20	35.33	60.58		4.9	5.7	6.5	8.0	9.6
1.06	36	3.61	38	3.81	1658	11.42	20.95	33.35	57.18		5.2	6.0	6.8	8.4	9.9
1.06	34	3.41	36	3.61	1653	10.74	19.71	31.37	53.79	3.9	5.5	6.3	7.1	8.7	10.2
1.06	32	3.21	34	3.41	1647	10.07	18.47	29.40	50.41	4.3	5.8	6.6	7.4	9.0	10.6
1.07	30	3.01	32	3.21	1641	9.40	17.24	27.43	47.04	4.6	6.1	6.9	7.7	9.3	10.9
1.07	28	2.81	30	3.01	1633	8.72	16.01	25.47	43.68	4.9	6.5	7.2	8.0	9.6	11.2
1.08	26	2.61	28	2.81	1625	8.06	14.78	23.53	40.34	5.2	6.8	7.6	8.4	9.9	11.5
1.08	24	2.41	26	2.61	1615	7.39	13.56	21.59	37.01	5.5	7.1	7.9	8.7	10.2	11.8
1.09	44	4.41	48	4.81	1604	14.15	25.96	41.31	70.84				5.4	6.9	8.5
1.09	22	2.21	24	2.41	1604	6.73	12.35	19.66	33.71	5.8	7.4	8.2	9.0	10.6	12.1
1.10	40	4.01	44	4.41	1591	12.78	23.45	37.32	63.99		4.4	5.2	6.0	7.6	9.1
1.11	72	7.22	80	8.02	1575	23.77	43.62	69.42	119.03						
1.11	36	3.61	40	4.01	1575	11.42	20.95	33.35	57.18		5.0	5.8	6.6	8.2	9.8
1.12	34	3.41	38	3.81	1566	10.74	19.71	31.37	53.79	3.8	5.4	6.1	6.9	8.5	10.1
1.13	80	8.02	90	9.02	1556	26.51	48.64	77.42	132.74						
1.13	64	6.42	72	7.22	1556	21.02	38.57	61.39	105.26						
1.13	32	3.21	36	3.61	1556	10.07	18.47	29.40	50.41	4.1	5.7	6.5	7.2	8.8	10.4
1.13	30	3.01	34	3.41	1544	9.40	17.24	27.43	47.04	4.4	6.0	6.8	7.6	9.1	10.7
1.14	56	5.61	64	6.42	1531	18.27	33.52	53.35	91.47						
1.14	28	2.81	32	3.21	1531	8.72	16.01	25.47	43.68	4.7	6.3	7.1	7.9	9.5	11.0
1.15	26	2.61	30	3.01	1517	8.06	14.78	23.53	40.34	5.0	6.6	7.4	8.2	9.8	11.3
1.16	38	3.81	44	4.41	1511	12.10	22.20	35.33	60.58		4.6	5.4	6.1	7.7	9.3
1.17	48	4.81	56	5.61	1500	15.52	28.47	45.32	77.70					6.0	7.6
1.17	24	2.41	28	2.81	1500	7.39	13.56	21.59	37.01	5.4	6.9	7.7	8.5	10.1	11.7
1.18	34	3.41	40	4.01	1488	10.74	19.71	31.37	53.79		5.2	6.0	6.8	8.3	9.9
1.18	22	2.21	26	2.61	1481	6.73	12.35	19.66	33.71	5.7	7.2	8.0	8.8	10.4	12.0
1.19	32	3.21	38	3.81	1474	10.07	18.47	29.40	50.41		5.5	6.3	7.1	8.7	10.2
1.20	40	4.01	48	4.81	1458	12.78	23.45	37.32	63.99	3.9		4.9	5.7	7.2	8.8
1.20	30	3.01	36	3.61	1458	9.40	17.24	27.43	47.04	4.2	5.8	6.6	7.4	9.0	10.6
1.21	28	2.81	34	3.41	1441	8.72	16.01	25.47	43.68	4.6	6.1	6.9	7.7	9.3	10.9
1.22	36	3.61	44	4.41	1432	11.42	20.95	33.35	57.18		4.7	5.5	6.3	7.9	9.4
1.23	26	2.61	32	3.21	1422	8.06	14.78	23.53	40.34	4.9	6.5	7.2	8.0	9.6	11.2
1.25	72	7.22	90	9.02	1400	23.77	43.62	69.42	119.03						
1.25	64	6.42	80	8.02	1400	21.02	38.57	61.39	105.26						
1.25	32	3.21	40	4.01	1400	10.07	18.47	29.40	50.41	3.8	5.3	6.1	6.9	8.5	10.1
1.25	24	2.41	30	3.01	1400	7.39	13.56	21.59	37.01	5.2	6.8	7.6	8.3	9.9	11.5
1.26	38	3.81	48	4.81	1385	12.10	22.20	35.33	60.58			5.0	5.8	7.4	9.0
1.27	44	4.41	56	5.61	1375	14.15	25.96	41.31	70.84					6.3	7.9
1.27	30	3.01	38	3.81	1382	9.40	17.24	27.43	47.04	4.1	5.7	6.4	7.2	8.8	10.4
1.27	22	2.21	28	2.81	1375	6.73	12.35	19.66	33.71	5.5	7.1	7.9	8.7	10.2	11.8
1.29	56	5.61	72	7.22	1361	18.27	33.52	53.35	91.47						
1.29	34	3.41	44	4.41	1352	10.74	19.71	31.37	53.79		4.9	5.7	6.4	8.0	9.6
1.29	28	2.81	36	3.61	1361	8.72	16.01	25.47	43.68	4.4	6.0	6.8	7.6	9.1	10.7
1.31	26	2.61	34	3.41	1338	8.06	14.78	23.53	40.34	4.7	6.3	7.1	7.9	9.4	11.0
1.33	48	4.81	64	6.42	1313	15.52	28.47	45.32	77.70						6.9
1.33	36	3.61	48	4.81	1313	11.42	20.95	33.35	57.18		4.4	5.2	6.0	7.5	9.1
1.33	30	3.01	40	4.01	1313	9.40	17.24	27.43	47.04	3.9	5.5	6.3	7.1	8.7	10.7
1.33	24	2.41	34	3.21	1313	7.39	13.56	21.59	37.01	5.0	6.6	7.4	8.2	9.8	11.3
1.36	28	2.81	38	3.81	1289	8.72	16.01	25.47	43.68	4.2	5.8	6.6	7.4		10.5
Multiplique la Capacidad de Potencia (HP) por el Factor de Longitud de Banda para Obtener el Ancho de la Transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA											0.8	0.8	0.8	0.9	0.9



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda, en pulgadas																				Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																				
880	960	1040	1120	1200	1224	1280	1440	1600	1760	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3048	3280	3600	4400	
0.9	1	1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	
			9.5	11.0	11.5	12.6	15.8	18.9	22.1	22.8	26.8	30.7	34.7	38.6	42.5	47.4	52.0	58.3	74.0	1.00
	7.6	9.1	10.7	12.3	12.8	13.9	17.0	20.2	23.3	24.1	28.0	32.0	35.9	39.8	43.8	48.7	53.2	59.5	75.3	1.00
7.2	8.8	10.4	12.0	13.5	14.0	15.1	18.3	21.4	24.6	25.4	29.3	33.2	37.2	41.1	45.0	49.9	54.5	60.8	76.5	1.00
8.5	10.1	11.7	13.2	14.8	15.3	16.4	19.5	22.7	25.8	26.6	30.6	34.5	38.4	42.4	46.3	51.2	55.8	62.1	77.8	1.00
9.8	11.3	12.9	14.5	16.1	16.5	17.6	20.8	23.9	27.1	27.9	31.8	35.8	39.7	43.6	47.6	52.4	57.0	63.3	79.1	1.00
10.4	12.0	13.5	15.1	16.7	17.2	18.3	21.4	24.6	27.7	28.5	32.4	36.4	40.3	44.3	48.2	53.1	57.6	63.9	79.7	1.00
11.0	12.6	14.2	15.8	17.3	17.8	18.9	22.1	25.2	28.4	29.1	33.1	37.0	40.9	44.9	48.8	53.7	58.3	64.6	80.3	1.00
11.3	12.9	14.5	16.1	17.6	18.1	19.2	22.4	25.5	28.7	29.5	33.4	37.3	41.3	45.2	49.1	54.0	58.6	64.9	80.6	1.00
11.7	13.2	14.8	16.4	18.0	18.4	19.5	22.7	25.8	29.0	29.8	33.7	37.6	41.6	45.5	49.5	54.3	58.9	65.2	80.9	1.00
12.0	13.5	15.1	16.7	18.3	18.7	19.8	23.0	26.1	29.3	30.1	34.0	38.0	41.9	45.8	49.8	54.7	59.2	65.5	81.3	1.00
12.3	13.9	15.4	17.0	18.6	19.1	20.2	23.3	26.5	29.6	30.4	34.3	38.3	42.2	46.1	50.1	55.0	59.5	65.8	81.6	1.00
12.6	14.2	15.8	17.3	18.9	19.4	20.5	23.6	26.8	29.9	30.7	34.7	38.6	42.5	46.5	50.4	55.3	59.8	66.1	81.9	1.00
12.9	14.5	16.1	17.6	19.2	19.7	20.8	23.9	27.1	30.2	31.0	35.0	38.9	42.8	46.8	50.7	55.6	60.2	66.5	82.2	1.00
13.2	14.8	16.4	18.0	19.5	20.0	21.1	24.3	27.4	30.6	31.3	35.3	39.2	43.2	47.1	51.0	55.9	60.5	66.8	82.5	1.00
13.5	15.1	16.7	18.3	19.8	20.3	21.4	24.6	27.7	30.9	31.7	35.6	39.5	43.5	47.4	51.3	56.2	60.8	67.1	82.8	1.00
13.9	15.4	17.0	18.6	20.2	20.6	21.7	24.9	28.0	31.2	32.0	35.9	39.8	43.8	47.7	51.7	56.5	61.1	67.4	83.2	1.00
11.2	12.8	14.3	15.9	17.5	18.0	19.1	22.2	25.4	28.5	29.3	33.2	37.2	41.1	45.0	49.0	53.9	58.4	64.7	80.5	1.05
11.5	13.1	14.7	16.2	17.8	18.3	19.4	22.5	25.7	28.8	29.6	33.5	37.5	41.4	45.4	49.3	54.2	58.7	65.0	80.8	1.06
11.8	13.4	15.0	16.5	18.1	18.6	19.7	22.8	26.0	29.1	29.9	33.9	37.8	41.7	45.7	49.6	54.5	59.1	65.4	81.1	1.06
12.1	13.7	15.3	16.9	18.4	18.9	20.0	23.2	26.3	29.5	30.2	34.2	38.1	42.1	46.0	49.9	54.8	59.4	65.7	81.4	1.06
12.4	14.0	15.6	17.2	18.7	19.2	20.1	23.5	26.6	29.8	30.6	34.5	38.4	42.4	46.3	50.2	55.1	59.7	66.0	81.7	1.07
12.8	14.3	15.9	17.5	19.1	19.5	20.6	23.8	26.9	30.1	30.9	34.8	38.7	42.7	46.6	50.6	55.4	60.0	66.3	82.1	1.07
13.1	14.7	16.2	17.8	19.4	19.8	20.9	24.1	27.2	30.4	31.2	35.1	39.1	43.0	46.9	50.9	55.8	60.3	66.6	82.4	1.08
13.4	15.0	16.5	18.1	19.7	20.2	21.3	24.4	27.6	30.7	31.5	35.4	39.4	43.3	47.2	51.2	56.1	60.6	66.9	82.7	1.08
10.1	11.7	13.2	14.8	16.4	16.9	18.0	21.1	24.3	27.4	28.2	32.1	36.1	40.0	43.9	47.9	52.8	57.3	63.6	79.4	1.09
13.7	15.3	16.9	18.4	20.0	20.5	21.6	24.7	27.9	31.0	31.8	35.8	39.7	43.6	47.6	51.6	56.4	60.5	67.2	83.0	1.09
10.7	12.3	13.9	15.4	17.0	17.5	18.6	21.7	24.9	28.0	28.8	32.8	36.7	40.6	44.6	48.5	53.4	58.0	64.3	80.0	1.10
		8.5	10.1	11.7	12.1	13.2	16.4	19.5	22.7	23.5	27.4	31.3	35.3	39.2	43.2	48.0	52.6	58.9	74.6	1.11
11.3	12.9	14.5	16.1	17.6	18.1	19.2	22.4	25.5	28.7	29.5	33.4	37.3	41.3	45.2	49.1	54.0	58.6	64.9	80.6	1.11
11.7	13.2	14.8	16.4	18.0	18.4	19.5	22.7	25.8	29.0	29.8	33.7	37.6	41.6	45.5	49.5	54.3	58.9	65.2	80.9	1.12
			8.7	10.2	10.7	11.8	15.0	18.1	21.3	22.0	26.0	29.9	33.9	37.8	41.7	46.6	51.2	57.5	73.2	1.13
	8.2	9.8	11.3	12.9	13.4	14.5	17.6	20.8	23.9	24.7	28.7	32.6	36.5	40.5	44.4	49.3	53.9	60.2	75.9	1.13
12.0	13.5	15.1	16.7	18.3	18.7	19.8	23.0	26.1	29.3	30.1	34.0	38.0	41.9	45.8	49.8	54.7	59.2	65.5	81.3	1.13
12.3	13.9	15.4	17.0	18.6	19.1	20.2	23.3	26.5	29.6	30.4	34.3	38.3	42.2	46.1	50.1	55.0	59.5	65.8	81.6	1.13
7.9	9.4	11.0	12.6	14.2	14.6	15.7	18.9	22.0	25.2	26.0	29.9	33.9	37.8	41.7	45.7	50.6	55.1	61.4	77.2	1.14
12.6	14.8	15.8	17.3	18.9	19.4	20.5	23.6	26.8	29.9	30.7	34.7	38.6	42.5	46.5	50.4	55.3	59.8	66.1	81.9	1.14
12.9	14.5	16.1	17.6	19.2	19.7	20.8	23.9	27.1	30.2	31.0	35.0	38.9	42.8	46.8	50.7	55.6	60.2	66.5	82.2	1.15
10.9	12.4	14.0	15.6	17.2	17.6	18.7	21.9	25.0	28.2	29.0	32.9	36.9	40.8	44.7	48.7	53.5	58.1	64.4	80.2	1.16
9.1	10.7	12.3	13.9	15.4	15.9	17.0	20.2	23.3	26.5	27.2	31.2	35.1	39.1	43.0	46.9	51.8	56.4	62.7	78.4	1.17
13.2	14.8	16.4	18.0	19.5	20.0	21.1	24.3	27.4	30.6	31.3	35.3	39.2	43.2	47.1	51.0	55.9	60.5	66.8	82.5	1.17
11.5	13.1	14.6	16.2	17.8	18.3	19.4	22.5	25.7	28.8	29.6	33.5	37.5	41.4	45.4	49.3	54.2	58.7	65.0	80.8	1.18
13.5	15.1	16.7	18.3	19.8	20.3	21.4	24.6	27.7	30.9	31.7	35.6	39.5	43.5	47.4	51.3	56.2	60.8	67.1	82.8	1.18
11.8	13.4	15.0	16.5	18.1	18.6	19.7	22.8	26.0	29.1	29.9	33.9	37.8	41.7	45.7	49.6	54.5	59.1	65.4	81.1	1.19
10.4	12.0	13.5	15.1	16.7	17.2	18.3	21.4	24.6	27.7	28.5	32.4	36.4	40.3	44.3	48.2	53.1	57.6	63.9	79.7	1.20
12.1	13.7	15.3	16.9	18.4	18.9	20.0	23.2	26.3	29.5	30.2	34.2	38.1	42.1	46.0	49.9	54.8	59.4	65.7	81.4	1.20
12.4	14.0	15.6	17.2	18.7	19.2	20.3	23.5	26.6	29.8	30.6	34.5	38.4	42.4	46.3	50.2	55.1	59.7	66.0	81.7	1.21
11.2	12.6	14.2	15.7	17.3	17.8	18.9	22.0	25.2	28.3	29.1	33.1	37.0	40.9	44.9	48.8	53.7	58.3	64.6	80.3	1.22
12.8	14.3	15.9	17.5	19.1	19.5	20.6	23.8	26.9	30.1	30.9	34.8	38.7	42.7	46.6	50.6	55.4	60.0	66.3	82.1	1.23
			9.3	10.8	11.3	12.4	15.6	18.7	21.9	22.7	26.6	30.5	34.5	38.4	42.4	47.2	51.8	58.1	73.9	1.25
	7.5	9.1	10.7	12.3	12.7	13.8	17.0	20.1	23.3	24.1	28.0	32.0	35.9	39.8	43.8	48.7	53.2	59.5	75.3	1.25
11.7	13.2	14.8	16.4	18.0	18.4	19.5	22.7	25.8	29.0	29.8	33.7	37.6								

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión

Martin

Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)										
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)										
	Número de Dientes	D.P.	Número de Dientes	D.P.	VI RPM	12	22	35	60	480	560	600	640	720	800	
Multiplique la Capacidad de Potencia (HP) por el Factor de Longitud de Banda para Obtener el Ancho de la Transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA											0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
1.36	22	2.21	30	3.01	1283	6.73	12.35	19.66	33.71	5.3	6.9	7.7	8.5	10.1	11.7	
1.38	32	3.21	44	4.41	1273	10.07	18.47	29.40	50.41		5.0	5.8	6.6	8.2	9.8	
1.38	26	2.61	36	3.61	1264	8.06	14.78	23.53	40.34	4.5	6.1	6.9	7.7	9.3	10.9	
1.40	80	8.02	112	11.23	1250	26.51	48.64	77.42	132.74							
1.40	40	4.01	56	5.61	1250	12.78	23.45	37.32	63.99				5.0	6.6	8.2	
1.41	64	6.42	90	9.02	1244	21.02	38.57	61.39	105.26							
1.41	34	3.41	48	4.81	1240	10.74	19.71	31.37	53.79		4.5	5.3	6.1	7.7	9.3	
1.42	24	2.41	34	3.41	1235	7.39	13.56	21.59	37.01	4.9	6.4	7.2	8.0	9.6	11.2	
1.43	56	5.61	80	8.02	1225	18.27	33.52	53.35	91.47							
1.43	28	2.81	40	4.01	1225	8.72	16.01	25.47	43.68	4.1	5.6	6.4	7.2	8.8	10.4	
1.45	44	4.41	64	6.42	1203	14.15	25.96	41.31	70.84					5.6	7.2	
1.45	22	2.21	32	3.21	1203	6.73	12.35	19.66	33.71	5.2	6.8	7.5	8.3	9.9	11.5	
1.46	26	2.61	38	3.81	1197	8.06	14.78	23.53	40.34	4.4	6.0	6.7	7.5	9.1	10.7	
1.47	38	3.81	56	5.61	1188	12.10	22.20	35.33	60.58				5.1	6.7	8.3	
1.47	30	3.01	44	4.41	1193	9.40	17.24	27.43	47.04		5.2	5.9	6.7	8.3	9.9	
1.50	48	4.81	72	7.22	1167	15.52	28.47	45.32	77.70						6.2	
1.50	32	3.21	48	4.81	1167	10.07	18.47	29.40	50.41		4.7	5.5	6.3	7.8	9.4	
1.50	24	2.41	36	3.61	1167	7.39	13.56	21.59	37.01	4.7	6.3	7.1	7.9	9.4	11.0	
1.54	26	2.61	40	4.01	1138	8.06	14.78	23.53	40.34	4.2	5.8	6.6	7.4	9.0	10.5	
1.55	22	2.21	34	3.41	1132	6.73	12.35	19.66	33.71	5.0	6.6	7.4	8.2	9.8	11.3	
1.56	72	7.22	112	11.23	1125	23.77	43.62	69.42	119.03							
1.56	36	3.61	56	5.61	1125	11.42	20.95	33.35	57.18				5.3	6.9	8.4	
1.57	28	2.81	44	4.41	1114	8.72	16.01	25.47	43.68	3.7	5.3	6.1	6.9	8.5	10.1	
1.58	24	2.41	38	3.81	1105	7.39	13.56	21.59	37.01	4.5	6.1	6.9	7.7	9.3	10.8	
1.60	40	4.01	64	6.42	1094	12.78	23.45	37.32	63.99					5.9	7.5	
1.60	30	3.01	48	4.81	1094	9.40	17.24	27.43	47.04		4.8	5.6	6.4	8.0	9.6	
1.61	56	5.61	90	9.02	1089	18.27	33.52	53.35	91.47							
1.64	44	4.41	72	7.22	1069	14.15	25.96	41.31	70.84						6.5	
1.64	22	2.21	36	3.61	1069	6.73	12.35	19.66	33.71	4.8	6.4	7.2	8.0	9.6	11.2	
1.65	34	3.41	56	5.61	1063	10.74	19.71	31.37	53.79			4.6	5.4	7.0	8.6	
1.67	48	4.81	80	8.02	1050	15.52	28.47	45.32	77.70							
1.67	24	2.41	40	4.01	1050	7.39	13.56	21.59	37.01	4.3	5.9	6.7	7.5	9.1	10.7	
1.68	38	3.81	64	6.42	1039	12.10	22.20	35.33	60.58					6.0	7.6	
1.69	26	2.61	44	4.41	1034	8.06	14.78	23.53	40.34	3.8	5.4	6.2	7.0	8.6	10.2	
1.71	28	2.81	48	4.81	1021	8.72	16.01	25.47	43.68		4.9	5.7	6.5	8.1	9.7	
1.73	22	2.21	38	3.81	1013	6.73	12.35	19.66	33.71	4.7	6.3	7.0	7.8	9.4	11.0	
1.75	64	6.42	112	11.23	1000	21.02	38.57	61.39	105.26							
1.75	32	3.21	56	5.61	1000	10.07	18.47	29.40	50.41			4.7	5.5	7.1	8.7	
1.78	36	3.61	64	6.42	984	11.42	20.95	33.35	57.18					6.1	7.8	
1.80	80	8.02	144	14.44	972	26.51	48.64	77.42	132.74							
1.80	40	4.01	72	7.22	972	12.78	23.45	37.32	63.99						6.7	
1.82	44	4.41	80	8.02	963	14.15	25.96	41.31	70.84							
1.82	22	2.21	40	4.01	963	6.73	12.35	19.66	33.71	4.5	6.1	6.9	7.7	9.3	10.8	
1.83	24	2.41	44	4.41	955	7.39	13.56	21.59	37.01	4.0	5.6	6.4	7.2	8.8	10.4	
1.85	26	2.61	48	4.81	948	8.06	14.78	23.53	40.34		5.1	5.9	6.7	8.3	9.9	
1.87	30	3.01	56	5.61	938	9.40	17.24	27.43	47.04			4.9	5.7	7.3	8.9	
1.88	48	4.81	90	9.02	933	15.52	28.47	45.32	77.70							
1.88	34	3.41	64	6.42	930	10.74	19.71	31.37	53.79					6.3	7.9	
1.89	38	3.81	72	7.22	924	12.10	22.20	35.33	60.58						6.9	
2.00	72	7.22	144	14.44	875	23.77	43.62	69.42	119.03							
2.00	56	5.61	112	11.23	875	18.27	33.52	53.35	91.47							
2.00	40	4.01	80	8.02	875	12.78	23.45	37.32	63.99							
2.00	36	3.61	72	7.22	875	11.42	20.95	33.35	57.18						7.0	
2.00	32	3.21	64	6.42	875	10.07	18.47	29.40	50.41						8.0	
2.00	28	2.81	56	5.61	875	8.72	16.01	25.47	43.68			5.0	5.8	7.4	9.0	
2.00	24	2.41	48	4.81	875	7.39	13.56	21.59	37.01	4.1	5.2	6.0	6.8	8.4	10.0	
2.00	22	2.21	44	4.41	875	6.73	12.35	19.66	33.71		5.7	6.5	7.3	8.9	10.5	
2.05	44	4.41	90	9.02	856	14.15	25.96	41.31	70.84							
2.11	38	3.81	80	8.02	831	12.10	22.20	35.33	60.58						6.1	
2.12	34	3.41	72	7.22	826	10.74	19.71	31.37	53.79					5.5	7.2	
2.13	30	3.01	64	6.42	820	9.40	17.24	27.43	47.04				4.9	6.6	8.2	
2.15	26	2.61	56	5.61	813	8.06	14.78	23.53	40.34		4.3	5.1	6.0	7.6	9.2	
2.18	22	2.21	48	4.81	802	6.73	12.35	19.66	33.71	3.7	5.4	6.2	7.0	8.6	10.2	
2.22	36	3.61	80	8.02	788	11.42	20.95	33.35	57.18						6.2	
2.25	64	6.42	144	14.44	778	21.02	38.57	61.39	105.26							
Multiplique la Capacidad de Potencia (HP) por el Factor de Longitud de Banda para Obtener el Ancho de la Transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA											0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9

TRANSMISIONES SINCRÓNICAS



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda (pulgadas)																				Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																				
880	960	1040	1120	1200	1224	1280	1440	1600	1760	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3048	3280	3600	4400	
0.9	1	1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	
13.2	14.8	16.4	18.0	19.5	20.0	21.1	24.3	27.4	30.6	31.3	35.3	39.2	43.2	47.1	51.0	55.9	60.5	66.8	82.5	1.36
11.3	12.9	14.5	16.1	17.6	18.1	19.2	22.4	25.5	28.7	29.4	33.4	37.3	41.3	45.2	49.1	54.0	58.6	64.9	80.6	1.38
12.4	14.0	15.6	17.2	18.7	19.2	20.3	23.5	26.6	29.8	30.6	34.5	38.4	42.4	46.3	50.2	55.1	59.7	66.0	81.7	1.38
						10.0	13.1	16.3	19.5	20.3	24.2	28.1	32.1	36.0	40.0	44.9	49.4	55.7	71.5	1.40
9.7	11.3	12.9	14.5	16.0	16.5	17.6	20.8	23.9	27.1	27.9	31.8	35.7	39.7	43.6	47.6	52.4	57.0	63.3	79.1	1.40
		8.2	9.8	11.4	11.9	13.0	16.2	19.3	22.5	23.3	27.2	31.2	35.1	39.0	43.0	47.9	52.4	58.7	74.5	1.41
10.8	12.4	14.0	15.6	17.2	17.6	18.7	21.9	25.0	28.2	29.0	32.9	36.8	40.8	44.7	48.7	53.5	58.1	64.4	80.2	1.41
12.8	14.3	15.9	17.5	19.1	19.5	20.6	23.8	26.9	30.1	30.9	34.8	38.7	42.7	46.6	50.6	55.4	60.0	66.3	82.1	1.42
	8.1	9.7	11.3	12.9	13.3	14.4	17.6	20.8	23.9	24.7	28.6	32.6	36.5	40.5	44.4	49.3	53.8	60.2	75.9	1.43
12.0	13.5	15.1	16.7	18.3	18.7	19.8	23.0	26.1	29.3	30.1	34.0	38.0	41.9	45.8	49.8	54.6	59.2	65.5	81.3	1.43
8.8	10.4	11.9	13.5	15.1	15.6	16.7	19.8	23.0	26.1	26.9	30.9	34.8	38.7	42.7	46.6	51.5	56.1	62.4	78.1	1.45
13.1	14.6	16.2	17.8	19.4	19.8	20.9	24.1	27.2	30.4	31.2	35.1	39.1	43.0	46.9	50.9	55.8	60.3	66.6	82.4	1.45
12.3	13.9	15.4	17.0	18.6	19.1	20.2	23.3	26.5	29.6	30.4	34.3	38.3	42.2	46.1	50.1	55.0	59.5	65.8	81.6	1.46
9.9	11.5	13.0	14.6	16.2	16.7	17.8	20.9	24.1	27.2	28.0	32.0	35.9	39.8	43.8	47.7	52.6	57.2	63.5	79.2	1.47
11.5	13.1	14.6	16.2	17.8	18.3	19.4	22.5	25.7	28.8	29.6	33.5	37.5	41.4	45.4	49.3	54.2	58.7	65.0	80.8	1.47
7.8	9.4	11.0	12.5	14.1	14.6	15.7	18.9	22.0	25.2	26.0	29.9	33.8	37.8	41.7	45.7	50.5	55.1	61.4	77.2	1.50
11.0	12.6	14.2	15.7	17.3	17.8	18.9	22.0	25.2	28.3	29.1	33.1	37.0	40.9	44.9	48.8	53.7	58.3	64.6	80.3	1.50
12.6	14.2	15.7	17.3	18.9	19.4	20.5	23.6	26.8	29.9	30.7	34.6	38.6	42.5	46.5	50.4	55.3	59.8	66.1	81.9	1.50
12.1	13.7	15.3	16.8	18.4	18.9	20.0	23.1	26.3	29.4	30.2	34.2	38.1	42.0	46.0	49.9	54.8	59.4	65.7	81.4	1.54
12.9	14.5	16.1	17.6	19.2	19.7	20.8	23.9	27.1	30.2	31.0	35.0	38.9	42.8	46.8	50.7	55.6	60.2	66.5	82.2	1.55
					9.4	10.5	13.7	16.9	20.1	20.9	24.8	28.8	32.7	36.6	40.6	45.5	50.0	56.3	72.1	1.56
10.0	11.6	13.2	14.8	16.4	16.8	17.9	21.1	24.2	27.4	28.2	32.1	36.1	40.0	43.9	47.9	52.8	57.3	63.6	79.4	1.56
11.6	13.2	14.8	16.4	17.9	18.4	19.5	22.7	25.8	29.0	29.8	33.7	37.6	41.6	45.5	49.4	54.3	58.9	65.2	80.9	1.57
12.4	14.0	15.6	17.2	18.7	19.2	20.3	23.5	26.6	29.8	30.5	34.5	38.4	42.4	46.3	50.2	55.1	59.7	66.0	81.7	1.58
9.1	10.6	12.2	13.8	15.4	15.9	17.0	20.1	23.3	26.4	27.2	31.2	35.1	39.0	43.0	46.9	51.8	56.4	62.7	78.4	1.60
11.1	12.7	14.3	15.9	17.5	17.9	19.0	22.2	25.3	28.5	29.3	33.2	37.2	41.1	45.0	49.0	53.9	58.4	64.7	80.5	1.60
	8.8	10.4	12.0	13.6	14.0	15.1	18.3	21.4	24.5	25.3	29.2	33.1	37.0	40.9	44.8	48.7	53.6	59.9	75.7	1.61
8.1	9.7	11.3	12.8	14.4	14.9	16.0	19.2	22.3	25.5	26.3	30.2	34.1	38.1	42.0	46.0	50.9	55.4	61.7	77.5	1.64
12.7	14.3	15.9	17.5	19.0	19.5	20.6	23.8	26.9	30.1	30.9	34.8	38.7	42.7	46.6	50.6	55.4	60.0	66.3	82.0	1.64
10.2	11.8	13.4	14.9	16.5	17.0	18.1	21.2	24.4	27.5	28.3	32.3	36.2	40.1	44.1	48.0	52.9	57.5	63.8	79.5	1.65
7.1	8.7	10.3	11.9	13.5	13.9	15.0	18.2	21.4	24.5	25.3	29.3	33.2	37.1	41.1	45.0	49.9	54.5	60.8	76.5	1.67
12.3	13.8	15.4	17.0	18.6	19.0	20.1	23.3	26.4	29.6	30.4	34.3	38.3	42.2	46.1	50.1	55.0	59.5	65.8	81.6	1.67
9.2	10.8	12.4	14.0	15.5	16.0	17.1	20.3	23.4	26.6	27.4	31.3	35.3	39.2	43.1	47.1	52.0	56.5	62.8	78.6	1.68
11.8	13.4	14.9	16.5	18.1	18.6	19.7	22.8	26.0	29.1	29.9	33.9	37.8	41.7	45.7	49.6	54.5	59.1	65.4	81.1	1.69
11.3	12.9	14.5	16.0	17.6	18.1	19.2	22.3	25.5	28.6	29.4	33.4	37.3	41.3	45.2	49.1	54.0	58.6	64.9	80.6	1.71
12.6	14.2	15.7	17.3	18.9	19.4	20.5	23.6	26.8	29.9	30.7	34.6	38.6	42.5	46.5	50.4	55.3	59.8	66.1	81.9	1.73
				9.5	9.9	11.1	14.3	17.5	20.7	21.4	25.4	29.4	33.3	37.3	41.2	46.1	50.7	57.0	72.7	1.75
10.3	11.9	13.5	15.1	16.7	17.1	18.2	21.4	24.5	27.7	28.5	32.4	36.4	40.3	44.2	48.2	53.1	57.6	63.9	79.7	1.75
9.3	10.9	12.5	14.1	15.7	16.2	17.3	20.4	23.6	26.7	27.5	31.5	35.4	39.4	43.3	47.2	52.1	56.7	63.0	78.7	1.78
							13.5	16.7	19.9	20.7	24.7	28.6	32.5	36.4	40.3	45.2	50.1	56.4	72.2	1.80
8.4	10.0	11.5	13.1	14.7	15.2	16.3	19.5	22.6	25.8	26.6	30.5	34.5	38.4	42.3	46.3	51.2	55.7	62.0	77.8	1.80
7.3	9.0	10.6	12.2	13.7	14.2	15.3	18.5	21.7	24.8	25.6	29.6	33.5	37.4	41.4	45.3	50.2	54.8	61.1	76.8	1.82
12.4	14.0	15.6	17.1	18.7	19.2	20.3	23.5	26.6	29.8	30.5	34.5	38.4	42.4	46.3	50.2	55.1	59.7	66.0	81.7	1.82
11.9	13.5	15.1	16.7	18.2	18.7	19.8	23.0	26.1	29.3	30.1	34.0	37.9	41.9	45.8	49.8	54.6	59.2	65.5	81.3	1.83
11.4	13.0	14.6	16.2	17.8	18.2	19.3	22.5	25.7	28.8	29.6	33.5	37.5	41.4	45.3	49.3	54.2	58.7	65.0	80.8	1.85
10.5	12.1	13.6	15.2	16.8	17.3	18.4	21.5	24.7	27.8	28.6	32.6	36.5	40.5	44.4	48.3	53.2	57.8	64.1	79.8	1.87
	7.7	9.4	11.0	12.6	13.1	14.2	17.4	20.5	23.7	24.5	28.4	32.4	36.3	40.3	44.2	49.1	53.7	59.7	75.7	1.88
9.5	11.1	12.7	14.3	15.8	16.3	17.4	20.6	23.7	26.9	27.7	31.6	35.6	39.5	43.4	47.4	52.3	56.8	63.1	78.9	1.88
8.5	10.1	11.7	13.3	14.9	15.3	16.5	19.6	22.8	25.9	26.7	30.7	34.6	38.5	42.5	46.4	51.3	55.9	62.2	77.9	1.89
							14.0	17.3	20.5	21.3	25.3	29.2	33.1	37.0	40.9	45.8	50.7	57.0	72.7	1.90
				10.0	10.5	11.6	14.9	18.1	21.2	22.0	26.0	30.0	33.9	37.9	41.8	46.7	51.3	57.6	73.3	2.00
7.6	9.2	10.8	12.4	14.0	14.5	15.6	18.8	22.0	25.1	25.9	29.9	33.8	37.7	41.7	45.6	50.5	55.1	61.4	77.1	2.00
8.6	10.2	11.8	13.4	15.0</																

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión



Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)									
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)									
	No. de Dientes	D.P.	No. de Dientes	D.P.	VI RPM	12	22	35	60	480	560	600	640	720	800
Multiplique la Capacidad de Potencia (HP) por el Factor de Longitud de Banda para Obtener el Ancho de la Transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA						0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2.25	40	4.01	90	9.02	778	12.78	23.45	37.32	63.99						
2.25	32	3.21	72	7.22	778	10.07	18.47	29.40	50.41					5.6	7.3
2.29	28	2.81	64	6.42	766	8.72	16.01	25.47	43.68			5.0	6.7	8.3	
2.33	48	4.81	112	11.23	750	15.52	28.47	45.32	77.70						
2.33	24	2.41	56	5.61	750	7.39	13.56	21.59	37.01		4.4	5.3	6.1	7.7	9.3
2.35	34	3.41	80	8.02	744	10.74	19.71	31.37	53.79						6.4
2.37	38	3.81	90	9.02	739	12.10	22.20	35.33	60.58						
2.40	80	8.02	192	19.25	729	26.51	48.64	77.42	132.74						
2.40	30	3.01	72	7.22	729	9.40	17.24	27.43	47.04					5.8	7.4
2.46	26	2.61	64	6.42	711	8.06	14.78	23.53	40.34				5.2	6.8	8.5
2.50	36	3.61	90	9.02	700	11.42	20.95	33.35	57.18						
2.50	32	3.21	80	8.02	700	10.07	18.47	29.40	50.41						6.5
2.55	44	4.41	112	11.23	688	14.15	25.96	41.31	70.84						
2.55	22	2.21	56	5.61	688	6.73	12.35	19.66	33.71		4.6	5.4	6.2	7.9	9.5
2.57	56	5.61	144	14.44	681	18.27	33.52	53.35	91.47						
2.57	28	2.81	72	7.22	681	8.72	16.01	25.47	43.68					5.9	7.6
2.65	34	3.41	90	9.02	661	10.74	19.71	31.37	53.79						
2.67	72	7.22	192	19.25	656	23.77	43.62	69.42	119.03						
2.67	30	3.01	80	8.02	656	9.40	17.24	27.43	47.04						6.6
2.67	24	2.41	64	6.42	656	7.39	13.56	21.59	37.01			4.4	5.3	7.0	8.6
2.77	26	2.61	72	7.22	632	8.06	14.78	23.53	40.34					6.0	7.7
2.80	40	4.01	112	11.23	625	12.78	23.45	37.32	63.99						
2.81	32	3.21	90	9.02	622	10.07	18.47	29.40	50.41						
2.86	28	2.81	80	8.02	613	8.72	16.01	25.47	43.68						6.7
2.91	22	2.21	64	6.42	602	6.73	12.35	19.66	33.71			4.5	5.4	7.1	8.7
2.95	38	3.81	112	11.23	594	12.10	22.20	35.33	60.58						
3.00	64	6.42	192	19.25	583	21.02	38.57	61.39	105.26						
3.00	48	4.81	144	14.44	583	15.52	28.47	45.32	77.70						
3.00	30	3.01	90	9.02	583	9.40	17.24	27.43	47.04						
3.00	24	2.41	72	7.22	583	7.39	13.56	21.59	37.01					6.1	7.8
3.08	26	2.61	80	8.02	569	8.06	14.78	23.53	40.34						6.9
3.11	36	3.61	112	11.23	563	11.42	20.95	33.35	57.18						
3.21	28	2.81	90	9.02	544	8.72	16.01	25.47	43.68						
3.27	44	4.41	144	14.44	535	14.15	25.96	41.31	70.84						
3.27	22	2.21	72	7.22	535	6.73	12.35	19.66	33.71					6.3	8.0
3.29	34	3.41	112	11.23	531	10.74	19.71	31.37	53.79						
3.33	24	2.41	80	8.02	525	7.39	13.56	21.59	37.01						7.0
3.43	56	5.61	192	19.25	510	18.27	33.52	53.35	91.47						
3.46	26	2.61	90	9.02	506	8.06	14.78	23.53	40.34						
3.50	32	3.21	112	11.23	500	10.07	18.47	29.40	50.41						
3.60	40	4.01	144	14.44	486	12.78	23.45	37.32	63.99						
3.64	22	2.21	80	8.02	481	6.73	12.35	19.66	33.71					5.3	7.1
3.73	30	3.01	112	11.23	469	9.40	17.24	27.43	47.04						
3.75	24	2.41	90	9.02	467	7.39	13.56	21.59	37.01						5.8
3.79	38	3.81	144	14.44	462	12.10	22.20	35.33	60.58						
4.00	48	4.81	192	19.25	438	15.52	28.47	45.32	77.70						
4.00	36	3.61	144	14.44	438	11.42	20.95	33.35	57.18						
4.00	28	2.81	112	11.23	438	8.72	16.01	25.47	43.68						
4.09	22	2.21	90	9.02	428	6.73	12.35	19.66	33.71						5.9
4.24	34	3.41	144	14.44	413	10.74	19.71	31.37	53.79						
4.31	26	2.61	112	11.23	406	8.06	14.78	23.53	40.34						
4.36	44	4.41	192	19.25	401	14.15	25.96	41.31	70.84						
4.50	32	3.21	144	14.44	389	10.07	18.47	29.40	50.41						
4.67	24	2.41	112	11.23	375	7.39	13.56	21.59	37.01						
4.80	40	4.01	192	19.25	365	12.78	23.45	37.32	63.99						
4.80	30	3.01	144	14.44	365	9.40	17.24	27.43	47.04						
5.05	38	3.81	192	19.25	346	12.10	22.20	35.33	60.58						
5.09	22	2.21	112	11.23	344	6.73	12.35	19.66	33.71						
5.14	28	2.81	144	14.44	340	8.72	16.01	25.47	43.68						
5.33	36	3.61	192	19.25	328	11.42	20.95	33.35	57.18						
5.54	26	2.61	144	14.44	316	8.06	14.78	23.53	40.34						
5.65	34	3.41	192	19.25	310	10.74	19.71	31.37	53.79						
6.00	32	3.21	192	19.25	292	10.07	18.47	29.40	50.41						
6.00	24	2.41	144	14.44	292	7.39	13.56	21.59	37.01						
6.40	30	3.01	192	19.25	273	9.40	17.24	27.43	47.04						
6.55	22	2.21	144	14.44	267	6.73	12.35	19.66	33.71						
6.86	28	2.81	192	19.25	255	8.72	16.01	25.47	43.68						
7.38	26	2.61	192	19.25	237	8.06	14.78	23.53	40.34						
8.00	24	2.41	192	19.25	219	7.39	13.56	21.59	37.01						
8.73	22	2.21	192	19.25	201	6.73	12.35	19.66	33.71						
Multiplique la Capacidad de Potencia (HP) por el Factor de Longitud de Banda para Obtener el Ancho de la Transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA						0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda, en pulgadas																				Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																				
880	960	1040	1120	1200	1224	1280	1440	1600	1760	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3048	3280	3600	4400	
0.9	1	1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	
6.6	8.3	9.9	11.5	13.2	13.6	14.8	17.9	21.1	24.3	25.1	29.0	33.0	36.9	40.9	44.8	49.7	54.3	60.6	76.3	2.25
8.9	10.5	12.1	13.7	15.3	15.8	16.9	20.1	23.2	26.4	27.2	31.1	35.1	39.0	43.0	46.9	51.8	56.3	62.7	78.4	2.25
9.9	11.5	13.1	14.7	16.3	16.8	17.9	21.0	24.2	27.3	28.1	32.1	36.0	40.0	43.9	47.8	52.7	57.3	63.6	79.4	2.29
			8.9	10.5	11.0	12.2	15.4	18.6	21.8	22.6	26.6	30.5	34.5	38.5	42.4	47.3	51.9	58.2	74.0	2.33
10.9	12.5	14.1	15.7	17.3	17.7	18.8	22.0	25.2	28.3	29.1	33.0	37.0	40.9	44.9	48.8	53.7	58.3	64.6	80.3	2.33
8.0	9.6	11.3	12.9	14.5	14.9	16.1	19.2	22.4	25.6	26.4	30.3	34.3	38.2	42.1	46.1	51.0	55.5	61.9	77.6	2.35
6.7	8.4	10.1	11.7	13.3	13.8	14.9	18.1	21.3	24.4	25.2	29.2	33.1	37.1	41.0	45.0	49.9	54.4	60.7	76.5	2.37
										17.0	21.1	25.2	29.2	33.2	38.2	42.8	49.1	65.0	81.0	2.40
9.1	10.7	12.3	13.9	15.5	15.9	17.0	20.2	23.4	26.5	27.3	31.3	35.2	39.2	43.1	47.0	51.9	56.5	62.8	78.6	2.40
10.1	11.7	13.3	14.8	16.4	16.9	18.0	21.2	24.3	27.5	28.3	32.2	36.2	40.1	44.1	48.0	52.9	57.5	63.8	79.5	2.46
6.9	8.5	10.2	11.8	13.4	13.9	15.0	18.2	21.4	24.6	25.4	29.3	33.3	37.2	41.2	45.1	50.0	54.6	60.9	76.7	2.50
8.2	9.8	11.4	13.0	14.6	15.1	16.2	19.4	22.6	25.7	26.5	30.5	34.4	38.4	42.3	46.2	51.1	55.7	62.0	77.8	2.50
			9.1	10.8	11.3	12.4	15.7	18.9	22.1	22.9	26.9	30.8	34.8	38.8	42.7	47.6	52.2	58.5	74.3	2.55
11.1	12.6	14.2	15.8	17.4	17.9	19.0	22.1	25.3	28.5	29.2	33.2	37.1	41.1	45.0	49.0	53.8	58.4	64.7	80.5	2.55
							11.8	15.1	18.4	19.2	23.2	27.2	31.2	35.2	39.1	44.0	48.6	54.9	70.7	2.57
9.2	10.8	12.4	14.0	15.6	16.1	17.2	20.4	23.5	26.7	27.5	31.4	35.4	39.3	43.3	47.2	52.1	56.7	63.0	78.7	2.57
7.0	8.7	10.3	12.0	13.6	14.1	15.2	18.4	21.6	24.7	25.5	29.5	33.4	37.4	41.3	45.3	50.2	54.7	61.0	76.8	2.65
										13.3	17.5	21.7	25.8	29.8	33.8	38.7	43.4	49.7	65.6	2.67
8.3	9.9	11.5	13.2	14.8	15.2	16.3	19.5	22.7	25.9	26.7	30.6	34.6	38.5	42.5	46.4	51.3	55.9	62.2	77.9	2.67
10.2	11.8	13.4	15.0	16.6	17.1	18.2	21.3	24.5	27.6	28.4	32.4	36.3	40.3	44.2	48.2	53.0	57.6	63.9	79.7	2.67
9.3	10.9	12.5	14.1	15.7	16.2	17.3	20.5	23.7	26.8	27.6	31.6	35.5	39.5	43.4	47.4	52.2	56.8	63.1	78.9	2.77
		7.6	9.4	11.1	11.6	12.7	16.0	19.2	22.4	23.2	27.2	31.1	35.1	39.1	43.0	47.9	52.5	58.8	74.6	2.80
7.1	8.8	10.5	12.1	13.7	14.2	15.3	18.5	21.7	24.9	25.7	29.6	33.6	37.5	41.5	45.4	50.3	54.9	61.2	77.0	2.81
8.4	10.1	11.7	13.3	14.9	15.4	16.5	19.7	22.8	26.0	26.8	30.8	34.7	38.7	42.6	46.5	51.4	56.0	62.3	78.1	2.86
10.3	11.9	13.5	15.1	16.7	17.2	18.3	21.5	24.6	27.8	28.6	32.5	36.5	40.4	44.4	48.3	53.2	57.8	64.1	79.8	2.91
		7.8	9.5	11.2	11.7	12.9	16.1	19.3	22.5	23.3	27.3	31.3	35.2	39.2	43.2	48.1	52.6	58.9	74.7	2.95
									12.9	13.8	18.1	22.2	26.3	30.3	34.4	39.3	43.9	50.3	66.2	3.00
							12.3	15.6	18.9	19.7	23.8	27.8	31.8	35.7	39.7	44.6	49.2	55.5	71.3	3.00
7.2	8.9	10.6	12.2	13.9	14.3	15.5	18.7	21.8	25.0	25.8	29.8	33.7	37.7	41.6	45.6	50.5	55.0	61.3	77.1	3.00
9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	16.4	17.5	20.7	23.8	27.0	27.8	31.7	35.7	39.6	43.6	47.5	52.4	57.0	63.3	79.0	3.00
8.5	10.2	11.8	13.4	15.0	15.5	16.6	19.8	23.0	26.2	27.0	30.9	34.9	38.8	42.8	46.7	51.6	56.2	62.5	78.2	3.08
		7.9	9.6	11.3	11.8	13.0	16.2	19.5	22.7	23.5	27.5	31.4	35.4	39.3	43.3	48.2	52.8	59.1	74.9	3.11
7.4	9.1	10.7	12.4	14.0	14.5	15.6	18.8	22.0	25.2	26.0	29.9	33.9	37.8	41.8	45.7	50.6	55.2	61.5	77.3	3.21
							12.5	15.9	19.2	20.0	24.0	28.1	32.1	36.0	40.0	44.9	49.5	55.8	71.6	3.27
9.6	11.2	12.8	14.4	16.0	16.5	17.6	20.8	24.0	27.1	27.9	31.9	35.8	39.8	43.7	47.7	52.5	57.1	63.4	79.2	3.27
		8.0	9.8	11.5	12.0	13.1	16.4	19.6	22.8	23.6	27.6	31.6	35.5	39.5	43.5	48.4	52.9	59.2	75.0	3.29
8.7	10.3	12.0	13.6	15.2	15.7	16.8	20.0	23.1	26.3	27.1	31.1	35.0	39.0	42.9	46.9	51.7	56.3	62.6	78.4	3.33
									13.3	14.2	18.6	22.8	26.9	30.9	34.9	39.9	44.5	50.9	66.7	3.43
7.5	9.2	10.9	12.5	14.1	14.6	15.7	18.9	22.1	25.3	26.1	30.1	34.0	38.0	41.9	45.9	50.8	55.3	61.7	77.4	3.46
		8.1	9.9	11.6	12.1	13.3	16.5	19.8	23.0	23.8	27.7	31.7	35.7	39.6	43.6	48.5	53.1	59.4	75.2	3.50
							12.8	16.2	19.5	20.3	24.3	28.3	32.3	36.3	40.3	45.2	49.8	56.1	71.9	3.60
8.8	10.5	12.1	13.7	15.3	15.8	16.9	20.1	23.3	26.5	27.3	31.2	35.2	39.1	43.1	47.0	51.9	56.5	62.8	78.5	3.64
		8.2	10.0	11.7	12.2	13.4	16.7	19.9	23.1	23.9	27.9	31.9	35.8	39.8	43.7	48.7	53.2	59.5	75.3	3.73
7.6	9.3	11.0	12.6	14.3	14.8	15.9	19.1	22.3	25.5	26.3	30.2	34.2	38.1	42.1	46.0	50.9	55.5	61.8	77.6	3.75
						9.3	12.9	16.3	19.6	20.4	24.5	28.5	32.5	36.5	40.4	45.4	50.0	56.3	72.1	3.79
							9.4	13.0	16.4	17.2	21.3	25.3	29.3	33.3	37.2	42.1	46.7	52.9	68.7	4.00
							13.5	16.8	20.0	20.8	24.8	28.8	32.8	36.8	40.7	45.7	50.3	56.6	72.4	4.00
7.7	9.5	11.1	12.8	14.4	14.9	16.0	19.2	22.4	25.6	26.4	30.4	34.3	38.3	42.2	46.2	51.1	55.6	62.0	77.7	4.09
		8.4	10.1	11.8	12.4	13.5	16.6	19.9	23.2	24.0	28.0	32.0	36.0	39.9	43.9	48.8	53.4	59.7	75.5	4.00
						9.5	13.2	16.6	19.9	20.7	24.7	28.7	32.7	36.7	40.7	45.7	50.3	56.6	72.4	4.24
		8.5	10.3	12.0	12.5	13.6	16.9	20.2	23.4	24.2	28.2	32.2	36.1	40.1	44.0	48.9	53.5	59.8	75.6	4.31
									14.1	15.0	19.4	23.6	27.7	31.7	35.8	40.7	45.4	51.8	67.6	4.36
		8.6	10.4	12.1	12.6	13.8	17.1	20.3	23.5	24.3	28.3	32.3	36.3	40.2	44.2	49.1	53.7	60.0	75.8	4.50
									14.3	15.2	19.6	23.8	27.9	31.9	35.9	40.8	45.7	52.0	67.9	4.80
						9.8	13.4	16.8	<											

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 8mm

Tabla de Selección de Transmisión



Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)					Capacidad de Potencia (HP)@1160 RPM					
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)					Anchos de Banda RPP Panther (mm)					
	No. de Dientes	D.P.	No. de Dientes	D.P.	VI RPM	20	42	65	90	120	VI RPM	20	42	65	90	120
Multiplique la capacidad de potencia (HP) por el factor de longitud de banda para obtener el ancho de la transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA																
1.00	80	14.04	80	14.04	1750						1160	97.34	204.63	316.79	438.71	585.01
1.00	72	12.63	72	12.63	1750	114.01	239.67	371.04	513.84	685.19	1160	88.19	185.40	287.03	397.49	530.05
1.00	68	11.93	68	11.93	1750	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	1160	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
1.00	64	11.23	64	11.23	1750	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	1160	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
1.00	60	10.53	60	10.53	1750	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	1160	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.00	56	9.83	56	9.83	1750	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	1160	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.00	52	9.12	52	9.12	1750	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	1160	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.00	48	8.42	48	8.42	1750	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	1160	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.00	44	7.72	44	7.72	1750	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	1160	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.00	40	7.02	40	7.02	1750	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	1160	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.00	38	6.67	38	6.67	1750	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	1160	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.00	36	6.32	36	6.32	1750	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	1160	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.00	34	5.97	34	5.97	1750	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	1160	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.00	32	5.61	32	5.61	1750	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	1160	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.00	30	5.26	30	5.26	1750	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	1160	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.00	29	5.09	29	5.09	1750	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	1160	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.00	28	4.91	28	4.91	1750	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	1160	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.03	29	5.09	30	5.26	1692	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	1121	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.04	28	4.91	29	5.09	1690	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	1120	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.05	38	6.67	40	7.02	1663	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	1102	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.06	36	6.32	38	6.67	1658	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	1099	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.06	68	11.93	72	12.63	1653	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	1096	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
1.06	34	5.97	36	6.32	1653	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	1096	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.06	64	11.23	68	11.93	1647	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	1092	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
1.06	32	5.61	34	5.97	1647	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	1092	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.07	60	10.53	64	11.23	1641	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	1088	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.07	30	5.26	32	5.61	1641	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	1088	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.07	56	9.83	60	10.53	1633	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	1083	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.07	28	4.91	30	5.26	1633	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	1083	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.08	52	9.12	56	9.83	1625	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	1077	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.08	48	8.42	52	9.12	1615	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	1071	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.09	44	7.72	48	8.42	1604	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	1063	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.10	40	7.02	44	7.72	1591	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	1055	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.10	29	5.09	32	5.61	1586	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	1051	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.11	72	12.63	80	14.04	1575	114.01	239.67	371.04	513.84	685.19	1044	88.19	185.40	287.03	397.49	530.05
1.11	36	6.32	40	7.02	1575	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	1044	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.12	34	5.97	38	6.67	1566	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	1038	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.13	64	11.23	72	12.63	1556	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	1031	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
1.13	32	5.61	36	6.32	1556	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	1031	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.13	80	14.04	90	15.79	1556						1031	97.34	204.63	316.79	438.71	585.01
1.13	60	10.53	68	11.93	1544	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	1024	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.13	30	5.26	34	5.97	1544	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	1024	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.14	56	9.83	64	11.23	1531	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	1015	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.14	28	4.91	32	5.61	1531	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	1015	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.15	52	9.12	60	10.53	1517	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	1005	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.16	38	6.67	44	7.72	1511	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	1002	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.17	48	8.42	56	9.83	1500	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	994	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.17	29	5.09	34	5.97	1493	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	989	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.18	68	11.93	80	14.04	1488	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	986	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
1.18	34	5.97	40	7.02	1488	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	986	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.18	44	7.72	52	9.12	1481	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	982	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.19	32	5.61	38	6.67	1474	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	977	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.20	60	10.53	72	12.63	1458	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	967	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.20	40	7.02	48	8.42	1458	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	967	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.20	30	5.26	36	6.32	1458	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	967	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.21	56	9.83	68	11.93	1441	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	955	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.21	28	4.91	34	5.97	1441	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	955	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.22	36	6.32	44	7.72	1432	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	949	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.23	52	9.12	64	11.23	1422	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	943	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.24	29	5.09	36													



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda, en pulgadas																		Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																		
966	1190	1400	1610	1778	1890	2100	2310	2450	2590	2800	3150	3360	3500	3850	4326	4578	4956	
0.8	0.8	0.9	0.9	0.95	0.95	1	1	1.05	1.05	1.1	1.1	1.15	1.15	1.2	1.2	1.25	1.25	
					15.2	19.3	23.4	26.2	28.9	33.1	40.0	44.1	46.9	53.7	63.1	68.1	75.5	1.00
				15.2	17.4	21.5	25.6	28.4	31.1	35.3	42.2	46.3	49.1	55.9	65.3	70.3	77.7	1.00
			13.0	16.3	18.5	22.6	26.7	29.5	32.2	36.4	43.3	47.4	50.2	57.1	66.4	71.4	78.8	1.00
			14.1	17.4	19.6	23.7	27.8	30.6	33.4	37.5	44.4	48.5	51.3	58.2	67.5	72.5	79.9	1.00
		11.0	15.2	18.5	20.7	24.8	28.9	31.7	34.5	38.6	45.5	49.6	52.4	59.3	68.6	73.6	81.0	1.00
		12.1	16.3	19.6	21.8	25.9	30.0	32.8	35.6	39.7	46.6	50.7	53.5	60.4	69.7	74.7	82.1	1.00
		13.2	17.4	20.7	22.9	27.0	31.1	33.9	36.7	40.8	47.7	51.8	54.6	61.5	70.8	75.8	83.2	1.00
	10.2	14.3	18.5	21.8	24.0	28.1	32.2	35.0	37.8	41.9	48.8	52.9	55.7	62.6	71.9	76.9	84.3	1.00
	11.3	15.4	19.6	22.9	25.1	29.2	33.4	36.1	38.9	43.0	49.9	54.0	56.8	63.7	73.0	78.0	85.4	1.00
8.0	12.4	16.5	20.7	24.0	26.2	30.3	34.5	37.2	40.0	44.1	51.0	55.1	57.9	64.8	74.1	79.1	86.5	1.00
8.5	13.0	17.1	21.2	24.5	26.7	30.9	35.0	37.8	40.5	44.7	51.5	55.7	58.4	65.3	74.7	79.7	87.1	1.00
9.1	13.5	17.6	21.8	25.1	27.3	31.4	35.6	38.3	41.1	45.2	52.1	56.2	59.0	65.9	75.2	80.2	87.6	1.00
9.7	14.1	18.2	22.3	25.6	27.8	32.0	36.1	38.9	41.6	45.8	52.6	56.8	59.5	66.4	75.8	80.8	88.2	1.00
10.2	14.6	18.7	22.9	26.2	28.4	32.5	36.7	39.4	42.2	46.3	53.2	57.3	60.1	67.0	76.3	81.3	88.7	1.00
10.8	15.2	19.3	23.4	26.7	28.9	33.1	37.2	40.0	42.7	46.9	53.7	57.9	60.6	67.5	76.9	81.9	89.3	1.00
11.0	15.4	19.6	23.7	27.0	29.2	33.4	37.5	40.2	43.0	47.1	54.0	58.2	60.9	67.8	77.2	82.1	89.6	1.00
11.3	15.7	19.8	24.0	27.3	29.5	33.6	37.8	40.5	43.3	47.4	54.3	58.4	61.2	68.1	77.4	82.4	89.8	1.00
10.9	15.3	19.4	23.6	26.9	29.1	33.2	37.3	40.1	42.9	47.0	53.9	58.0	60.8	67.7	77.0	82.0	89.4	1.03
11.2	15.6	19.7	23.8	27.2	29.4	33.5	37.6	40.4	43.1	47.3	54.2	58.3	61.0	67.9	77.3	82.3	89.7	1.04
8.3	12.7	16.8	20.9	24.3	26.5	30.6	34.7	37.5	40.2	44.4	51.3	55.4	58.2	65.0	74.4	79.4	86.8	1.05
8.8	13.2	17.4	21.5	24.8	27.0	31.1	35.3	38.0	40.8	44.9	51.8	55.9	58.7	65.6	75.0	79.9	87.4	1.06
			12.4	15.7	17.9	22.0	26.2	28.9	31.7	35.8	42.7	46.9	49.6	56.5	65.9	70.8	78.3	1.06
9.4	13.8	17.9	22.1	25.4	27.6	31.7	35.8	38.6	41.3	45.5	52.4	56.5	59.3	66.1	75.5	80.5	87.9	1.06
			13.5	16.8	19.0	23.2	27.3	30.0	32.8	36.9	43.8	48.0	50.7	57.6	67.0	71.9	79.4	1.06
9.9	14.3	18.5	22.6	25.9	28.1	32.2	36.4	39.1	41.9	46.0	52.9	57.1	59.8	66.7	76.1	81.0	88.5	1.06
			14.6	17.9	20.1	24.3	28.4	31.1	33.9	38.0	44.9	49.1	51.8	58.7	68.1	73.0	80.5	1.07
10.5	14.9	19.0	23.2	26.5	28.7	32.8	36.9	39.7	42.4	46.6	53.5	57.6	60.4	67.2	76.6	81.6	89.0	1.07
		11.6	15.7	19.0	21.2	25.4	29.5	32.2	35.0	39.1	46.0	50.2	52.9	59.8	69.2	74.1	81.6	1.07
11.0	15.4	19.6	23.7	27.0	29.2	33.4	37.5	40.2	43.0	47.1	54.0	58.2	60.9	67.8	77.2	82.1	89.6	1.07
		12.7	16.8	20.1	22.3	26.5	30.6	33.3	36.1	40.2	47.1	51.3	54.0	60.9	70.3	75.2	82.7	1.08
	9.6	13.8	17.9	21.2	23.4	27.6	31.7	34.5	37.2	41.3	48.2	52.4	55.1	62.0	71.4	76.3	83.8	1.08
	10.7	14.9	19.0	22.3	24.5	28.7	32.8	35.6	38.3	42.4	49.3	53.5	56.2	63.1	72.5	77.4	84.9	1.09
7.4	11.9	16.0	20.1	23.4	25.6	29.8	33.9	36.7	39.4	43.5	50.4	54.6	57.3	64.2	73.6	78.5	86.0	1.10
10.6	15.0	19.2	23.3	26.6	28.8	32.9	37.1	39.8	42.6	46.7	53.6	57.7	60.5	67.4	76.8	81.7	89.2	1.10
			14.0	16.2	20.4	24.5	27.3	30.0	34.2	41.1	45.2	48.0	54.8	64.2	69.2	76.6	1.11	
8.5	12.6	17.1	21.2	24.5	26.7	30.9	35.0	37.8	40.5	44.6	51.5	55.7	58.4	65.3	74.7	79.6	87.1	1.11
9.1	13.5	17.6	21.8	25.1	27.3	31.4	35.6	38.3	41.1	45.2	52.1	56.2	59.0	65.9	75.2	80.2	87.6	1.12
			12.9	16.2	18.5	22.6	26.7	29.5	32.2	36.4	43.3	47.4	50.2	57.1	66.4	71.4	78.8	1.13
9.6	14.1	18.2	22.3	25.6	27.8	32.0	36.1	38.9	41.6	45.8	52.6	56.8	59.5	66.4	75.8	80.8	88.2	1.13
					17.9	22.0	24.8	27.6	31.7	38.6	42.7	45.5	52.4	61.7	66.7	74.1	1.13	
			14.0	17.4	19.6	23.7	27.8	30.6	33.3	37.5	44.4	48.5	51.3	58.2	67.5	72.5	79.9	1.13
10.2	14.6	18.7	22.9	26.2	28.4	32.5	36.7	39.4	42.2	46.3	53.2	57.3	60.1	67.0	76.3	81.3	88.7	1.13
		11.0	15.1	18.5	20.7	24.8	28.9	31.7	34.4	38.6	45.5	49.6	52.4	59.3	68.6	73.6	81.0	1.14
10.7	15.2	19.3	23.4	26.7	28.9	33.1	37.2	40.0	42.7	46.9	53.7	57.9	60.6	67.5	76.9	81.9	89.3	1.14
		12.1	16.2	19.6	21.8	25.9	30.0	32.8	35.5	39.7	46.6	50.7	53.5	60.4	69.7	74.7	82.1	1.15
7.7	12.1	16.3	20.4	23.7	25.9	30.0	34.2	36.9	39.7	43.8	50.7	54.8	57.6	64.5	73.9	78.8	86.3	1.16
		13.2	17.4	20.7	22.9	27.0	31.1	33.9	36.7	40.8	47.7	51.8	54.6	61.5	70.8	75.8	83.2	1.17
10.3	14.7	18.9	23.0	26.3	28.5	32.7	36.8	39.5	42.3	46.4	53.3	57.5	60.2	67.1	76.5	81.4	88.9	1.17
			14.6	16.8	20.9	25.1	27.8	30.6	34.7	41.6	45.7	48.5	55.4	64.8	69.7	77.2	1.18	
8.8	13.2	17.4	21.5	24.8	27.0	31.1	35.3	38.0	40.8	44.9	51.8	55.9	58.7	65.6	75.0	79.9	87.4	1.18
	10.2	14.3	18.5	21.8	24.0	28.1	32.2	35.0	37.8	41.9	48.8	52.9	55.7	62.6	71.9	76.9	84.3	1.18
9.4	13.8	17.9	22.0	25.4	27.6	31.7	35.8	38.6	41.3	45.5	52.4	56.5	59.3	66.1	75.5	80.5	87.9	1.19
			13.5	16.8	19.0	23.1	27.3	30.0	32.8	36.9	43.8	47.9	50.7	57.6	67.0	71.9	79.4	1.20
	11.3	15.4	19.6	22.9	25.1	29.2	33.3	36.1	38.9	43.0	49.9	54.0	56.8	63.7	73.0	78.0	85.4	1.20
9.9	14.3	18.5	22.6	25.9	28.1	32.2	36.4	39.1	41.9	46.0	52.9	57.0	59.8	66.7	76.1	81.0	88.5	1.20
			14.6	17.9	20.1	24.2	28.3	31.1	33.9	38.0	44.9	49.0	51.8	58.7	68.1	73.0	80.5	1.21
10.5	14.9	19.0	23.1	26.5	28.7	32.8	36.9	39.7	42.4	46.6	53.5	57.6	60.4	67.2	76.6	81.6	89.0	1.21
8.0	12.4	16.5	20.7	24.0	26.2	30.3	34.4	37.2	40.0	44.1	51.0	55.1	57.9	64.8	74.1	79.1	86.5	1.22
		11.5	15.7	19.0	21.2	25.3	29.5	32.2	35.0	39.1	46.0	50.2	52.9	59.8	69.2	74.1	81.6	1.23
10.0	14.5	18.6	22.7	26.0	2													

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión



Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)						Capacidad de Potencia (HP)@1160 RPM				
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)						Anchos de Banda RPP Panther (mm)				
	No. de Dientes	D.P.	No. de Dientes	D.P.	VI RPM	20	42	65	90	120	VI RPM	20	42	65	90	120
Multiplique la capacidad de potencia (HP) por el factor de longitud de banda para obtener el ancho de la transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA																
1.27	44	7.72	56	9.83	1375	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	911	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.29	56	9.83	72	12.63	1361	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	902	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.29	28	4.91	36	6.32	1361	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	902	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.29	34	5.97	44	7.72	1352	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	896	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.30	40	7.02	52	9.12	1346	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	892	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.31	52	9.12	68	11.93	1338	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	887	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.31	29	5.09	38	6.67	1336	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	885	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.32	68	11.93	90	15.79	1322	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	876	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
1.33	60	10.53	80	14.04	1313	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	870	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.33	48	8.42	64	11.23	1313	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	870	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.33	36	6.32	48	8.42	1313	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	870	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.33	30	5.26	40	7.02	1313	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	870	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.36	28	4.91	38	6.67	1289	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	855	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.36	44	7.72	60	10.53	1283	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	851	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.37	38	6.67	52	9.12	1279	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	848	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.38	32	5.61	44	7.72	1273	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	844	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.38	29	5.09	40	7.02	1269	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	841	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.38	52	9.12	72	12.63	1264	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	838	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.40	80	14.04	112	19.65	1250						829	97.34	204.63	316.79	438.71	585.01
1.40	40	7.02	56	9.83	1250	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	829	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.41	64	11.23	90	15.79	1244	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	825	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
1.41	34	5.97	48	8.42	1240	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	822	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.42	48	8.42	68	11.93	1235	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	819	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.43	56	9.83	80	14.04	1225	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	812	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.43	28	4.91	40	7.02	1225	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	812	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.44	36	6.32	52	9.12	1212	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	803	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.45	44	7.72	64	11.23	1203	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	798	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.47	30	5.26	44	7.72	1193	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	791	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.47	38	6.67	56	9.83	1188	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	787	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.50	60	10.53	90	15.79	1167	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	773	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.50	48	8.42	72	12.63	1167	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	773	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.50	40	7.02	60	10.53	1167	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	773	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.50	32	5.61	48	8.42	1167	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	773	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.52	29	5.09	44	7.72	1153	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	765	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.53	34	5.97	52	9.12	1144	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	758	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.54	52	9.12	80	14.04	1138	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	754	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.55	44	7.72	68	11.93	1132	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	751	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.56	72	12.63	112	19.65	1125	114.01	239.67	371.04	513.84	685.19	746	88.19	185.40	287.03	397.49	530.05
1.56	36	6.32	56	9.83	1125	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	746	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.57	28	4.91	44	7.72	1114	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	738	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.58	38	6.67	60	10.53	1108	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	735	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.60	40	7.02	64	11.23	1094	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	725	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.60	30	5.26	48	8.42	1094	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	725	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.61	56	9.83	90	15.79	1089	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	722	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
1.63	32	5.61	52	9.12	1077	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	714	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.64	44	7.72	72	12.63	1069	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	709	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
1.65	68	11.93	112	19.65	1063	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	704	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
1.65	34	5.97	56	9.83	1063	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	704	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.66	29	5.09	48	8.42	1057	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	701	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
1.67	48	8.42	80	14.04	1050	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	696	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.67	36	6.32	60	10.53	1050	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	696	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.68	38	6.67	64	11.23	1039	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	689	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.70	40	7.02	68	11.93	1029	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	682	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
1.71	28	4.91	48	8.42	1021	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	677	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
1.73	52	9.12	90	15.79	1011	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	670	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
1.73	30	5.26	52	9.12	1010	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	669	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.75	64	11.23	112	19.65	1000	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	663	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
1.75	32	5.61	56	9.83	1000	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	663	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.76	34	5.97	60	10.53	992	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	657	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.78	36	6.32	64	11.23	984	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	653	44.88	94.34	146.05		



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda, en pulgadas																		Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																		
966	1190	1400	1610	1778	1890	2100	2310	2450	2590	2800	3150	3360	3500	3850	4326	4578	4956	
0.8	0.8	0.9	0.9	0.95	0.95	1	1	1.05	1.05	1.1	1.1	1.15	1.15	1.2	1.2	1.25	1.25	
	9.6	13.7	17.9	21.2	23.4	27.5	31.7	34.4	37.2	41.3	48.2	52.4	55.1	62.0	71.4	76.3	83.8	1.27
			14.0	17.3	19.5	23.7	27.8	30.6	33.3	37.5	44.4	48.5	51.2	58.1	67.5	72.5	79.9	1.29
10.2	14.6	18.7	22.9	26.2	28.4	32.5	36.7	39.4	42.2	46.3	53.2	57.3	60.1	67.0	76.3	81.3	88.7	1.29
8.2	12.7	16.8	20.9	24.2	26.4	30.6	34.7	37.5	40.2	44.4	51.3	55.4	58.1	65.0	74.4	79.4	86.8	1.29
	10.7	14.8	19.0	22.3	24.5	28.6	32.8	35.5	38.3	42.4	49.3	53.5	56.2	63.1	72.5	77.4	84.9	1.30
		10.9	15.1	18.4	20.6	24.8	28.9	31.7	34.4	38.6	45.5	49.6	52.3	59.2	68.6	73.6	81.0	1.31
9.8	14.2	18.3	22.5	25.8	28.0	32.1	36.2	39.0	41.7	45.9	52.8	56.9	59.7	66.6	75.9	80.9	88.3	1.31
					15.3	19.5	23.6	26.4	29.2	33.3	40.2	44.3	47.1	54.0	63.4	68.3	75.8	1.32
				15.6	17.8	22.0	26.1	28.9	31.6	35.8	42.7	46.8	49.6	56.5	65.8	70.8	78.3	1.33
		12.0	16.2	19.5	21.7	25.9	30.0	32.8	35.5	39.7	46.6	50.7	53.5	60.3	69.7	74.7	82.1	1.33
	11.8	16.0	20.1	23.4	25.6	29.8	33.9	36.6	39.4	43.5	50.4	54.6	57.3	64.2	73.6	78.5	86.0	1.33
9.3	13.8	17.9	22.0	25.3	27.6	31.7	35.8	38.6	41.3	45.5	52.4	56.5	59.3	66.1	75.5	80.5	87.9	1.33
9.9	14.3	18.4	22.6	25.9	28.1	32.2	36.4	39.1	41.9	46.0	52.9	57.0	59.8	66.7	76.1	81.0	88.5	1.36
		13.2	17.3	20.6	22.8	27.0	31.1	33.9	36.6	40.8	47.7	51.8	54.6	61.4	70.8	75.8	83.2	1.36
	11.0	15.1	19.3	22.6	24.8	28.9	33.1	35.8	38.6	42.7	49.6	53.7	56.5	63.4	72.8	77.7	85.2	1.37
8.5	12.9	17.1	21.2	24.5	26.7	30.9	35.0	37.7	40.5	44.6	51.5	55.7	58.4	65.3	74.7	79.6	87.1	1.38
9.5	13.9	18.0	22.2	25.5	27.7	31.8	36.0	38.7	41.5	45.6	52.5	56.6	59.4	66.3	75.6	80.6	88.1	1.38
			14.5	17.8	20.0	24.2	28.3	31.1	33.9	38.0	44.9	49.0	51.8	58.7	68.1	73.0	80.5	1.38
							18.8	21.6	24.4	28.5	35.4	39.6	42.4	49.3	58.6	63.6	71.5	1.40
	10.1	14.3	18.4	21.7	23.9	28.1	32.2	35.0	37.7	41.9	48.8	52.9	55.7	62.5	71.9	76.9	84.3	1.40
				13.6	15.8	20.0	24.1	26.9	29.7	33.8	40.7	44.9	47.6	54.5	63.9	68.9	76.3	1.41
7.6	12.1	16.2	20.4	23.7	25.9	30.0	34.2	36.9	39.7	43.8	50.7	54.8	57.6	64.5	73.9	78.8	86.3	1.41
		11.4	15.6	18.9	21.2	25.3	29.4	32.2	35.0	39.1	46.0	50.1	52.9	59.8	69.2	74.1	81.6	1.42
			12.8	16.1	18.3	22.5	26.7	29.4	32.2	36.3	43.2	47.4	50.1	57.0	66.4	71.4	78.8	1.43
9.6	14.0	18.2	22.3	25.6	27.8	32.0	36.1	38.8	41.6	45.7	52.6	56.8	59.5	66.4	75.8	80.7	88.2	1.43
	11.2	15.4	19.5	22.8	25.0	29.2	33.3	36.1	38.8	43.0	49.9	54.0	56.8	63.7	73.0	78.0	85.4	1.44
		12.6	16.7	20.0	22.3	26.4	30.5	33.3	36.1	40.2	47.1	51.2	54.0	60.9	70.3	75.2	82.7	1.45
8.7	13.2	17.3	21.5	24.8	27.0	31.1	35.3	38.0	40.8	44.9	51.8	55.9	58.7	65.6	75.0	79.9	87.4	1.47
	10.4	14.5	18.7	22.0	24.2	28.3	32.5	35.2	38.0	42.1	49.0	53.2	55.9	62.8	72.2	77.2	84.6	1.47
			14.1	16.3	20.5	24.7	27.4	30.2	34.4	41.3	45.5	48.2	55.1	64.4	69.4	76.5	1.50	
		10.8	15.0	18.3	20.6	24.7	28.9	31.6	34.4	38.5	45.4	49.6	52.3	59.2	68.6	73.6	81.0	1.50
	9.5	13.7	17.8	21.2	23.4	27.5	31.6	34.4	37.2	41.3	48.2	52.3	55.1	62.0	71.4	76.3	83.8	1.50
7.9	12.3	16.5	20.6	23.9	26.1	30.3	34.4	37.2	39.9	44.1	51.0	55.1	57.9	64.8	74.1	79.1	86.5	1.50
8.9	13.3	17.5	21.6	24.9	27.1	31.3	35.4	38.2	40.9	45.0	51.9	56.1	58.8	65.7	75.1	80.1	87.5	1.52
	11.5	15.6	19.8	23.1	25.3	29.5	33.6	36.3	39.1	43.2	50.1	54.3	57.0	63.9	73.3	78.3	85.7	1.53
			13.3	16.2	18.9	23.0	27.2	29.9	32.7	36.9	43.8	47.9	50.7	57.6	66.9	71.9	79.3	1.54
		11.9	16.1	19.5	21.7	25.8	30.0	32.7	35.5	39.6	46.5	50.7	53.4	60.3	69.7	74.7	82.1	1.55
							19.8	22.6	25.4	29.6	36.5	40.6	43.4	50.3	59.7	64.7	72.1	1.56
	10.6	14.8	18.9	22.3	24.5	28.6	32.8	35.5	38.3	42.4	49.3	53.4	56.2	63.1	72.5	77.4	84.9	1.56
9.0	13.4	17.6	21.7	25.0	27.3	31.4	35.5	38.3	41.0	45.2	52.1	56.2	59.0	65.9	75.2	80.2	87.6	1.57
	9.7	13.9	18.1	21.4	23.6	27.8	31.9	34.7	37.4	41.6	48.5	52.6	55.4	62.3	71.6	76.6	84.0	1.58
		13.1	17.2	20.6	22.8	26.9	31.1	33.8	36.6	40.7	47.6	51.8	54.5	61.4	70.8	75.8	83.2	1.60
8.1	12.6	16.7	20.9	24.2	26.4	30.6	34.7	37.5	40.2	44.3	51.2	55.4	58.1	65.0	74.4	79.4	86.8	1.60
			14.6	16.8	21.0	25.2	28.0	30.7	34.9	41.8	45.9	48.7	55.6	65.0	69.9	77.4	1.61	
	11.7	15.9	20.0	23.4	25.6	29.7	33.9	36.6	39.4	43.5	50.4	54.5	57.3	64.2	73.6	78.5	86.0	1.63
		11.3	15.5	18.9	21.1	25.2	29.3	32.2	34.9	39.1	46.0	50.1	52.9	59.8	69.1	74.1	81.5	1.64
						16.1	20.3	23.1	25.9	30.1	37.0	41.2	43.9	50.8	60.2	65.2	72.7	1.65
	10.9	15.0	19.2	22.5	24.7	28.9	33.0	35.8	38.5	42.7	49.6	53.7	56.5	63.4	72.7	77.7	85.1	1.65
8.2	12.7	16.9	21.0	24.3	26.5	30.7	34.8	37.6	40.3	44.5	51.4	55.5	58.3	65.2	74.5	79.5	86.9	1.66
			13.8	17.1	19.4	23.5	27.7	30.5	33.2	37.4	44.3	48.4	51.2	58.1	67.5	72.4	79.9	1.67
	10.0	14.2	18.3	21.7	23.9	28.0	32.2	34.9	37.7	41.8	48.7	52.9	55.6	62.5	71.9	76.9	84.3	1.67
	9.1	13.3	17.5	20.8	23.0	27.2	31.3	34.1	36.9	41.0	47.9	52.0	54.8	61.7	71.1	76.0	83.5	1.68
		12.4	16.6	20.0	22.2	26.3	30.5	33.3	36.0	40.2	47.1	51.2	54.0	60.9	70.2	75.2	82.6	1.70
8.4	12.8	17.0	21.2	24.5	26.7	30.8	35.0	37.7	40.5	44.6	51.5	55.6	58.4	65.3	74.7	79.6	87.1	1.71
				15.1	17.3	21.5	25.7	28.5	31.2	35.4	42.3	46.5	49.2	56.1	65.5	70.5	77.9	1.73
7.5	12.0	16.1	20.3	23.6	25.8	30.0	34.1	36.9	39.6	43.8	50.7	54.8	57.6	64.5	73.8	78.8	86.2	1.73
						16.6	20.8	23.6	26.4	30.6	37.5	41.7	44.5	51.4	60.8	65.7	73.2	1.75
	11.1	15.3	19.5	22.8	25.0	29.1	33.3	36.0	38.8	42.9	49.8	54.0	56.7	63.6	73.0	78.0	85.4	1.75
	10.2	14.4	18.6	21.9	24.1	28.3	32.4	35.2	38.0	42.1	49.0	53.1	55.9	62.8	72.2	77.1	84.6	1.76
	9.3	13.6	17.7	21.1	23.3	27.5	31.6	34.4	37.1	41.3	48.2	52.3	55.1	62.0	71.3	76.3	83.7	1.78
		12.7	16.9	20.2	22.4	26.6	30.8	33.5	36.3	40.4	47.3	51.5	54.2	61.1	70.5	75.5	82.9	1.79
7.6	12.1	16.3																

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión



Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)						Capacidad de Potencia (HP) @ 1160 RPM				
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)						Anchos de Banda RPP Panther (mm)				
	No. de Dientes	D.P.	No. de Dientes	D.P.	VI RPM	20	42	65	90	120	VI RPM	20	42	65	90	120
Multiplique la capacidad de potencia (HP) por el factor de longitud de banda para obtener el ancho de la transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA																
1.87	60	10.53	112	19.65	938	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	621	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
1.87	30	5.26	56	9.83	938	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	621	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
1.88	48	8.42	90	15.79	933	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	619	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
1.88	32	5.61	60	10.53	933	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	619	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
1.88	34	5.97	64	11.23	930	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	616	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
1.89	36	6.32	68	11.93	926	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	614	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
1.89	38	6.67	72	12.63	924	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	612	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
1.93	29	5.09	56	9.83	906	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	601	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
2.00	72	12.63	144	25.26	875	114.01	239.67	371.04	513.84	685.19	580	88.19	185.40	287.03	397.49	530.05
2.00	56	9.83	112	19.65	875	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	580	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
2.00	40	7.02	80	14.04	875	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	580	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
2.00	36	6.32	72	12.63	875	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	580	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
2.00	34	5.97	68	11.93	875	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	580	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
2.00	32	5.61	64	11.23	875	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	580	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
2.00	30	5.26	60	10.53	875	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	580	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
2.00	28	4.91	56	9.83	875	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	580	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
2.05	44	7.72	90	15.79	856	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	567	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
2.07	29	5.09	60	10.53	846	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	561	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
2.10	80	14.04	168	29.48	833						552	97.34	204.63	316.79	438.71	585.01
2.11	38	6.67	80	14.04	831	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	551	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
2.12	68	11.93	144	25.26	826	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	548	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
2.12	34	5.97	72	12.63	826	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	548	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
2.13	32	5.61	68	11.93	824	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	546	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
2.13	30	5.26	64	11.23	820	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	544	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
2.14	28	4.91	60	10.53	817	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	541	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
2.15	52	9.12	112	19.65	813	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	539	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
2.21	29	5.09	64	11.23	793	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	526	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
2.22	36	6.32	80	14.04	788	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	522	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
2.25	64	11.23	144	25.26	778	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	516	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
2.25	40	7.02	90	15.79	778	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	516	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
2.25	32	5.61	72	12.63	778	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	516	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
2.27	30	5.26	68	11.93	772	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	512	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
2.29	28	4.91	64	11.23	766	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	508	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
2.33	72	12.63	168	29.48	750	114.01	239.67	371.04	513.84	685.19	497	88.19	185.40	287.03	397.49	530.05
2.33	48	8.42	112	19.65	750	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	497	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
2.34	29	5.09	68	11.93	746	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	495	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
2.35	34	5.97	80	14.04	744	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	493	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
2.37	38	6.67	90	15.79	739	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	490	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
2.40	80	14.04	192	33.69	729						483	97.34	204.63	316.79	438.71	585.01
2.40	60	10.53	144	25.26	729	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	483	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
2.40	30	5.26	72	12.63	729	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	483	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
2.43	28	4.91	68	11.93	721	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	478	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
2.47	68	11.93	168	29.48	708	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	470	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
2.48	29	5.09	72	12.63	705	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	467	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
2.50	36	6.32	90	15.79	700	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	464	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
2.50	32	5.61	80	14.04	700	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	464	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
2.55	44	7.72	112	19.65	688	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	456	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
2.57	56	9.83	144	25.26	681	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	451	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
2.57	28	4.91	72	12.63	681	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	451	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
2.63	64	11.23	168	29.48	667	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	442	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
2.65	34	5.97	90	15.79	661	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	438	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
2.67	30	5.26	80	14.04	656	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	435	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
2.67	72	12.63	192	33.69	656	114.01	239.67	371.04	513.84	685.19	435	88.19	185.40	287.03	397.49	530.05
2.70	80	14.04	216	37.90	648						430	97.34	204.63	316.79	438.71	585.01
2.76	29	5.09	80	14.04	634	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	421	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
2.77	52	9.12	114	25.26	632	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	419	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
2.80	60	10.53	168	29.48	625	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	414	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
2.80	40	7.02	112	19.65	625	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	414	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
2.81	32	5.61	90	15.79	622	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	412	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
2.82	68	11.93	192	33.69	620	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	411	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
2.86	28	4.91	8													



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda, en pulgadas																		Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																		
966	1190	1400	1610	1778	1890	2100	2310	2450	2590	2800	3150	3360	3500	3850	4326	4578	4956	
0.8	0.8	0.9	0.9	0.95	0.95	1	1	1.05	1.05	1.1	1.1	1.15	1.15	1.2	1.2	1.25	1.25	
						17.0	21.3	24.1	26.9	31.1	38.0	42.2	45.0	51.9	61.3	66.3	73.7	1.87
	11.3	15.5	19.7	23.0	25.3	29.4	33.5	36.3	39.1	43.2	50.1	54.2	57.0	63.9	73.3	78.2	85.7	1.87
			12.1	15.6	17.8	22.0	26.2	29.0	31.8	35.9	42.8	47.0	49.8	56.7	66.0	71.0	78.5	1.88
	10.5	14.7	18.9	22.2	24.4	28.6	32.7	35.5	38.2	42.4	49.3	53.4	56.2	63.1	72.4	77.4	84.9	1.88
	9.6	13.8	18.0	21.3	23.6	27.7	31.9	34.6	37.4	41.5	48.4	52.6	55.3	62.2	71.6	76.6	84.0	1.88
		12.9	17.1	20.5	22.7	26.9	31.0	33.8	36.6	40.7	47.6	51.7	54.5	61.4	70.8	75.7	83.2	1.89
		12.0	16.3	19.6	21.8	26.0	30.2	32.9	35.7	39.9	46.8	50.9	53.7	60.6	69.9	74.9	82.4	1.89
	11.5	15.7	19.8	23.2	25.4	29.5	33.7	36.4	39.2	43.3	50.2	54.4	57.1	64.0	73.4	78.4	85.8	1.93
									20.2	24.5	31.6	35.8	38.6	45.6	55.0	60.0	67.5	2.00
						17.5	21.8	24.6	27.4	31.6	38.5	42.7	45.5	52.4	61.8	66.8	74.3	2.00
			14.7	18.1	20.4	24.6	28.7	31.5	34.3	38.4	45.3	49.5	52.2	59.2	68.5	73.5	81.0	2.00
		12.3	16.5	19.9	22.1	26.3	30.4	33.2	36.0	40.1	47.0	51.2	53.9	60.8	70.2	75.2	82.6	2.00
		13.2	17.4	20.7	23.0	27.1	31.3	34.0	36.8	41.0	47.9	52.0	54.8	61.7	71.0	76.0	83.5	2.00
	9.8	14.1	18.3	21.6	23.8	27.97	32.1	34.9	37.7	41.8	48.7	52.8	55.6	62.5	71.9	76.8	84.3	2.00
	10.7	14.9	19.1	22.4	24.7	28.8	33.0	35.7	38.5	42.6	49.5	53.7	56.4	63.3	72.7	77.7	85.1	2.00
	11.6	15.8	20.0	23.3	25.5	29.7	33.8	36.6	39.3	43.5	50.4	54.5	57.3	64.2	73.5	78.5	86.0	2.00
			12.6	16.0	18.3	22.5	26.7	29.5	32.3	36.4	43.4	47.5	50.3	57.2	66.6	71.5	79.0	2.05
	10.8	15.1	19.2	22.6	24.8	29.0	33.1	35.9	38.6	42.8	49.7	53.8	56.6	63.5	72.8	77.8	85.3	2.07
											26.7	31.0	33.8	40.9	50.4	55.4	62.9	2.10
		10.7	15.0	18.4	20.6	24.8	29.0	31.8	34.5	38.7	45.6	49.8	52.5	59.4	68.8	73.8	81.2	2.11
									20.7	25.0	32.1	36.3	39.1	46.1	55.5	60.5	68.0	2.12
		12.5	16.8	20.1	22.4	26.5	30.7	33.5	36.2	40.4	47.3	51.4	54.2	61.1	70.5	75.4	82.9	2.12
	9.1	13.4	17.6	21.0	23.2	27.4	31.5	34.3	37.1	41.2	48.1	52.3	55.0	61.9	71.3	76.3	83.7	2.13
	10.0	14.3	18.5	21.8	24.1	28.2	32.4	35.2	37.9	42.1	49.0	53.1	55.9	62.8	72.1	77.1	84.6	2.13
	10.9	15.2	19.4	22.7	24.9	29.1	33.2	36.0	38.8	42.9	49.8	53.9	56.7	63.6	73.0	77.9	85.4	2.14
						18.0	22.3	25.1	27.9	32.1	39.1	43.2	46.0	52.9	62.3	67.3	74.8	2.15
	10.1	14.4	18.6	22.0	24.2	28.4	32.5	35.3	38.1	42.2	49.1	53.2	56.0	62.9	72.3	77.2	84.7	2.21
		10.9	15.2	18.6	20.9	25.1	29.2	32.0	34.8	38.9	45.9	50.0	52.8	59.7	69.1	74.0	81.5	2.22
									21.2	25.5	32.6	36.8	39.6	46.6	56.1	61.1	68.5	2.25
			13.0	16.5	18.8	23.0	27.2	30.0	32.8	36.9	43.9	48.0	50.8	57.7	67.1	72.1	79.5	2.25
		12.7	17.0	20.4	22.6	26.8	30.9	33.7	36.5	40.6	47.6	51.7	54.5	61.4	70.7	75.7	83.2	2.25
	9.3	13.7	17.9	21.2	23.5	27.6	31.8	34.6	37.3	41.5	48.4	52.5	55.3	62.2	71.6	76.5	84.0	2.27
	10.3	14.5	18.8	22.1	24.3	28.5	32.6	35.4	38.2	42.3	49.2	53.4	56.1	63.0	72.4	77.4	84.8	2.29
										27.6	32.0	34.8	37.6	41.9	51.4	56.4	63.9	2.33
						18.4	22.7	25.6	28.4	32.6	39.6	43.7	46.5	53.5	62.9	67.8	75.3	2.33
	9.4	13.8	18.0	21.4	23.6	27.8	31.9	34.7	37.5	41.6	48.5	52.7	55.4	62.3	71.7	76.7	84.1	2.34
		11.1	15.5	18.9	21.1	25.3	29.5	32.3	35.0	39.2	46.1	50.3	53.0	59.9	69.3	74.3	81.8	2.35
			13.3	16.7	19.0	23.3	27.5	30.3	33.0	37.2	44.1	48.3	51.1	58.0	67.4	72.3	79.8	2.37
										26.8	29.8	37.0	40.6	47.6	57.1	62.1	69.6	2.40
								18.6	21.6	26.0	33.1	37.3	40.1	47.1	56.6	61.6	69.1	2.40
		13.0	17.2	20.6	22.9	27.0	31.2	34.0	36.7	40.9	47.8	52.0	54.7	61.6	71.0	76.0	83.4	2.40
	9.5	13.9	18.1	21.5	23.7	27.9	32.1	34.8	37.6	41.7	48.7	52.8	55.6	62.5	71.8	76.8	84.3	2.43
										20.7	28.1	32.4	35.3	42.4	51.9	56.9	64.4	2.47
		13.1	17.4	20.7	23.0	27.2	31.3	34.1	36.9	41.0	47.9	52.1	54.9	61.8	71.1	76.1	83.6	2.48
			13.5	17.0	19.3	23.5	27.7	30.5	33.3	37.5	44.4	48.6	51.3	58.2	67.6	72.6	80.1	2.50
		11.3	15.7	19.1	21.4	25.6	29.7	32.5	35.3	39.5	46.4	50.5	53.3	60.2	69.6	74.6	82.0	2.50
					14.5	18.9	23.2	26.1	28.9	33.1	40.1	44.2	47.0	54.0	63.4	68.4	75.8	2.55
								19.1	22.1	26.4	33.6	37.8	40.6	47.6	57.1	62.1	69.6	2.57
	8.8	13.2	17.5	20.9	23.1	27.3	31.5	34.2	37.0	41.2	48.1	52.2	55.0	61.9	71.3	76.2	83.7	2.57
										21.2	28.6	32.9	35.8	42.8	52.4	57.4	65.0	2.63
			13.7	17.2	19.5	23.7	28.0	30.8	33.5	37.7	44.7	48.8	51.6	58.5	67.9	72.9	80.3	2.65
		11.6	15.9	19.3	21.6	25.8	30.0	32.8	35.6	39.7	46.6	50.8	53.6	60.5	69.9	74.8	82.3	2.67
											23.2	27.7	30.7	37.9	47.6	52.7	60.3	2.67
														32.8	42.7	47.8	55.5	2.70
		11.7	16.1	19.5	21.7	25.9	30.1	32.9	35.7	39.9	46.8	50.9	53.7	60.6	70.0	75.0	82.4	2.76
								19.5	22.5	26.9	34.0	38.3	41.1	48.1	57.6	62.6	70.1	2.77
										21.6	29.0	33.4	36.2	43.3	52.9	57.9	65.5	2.80
					14.9	19.4	23.7	26.5	29.4	33.6	40.6	44.8	47.5	54.5	63.9	68.9	76.4	2.80
			13.9	17.4	19.7	24.0	28.2	31.0	33.8	38.0	44.9	49.1	51.8	58.8	68.2	73.1	80.6	2.81
											23.6	28.2	31.2	38.4	48.1	53.2	60.8	2.82
		11.8	16.2	19.6	21.8	26.1	30.3	33.0	35.8	40.0	46.9	51.1	53.8	60.7	70.1	75.1	82.6	2.86
					15.1	19.6	23.9	26.8	29.6	33.8	40.8	45.0	47.8	54.7	64.2	69.1	76.6	2.95
													26.1	33.7	43.6	48.8	56.5	3.00
											24.1	28.6	31.6	38.9	48.6	53.7	61.3	3.00
										22.0	29.5	33.8	36.7	43.8	53.4	58.4	66.0	3.00
966	1190	1400	1610	1778	1890	2100	2310	2450	2590	2800	3150	3360	3500	3850	4326	4578	4956	3.00

Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión



Relación de Velocidad	Combinación de Sprockets					Capacidad de Potencia (HP) @ 1750 RPM (Motriz)					Capacidad de Potencia (HP)@1160 RPM					
	Motriz		Impulsada			Anchos de Banda RPP Panther (mm)					Anchos de Banda RPP Panther (mm)					
	Número de Dientes	D.P.	Número de Dientes	D.P.	V.I. RPM	20	42	65	90	120	VI RPM	20	42	65	90	120
Multiplique la capacidad de potencia (HP) por el factor de longitud de banda para obtener el ancho de la transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA																
3.00	30	5.26	90	15.79	583	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	387	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
3.10	29	5.09	90	15.79	564	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	374	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
3.11	36	6.32	112	19.65	563	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	373	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
3.18	68	11.93	216	37.90	551	108.63	228.36	353.54	489.60	652.87	365	83.54	175.62	271.89	376.53	502.09
3.20	60	10.53	192	33.69	547	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	363	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
3.21	28	4.91	90	15.79	544	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	361	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
3.23	52	9.12	168	29.48	542	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	359	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
3.27	44	7.72	144	25.26	535	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	354	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
3.29	34	5.97	112	19.65	531	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	352	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
3.38	64	11.23	216	37.90	519	103.08	216.69	335.47	464.58	619.51	344	78.84	165.74	256.60	355.35	473.85
3.43	56	9.83	192	33.69	510	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	338	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
3.50	48	8.42	168	29.48	500	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	331	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
3.50	32	5.61	112	19.65	500	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	331	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
3.60	60	10.53	216	37.90	486	97.37	204.69	316.89	438.84	585.19	322	74.10	155.77	241.16	333.97	445.34
3.60	40	7.02	144	25.26	486	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	322	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
3.69	52	9.12	192	33.69	474	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	314	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
3.73	30	5.26	112	19.65	469	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	311	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
3.79	38	6.67	144	25.26	462	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	306	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
3.82	44	7.72	168	29.48	458	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	304	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
3.86	56	9.83	216	37.90	454	91.51	192.37	297.82	412.43	549.97	301	69.31	145.71	225.58	312.40	416.58
3.86	29	5.09	112	19.65	453	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	300	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
4.00	48	8.42	192	33.69	438	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	290	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
4.00	36	6.32	144	25.26	438	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	290	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
4.00	28	4.91	112	19.65	438	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	290	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
4.15	52	9.12	216	37.90	421	85.51	179.76	278.29	385.39	513.91	279	64.49	135.57	209.88	290.65	387.58
4.20	40	7.02	168	29.48	417	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	276	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
4.24	34	5.97	144	25.26	413	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	274	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
4.36	44	7.72	192	33.69	401	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	266	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
4.42	38	6.67	168	29.48	396	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	262	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
4.50	48	8.42	216	37.90	389	79.38	166.87	258.34	357.77	477.08	258	59.63	125.36	194.07	268.75	358.38
4.50	32	5.61	144	25.26	389	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	258	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
4.67	36	6.32	168	29.48	375	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	249	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
4.80	40	7.02	192	33.69	365	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	242	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
4.80	30	5.26	144	25.26	365	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	242	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
4.91	44	7.72	216	37.90	356	73.13	153.74	238.02	329.62	439.54	236	54.74	115.07	178.15	246.71	328.99
4.94	34	5.97	168	29.48	354	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	235	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
4.97	29	5.09	144	25.26	352	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	234	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
5.05	38	6.67	192	33.69	346	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	230	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
5.14	28	4.91	144	25.26	340	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	226	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
5.25	32	5.61	168	29.48	333	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	221	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
5.33	36	6.32	192	33.69	328	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	218	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
5.40	40	7.02	216	37.90	324	66.78	140.39	217.34	300.98	401.35	215	49.82	104.73	162.14	224.54	299.42
5.60	30	5.26	168	29.48	313	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	207	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
5.65	34	5.97	192	33.69	310	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	205	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
5.68	38	6.67	216	37.90	308	63.57	133.63	206.88	286.50	382.04	204	47.35	99.54	154.10	213.41	284.58
5.79	29	5.09	168	29.48	302	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	200	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
6.00	36	6.32	216	37.90	292	60.33	126.83	196.35	271.91	362.59	193	44.88	94.34	146.05	202.26	269.71
6.00	32	5.61	192	33.69	292	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	193	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
6.00	28	4.91	168	29.48	292	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	193	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
6.35	34	5.97	216	37.90	275	57.07	119.98	185.75	257.23	343.02	183	42.40	89.12	137.98	191.08	254.80
6.40	30	5.26	192	33.69	273	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	181	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
6.62	29	5.09	192	33.69	264	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	175	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
6.75	32	5.61	216	37.90	259	53.80	113.09	175.08	242.46	323.32	172	39.91	83.90	129.89	179.88	239.86
6.86	28	4.91	192	33.69	255	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	169	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
7.20	30	5.26	216	37.90	243	50.50	106.16	164.36	227.61	303.52	161	37.42	78.67	121.79	168.66	224.90
7.45	29	5.09	216	37.90	235	48.85	102.69	158.97	220.16	293.57	156	36.17	76.05	117.73	163.04	217.41
7.71	28	4.91	216	37.90	227	47.19	99.20	153.58	212.68	283.61	150	34.93	73.42	113.67	157.42	209.91
Multiplique la capacidad de potencia (HP) por el factor de longitud de banda para obtener el ancho de la transmisión – FACTOR DE LONGITUD DE BANDA																

TRANSMISIONES SINCRÓNICAS



Sprockets HTS® de Alta Potencia de 14mm

Tabla de Selección de Transmisión

Distancias entre Centros Teóricas para Varias Longitudes de Banda (pulgadas)																		Relación de Velocidad
Designación de Código de Largo de Banda (mm)																		
966	1190	1400	1610	1778	1890	2100	2310	2450	2590	2800	3150	3360	3500	3850	4326	4578	4956	
0.8	0.8	0.9	0.9	0.95	0.95	1	1	1.05	1.05	1.1	1.1	1.15	1.15	1.2	1.2	1.25	1.25	
			14.2	17.7	20.0	24.2	28.5	31.3	34.0	38.2	45.2	49.3	52.1	59.0	68.4	73.4	80.9	3.00
			14.3	17.8	20.1	24.4	28.6	31.4	34.2	38.4	45.3	49.5	52.2	59.2	68.6	73.5	81.0	3.10
					15.3	19.8	24.2	27.0	29.8	34.1	41.1	45.3	48.0	55.0	64.4	69.4	76.9	3.11
													26.5	34.2	44.1	49.3	56.9	3.18
											24.5	29.1	32.1	39.4	49.1	54.2	61.8	3.20
			14.4	17.9	20.2	24.5	28.7	31.5	34.3	38.5	45.4	49.6	52.4	59.3	68.7	73.7	81.1	3.21
										22.5	30.0	34.3	37.2	44.3	53.9	58.9	66.5	3.23
							17.3	20.4	23.4	27.8	35.0	39.3	42.1	49.1	58.6	63.6	71.1	3.27
				13.0	15.6	20.0	24.4	27.3	30.1	34.3	41.3	45.5	48.3	55.3	64.7	69.7	77.1	3.29
													26.9	34.6	44.6	49.7	57.4	3.38
											24.9	29.5	32.5	39.8	49.5	54.6	62.2	3.43
										22.9	30.4	34.8	37.7	44.8	54.4	59.4	67.0	3.50
				13.3	15.8	20.3	24.6	27.5	30.3	34.6	41.6	45.8	48.6	55.5	64.9	69.9	77.4	3.50
											27.4	35.1	45.0	50.2	57.9	65.6	73.3	3.60
							17.7	20.8	23.9	28.3	35.5	39.7	42.6	49.6	59.1	64.1	71.6	3.60
											25.4	30.0	33.0	40.3	50.0	55.1	62.7	3.69
				13.5	16.0	20.5	24.9	27.7	30.6	34.8	41.8	46.0	48.8	55.8	65.2	70.2	77.7	3.73
							17.9	21.1	24.1	28.5	35.7	40.0	42.8	49.8	59.4	64.4	71.9	3.79
										23.3	30.9	35.2	38.1	45.3	54.9	59.9	67.5	3.82
											24.5	27.8	35.5	45.5	50.7	58.4	66.1	3.86
				13.6	16.1	20.6	25.0	27.8	30.7	34.9	42.0	46.1	48.9	55.9	65.3	70.3	77.8	3.86
											25.8	30.4	33.4	40.7	50.5	55.6	63.2	4.00
							18.1	21.3	24.3	28.7	36.0	40.2	43.1	50.1	59.6	64.6	72.1	4.00
				13.7	16.2	20.7	25.1	28.0	30.8	35.1	42.1	46.3	49.1	56.0	65.5	70.4	77.9	4.00
												24.9	28.2	35.9	46.0	51.2	58.9	4.15
									18.9	23.8	31.3	35.7	38.6	45.7	55.4	60.4	68.0	4.20
							18.3	21.5	24.5	29.0	36.2	40.5	43.3	50.3	59.9	64.9	72.4	4.24
											26.2	30.9	33.9	41.2	51.0	56.1	63.7	4.36
									19.1	24.0	31.5	35.9	38.8	46.0	55.6	60.7	68.2	4.42
												25.3	28.6	36.4	46.4	51.6	59.3	4.50
							18.6	21.7	24.8	29.2	36.4	40.7	43.5	50.6	60.1	65.1	72.6	4.50
									19.3	24.2	31.8	36.2	39.1	46.2	55.8	60.9	68.5	4.67
											26.6	31.3	34.3	41.7	51.5	56.6	64.2	4.80
							18.8	21.9	25.0	29.4	36.7	40.9	43.8	50.8	60.4	65.4	72.9	4.80
												25.8	29.1	36.8	46.9	52.1	59.8	4.91
									19.5	24.4	32.0	36.4	39.3	46.5	56.1	61.2	68.7	4.94
							18.9	22.0	25.1	29.5	36.8	41.1	43.9	51.0	60.5	65.5	73.0	4.97
											26.8	31.5	34.5	41.9	51.7	56.8	64.4	5.05
							19.0	22.2	25.2	29.7	36.9	41.2	44.0	51.1	60.6	65.6	73.2	5.14
									19.7	24.6	32.2	36.6	39.5	46.7	56.3	61.4	69.0	5.25
											27.1	31.7	34.8	42.1	51.9	57.1	64.7	5.33
												26.2	29.5	37.3	47.3	52.6	60.3	5.40
									19.9	24.8	32.4	36.9	39.8	46.9	56.6	61.6	69.2	5.60
											27.3	31.9	35.0	42.4	52.2	57.3	64.9	5.65
												26.4	29.7	37.5	47.6	52.8	60.5	5.68
									20.0	24.9	32.6	37.0	39.9	47.1	56.7	61.8	69.3	5.79
												26.6	29.9	37.7	47.8	53.0	60.8	6.00
											27.5	32.2	35.2	42.6	52.4	57.5	65.2	6.00
									20.1	25.0	32.7	37.1	40.0	47.2	56.8	61.9	69.5	6.00
												26.8	30.1	37.9	48.0	53.3	61.0	6.35
											27.7	32.4	35.4	42.8	52.6	57.8	65.4	6.40
											27.8	32.5	35.5	42.9	52.8	57.9	65.5	6.62
												27.0	30.3	38.2	48.3	53.5	61.3	6.75
											27.9	32.6	35.6	43.1	52.9	58.0	65.7	6.86
												27.2	30.5	38.4	48.5	53.7	61.5	7.20
											21.7	27.3	30.6	38.5	48.6	53.8	61.6	7.45
											21.8	27.4	30.7	38.6	48.7	54.0	61.7	7.71
966	1190	1400	1610	1778	1890	2100	2310	2450	2590	2800	3150	3360	3500	3850	4326	4578	4956	

Capacidad de Potencia (HP) para Bandas HTS® de Alta Potencia de 8 mm



Las siguientes tablas indican la capacidad de potencia por banda para un determinado número de dientes, diámetro de paso y RPM. Estas capacidades de potencia deben ser multiplicadas por el factor de longitud de banda para obtener la capacidad de potencia corregida.

12mm (.47") Ancho de Banda (8M-12)																	
No. de Dientes		22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64	72	80
DP mm		56.02	61.12	66.21	71.30	76.39	81.49	86.58	91.67	96.77	101.86	112.05	122.23	142.60	162.97	183.35	203.72
pulg		2.21	2.41	2.61	2.81	3.01	3.21	3.41	3.61	3.81	4.01	4.41	4.81	5.61	6.42	7.22	8.02
RPM del sprocket más pequeño	870	3.92	4.31	4.70	5.09	5.48	5.88	6.27	6.67	7.07	7.48	8.28	9.10	10.74	12.39	14.06	15.74
	1160	4.90	5.38	5.87	6.36	6.85	7.34	7.83	8.33	8.83	9.33	10.34	11.35	13.39	15.44	17.51	19.58
	1750	6.73	7.39	8.06	8.72	9.40	10.07	10.74	11.42	12.10	12.78	14.15	15.52	18.27	21.02	23.77	26.51
	3450	11.31	12.40	13.49	14.59	15.68	16.77	17.86	18.95	20.04	21.11	23.26	25.37	29.50	33.47	...	...
	10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.15	0.18	0.20	0.23	0.26
	20	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26	0.28	0.33	0.39	0.44	0.49
	30	0.18	0.20	0.22	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.32	0.34	0.38	0.41	0.49	0.56	0.63	0.71
	50	0.29	0.32	0.35	0.38	0.40	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	0.60	0.66	0.78	0.89	1.01	1.13
	70	0.40	0.44	0.47	0.51	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.74	0.82	0.90	1.06	1.22	1.38	1.54
	100	0.55	0.61	0.66	0.71	0.76	0.82	0.87	0.93	0.98	1.03	1.14	1.25	1.47	1.69	1.92	2.14
	200	1.05	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	1.96	2.16	2.37	2.78	3.20	3.62	4.05
	300	1.52	1.66	1.81	1.95	2.10	2.25	2.40	2.54	2.69	2.84	3.14	3.44	4.04	4.65	5.26	5.88
	400	1.98	2.17	2.36	2.55	2.74	2.93	3.12	3.31	3.51	3.70	4.09	4.48	5.27	6.06	6.85	7.65
	500	2.43	2.66	2.89	3.13	3.36	3.60	3.83	4.07	4.31	4.54	5.02	5.50	6.47	7.44	8.41	9.39
	600	2.87	3.15	3.42	3.70	3.98	4.25	4.53	4.81	5.09	5.37	5.94	6.51	7.64	8.79	9.94	11.10
	700	3.31	3.62	3.94	4.26	4.58	4.90	5.22	5.54	5.87	6.19	6.84	7.49	8.81	10.13	11.45	12.78
	800	3.74	4.10	4.46	4.82	5.18	5.54	5.90	6.27	6.63	7.00	7.73	8.47	9.95	11.44	12.94	14.44
	900	4.03	4.42	4.82	5.22	5.63	6.03	6.44	6.85	7.26	7.67	8.50	9.34	11.02	12.72	14.43	16.15
	1000	4.37	4.80	5.23	5.67	6.11	6.55	6.99	7.43	7.88	8.32	9.22	10.13	11.95	13.79	15.64	17.50
	1100	4.70	5.17	5.63	6.10	6.57	7.05	7.52	8.00	8.48	8.96	9.92	10.90	12.86	14.83	16.82	18.81
1200	5.03	5.53	6.02	6.53	7.03	7.53	8.04	8.55	9.06	9.58	10.61	11.65	13.74	15.84	17.96	20.08	
1300	5.35	5.88	6.41	6.94	7.48	8.01	8.55	9.10	9.64	10.19	11.28	12.38	14.60	16.83	19.08	21.32	
1400	5.67	6.23	6.79	7.35	7.92	8.48	9.05	9.63	10.20	10.78	11.94	13.10	15.45	17.80	20.16	22.53	
1500	5.98	6.57	7.16	7.75	8.35	8.95	9.55	10.15	10.76	11.36	12.58	13.81	16.27	18.75	21.23	23.71	
1600	6.28	6.90	7.52	8.14	8.77	9.40	10.03	10.67	11.30	11.94	13.22	14.50	17.08	19.67	22.26	24.85	
1700	6.58	7.23	7.88	8.53	9.19	9.85	10.51	11.17	11.84	12.50	13.84	15.18	17.88	20.58	23.28	25.97	
1800	6.88	7.56	8.23	8.92	9.60	10.29	10.98	11.67	12.36	13.06	14.45	15.85	18.66	21.47	24.27	27.05	
1900	7.17	7.88	8.58	9.29	10.01	10.72	11.44	12.16	12.88	13.60	15.06	16.51	19.42	22.33	25.23	28.11	
2000	7.46	8.19	8.93	9.66	10.41	11.15	11.89	12.64	13.39	14.14	15.65	17.15	20.17	23.18	26.17	29.14	
2500	8.85	9.72	10.58	11.46	12.33	13.20	14.08	14.96	15.84	16.71	18.47	20.22	23.71	27.15	30.54	33.85	
3000	10.17	11.16	12.15	13.14	14.14	15.13	16.13	17.12	18.11	19.11	21.08	23.04	26.91	30.68	34.33	...	
3500	11.43	12.53	13.64	14.74	15.85	16.95	18.05	19.15	20.24	21.33	23.49	25.62	29.77	33.75	...	...	
4000	12.63	13.84	15.05	16.26	17.46	18.66	19.86	21.04	22.22	23.39	25.70	27.96	32.29	...	...	...	
4500	13.78	15.09	16.40	17.70	18.99	20.27	21.55	22.81	24.06	25.29	27.70	30.04	...	...	...	...	
5000	14.89	16.29	17.68	19.06	20.43	21.78	23.12	24.44	25.74	27.02	29.50	...	...	...	...	...	
22mm (.87") Ancho de Banda (8M-22)																	
RPM del sprocket más pequeño	870	7.20	7.91	8.62	9.34	10.06	10.78	11.51	12.24	12.98	13.72	15.20	16.69	19.70	22.74	25.80	28.88
	1160	8.99	9.88	10.77	11.66	12.56	13.47	14.37	15.29	16.20	17.12	18.97	20.82	24.56	28.33	32.12	35.92
	1750	12.35	13.56	14.78	16.01	17.24	18.47	19.71	20.95	22.20	23.45	25.96	28.47	33.52	38.57	43.62	48.65
	3450	20.75	22.75	24.76	26.76	28.77	30.78	32.78	34.77	36.76	38.74	42.67	46.55	54.13	61.41	...	...
	10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.22	0.23	0.25	0.28	0.32	0.37	0.42	0.47
	20	0.23	0.25	0.27	0.30	0.32	0.34	0.36	0.39	0.41	0.43	0.48	0.52	0.61	0.71	0.80	0.89
	30	0.33	0.37	0.40	0.43	0.46	0.50	0.53	0.56	0.59	0.63	0.69	0.76	0.89	1.03	1.16	1.30
	50	0.54	0.59	0.64	0.69	0.74	0.79	0.85	0.90	0.95	1.00	1.11	1.21	1.43	1.64	1.86	2.08
	70	0.73	0.80	0.87	0.94	1.01	1.08	1.15	1.22	1.30	1.37	1.51	1.65	1.95	2.24	2.53	2.83
	100	1.01	1.11	1.21	1.31	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.10	2.30	2.70	3.11	3.52	3.93
	200	1.92	2.10	2.29	2.47	2.66	2.84	3.03	3.21	3.40	3.59	3.97	4.35	5.11	5.88	6.65	7.43
	300	2.78	3.05	3.32	3.59	3.86	4.13	4.40	4.67	4.94	5.21	5.76	6.31	7.42	8.53	9.66	10.78
	400	3.63	3.98	4.32	4.67	5.02	5.37	5.73	6.08	6.44	6.79	7.51	8.22	9.66	11.12	12.58	14.04
	500	4.46	4.88	5.31	5.74	6.17	6.60	7.03	7.47	7.90	8.34	9.21	10.09	11.86	13.65	15.44	17.24
	600	5.27	5.77	6.28	6.78	7.29	7.80	8.32	8.83	9.34	9.86	10.90	11.94	14.03	16.13	18.25	20.37
	700	6.07	6.65	7.23	7.82	8.40	8.99	9.58	10.17	10.77	11.36	12.55	13.75	16.16	18.58	21.01	23.45
	800	6.86	7.52	8.18	8.84	9.50	10.17	10.83	11.50	12.17	12.84	14.19	15.54	18.26	20.99	23.74	26.50
	900	7.39	8.12	8.85	9.59	10.33	11.07	11.82	12.57	13.32	14.08	15.60	17.13	20.22	23.34	26.48	29.64
	1000	8.02	8.81	9.60	10.40	11.20	12.01	12.82	13.63	14.45	15.27	16.92	18.58	21.93	25.30	28.70	32.11
	1100	8.63	9.48	10.33	11.19	12.06	12.93	13.80	14.67	15.55	16.44	18.21	19.99	23.59	27.21	30.85	34.51
1200	9.23	10.14	11.05	11.97	12.90	13.82	14.76	15.69	16.63	17.57	19.47	21.37	25.21	29.07	32.95	36.85	
1300	9.82	10.79	11.76	12.73	13.72	14.70	15.69	16.69	17.69	18.69	20.70	22.72	26.79	30.89	35.00	39.12	
1400	10.40	11.42	12.45	13.48	14.52	15.57	16.61	17.66	18.72	19.78	21.91	24.04	28.34	32.66	37.00	41.34	
1500	10.97	12.05	13.13	14.22	15.31	16.41	17.52	18.62	19.74	20.85	23.09	25.34	29.86	34.40	38.95	43.49	
1600	11.53	12.66	13.80	14.94	16.09	17.25	18.41	19.57	20.73	21.90	24.25	26.61	31.35	36.10	40.85	45.59	
1700	12.08	13.27	14.46	15.66	16.86	18.07	19.28	20.50	21.72	22.94	25.39	27.86	32.80	37.76	42.71	47.64	
1800	12.62	13.86	15.11	16.36	17.61	18.87	20.14	21.41	22.68	23.96	26.52	29.08	34.23	39.38	44.52	49.64	
1900	13.16	14.45	15.75	17.05													



Capacidad de Potencia (HP) para Bandas HTS® de Alta Potencia de 8 mm

Las siguientes tablas indican la capacidad de potencia por banda para un determinado número de dientes, diámetro de paso y RPM. Estas capacidades de potencia deben ser multiplicadas por el factor de longitud de banda para obtener la capacidad de potencia corregida.

35mm (1.38") Ancho de Banda (8M-35)																
No. de Dientes	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64	72	80
DP mm	56.02	61.12	66.21	71.30	76.39	81.49	86.58	91.67	96.77	101.86	112.05	122.23	142.60	162.97	183.35	203.72
pulg	2.21	2.41	2.61	2.81	3.01	3.21	3.41	3.61	3.81	4.01	4.41	4.81	5.61	6.42	7.22	8.02
RPM del sprocket más pequeño	870	3.92	4.31	4.70	5.09	5.48	5.88	6.27	6.67	7.07	7.48	8.28	9.10	10.74	12.39	15.74
	1160	4.90	5.38	5.87	6.36	6.85	7.34	7.83	8.33	8.83	9.33	10.34	11.35	13.39	15.44	19.58
	1750	6.73	7.39	8.06	8.72	9.40	10.07	10.74	11.42	12.10	12.78	14.15	15.52	18.27	21.02	26.51
	3450	11.31	12.40	13.49	14.59	15.68	16.77	17.86	18.95	20.04	21.11	23.26	25.37	29.50	33.47	...
	10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.15	0.18	0.20	0.26
	20	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26	0.28	0.33	0.39	0.44
	30	0.18	0.20	0.22	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.32	0.34	0.38	0.41	0.49	0.56	0.71
	50	0.29	0.32	0.35	0.38	0.40	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	0.60	0.66	0.78	0.89	1.01
	70	0.40	0.44	0.47	0.51	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.74	0.82	0.90	1.06	1.22	1.38
	100	0.55	0.61	0.66	0.71	0.76	0.82	0.87	0.93	0.98	1.03	1.14	1.25	1.47	1.69	2.14
	200	1.05	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	1.96	2.16	2.37	2.78	3.20	4.05
	300	1.52	1.66	1.81	1.95	2.10	2.25	2.40	2.54	2.69	2.84	3.14	3.44	4.04	4.65	5.88
	400	1.98	2.17	2.36	2.55	2.74	2.93	3.12	3.31	3.51	3.70	4.09	4.48	5.27	6.06	7.65
	500	2.43	2.66	2.89	3.13	3.36	3.60	3.83	4.07	4.31	4.54	5.02	5.50	6.47	7.44	9.39
	600	2.87	3.15	3.42	3.70	3.98	4.25	4.53	4.81	5.09	5.37	5.94	6.51	7.64	8.79	11.10
	700	3.31	3.62	3.94	4.26	4.58	4.90	5.22	5.54	5.87	6.19	6.84	7.49	8.81	10.13	12.78
	800	3.74	4.10	4.46	4.82	5.18	5.54	5.90	6.27	6.63	7.00	7.73	8.47	9.95	11.44	14.44
	900	4.03	4.42	4.82	5.22	5.63	6.03	6.44	6.85	7.26	7.67	8.50	9.34	11.02	12.72	16.15
	1000	4.37	4.80	5.23	5.67	6.11	6.55	6.99	7.43	7.88	8.32	9.22	10.13	11.95	13.79	17.50
	1100	4.70	5.17	5.63	6.10	6.57	7.05	7.52	8.00	8.48	8.96	9.92	10.90	12.86	14.83	18.81
	1200	5.03	5.53	6.02	6.53	7.03	7.53	8.04	8.55	9.06	9.58	10.61	11.65	13.74	15.84	20.08
	1300	5.35	5.88	6.41	6.94	7.48	8.01	8.55	9.10	9.64	10.19	11.28	12.38	14.60	16.83	21.32
	1400	5.67	6.23	6.79	7.35	7.92	8.48	9.05	9.63	10.20	10.78	11.94	13.10	15.45	17.80	22.53
	1500	5.98	6.57	7.16	7.75	8.35	8.95	9.55	10.15	10.76	11.36	12.58	13.81	16.27	18.75	23.71
	1600	6.28	6.90	7.52	8.14	8.77	9.40	10.03	10.67	11.30	11.94	13.22	14.50	17.08	19.67	24.85
	1700	6.58	7.23	7.88	8.53	9.19	9.85	10.51	11.17	11.84	12.50	13.84	15.18	17.88	20.58	25.97
	1800	6.88	7.56	8.23	8.92	9.60	10.29	10.98	11.67	12.36	13.06	14.45	15.85	18.66	21.47	27.05
	1900	7.17	7.88	8.58	9.29	10.01	10.72	11.44	12.16	12.88	13.60	15.06	16.51	19.42	22.33	28.11
	2000	7.46	8.19	8.93	9.66	10.41	11.15	11.89	12.64	13.39	14.14	15.65	17.15	20.17	23.18	29.14
	2500	8.85	9.72	10.58	11.46	12.33	13.20	14.08	14.96	15.84	16.71	18.47	20.22	23.71	27.15	33.85
	3000	10.17	11.16	12.15	13.14	14.14	15.13	16.13	17.12	18.11	19.11	21.08	23.04	26.91	30.68	...
	3500	11.43	12.53	13.64	14.74	15.85	16.95	18.05	19.15	20.24	21.33	23.49	25.62	29.77	33.75	...
	4000	12.63	13.84	15.05	16.26	17.46	18.66	19.86	21.04	22.22	23.39	25.70	27.96	32.29	...	...
	4500	13.78	15.09	16.40	17.70	18.99	20.27	21.55	22.81	24.06	25.29	27.70	30.04	...	...	...
	5000	14.89	16.29	17.68	19.06	20.43	21.78	23.12	24.44	25.74	27.02	29.50	...	...	...	...
60mm (2.36") Ancho de Banda (8M-60)																
RPM del sprocket más pequeño	870	3.92	4.31	4.70	5.09	5.48	5.88	6.27	6.67	7.07	7.48	8.28	9.10	10.74	12.39	15.74
	1160	4.90	5.38	5.87	6.36	6.85	7.34	7.83	8.33	8.83	9.33	10.34	11.35	13.39	15.44	19.58
	1750	6.73	7.39	8.06	8.72	9.40	10.07	10.74	11.42	12.10	12.78	14.15	15.52	18.27	21.02	26.51
	3450	11.31	12.40	13.49	14.59	15.68	16.77	17.86	18.95	20.04	21.11	23.26	25.37	29.50	33.47	...
	10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.15	0.18	0.20	0.26
	20	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26	0.28	0.33	0.39	0.44
	30	0.18	0.20	0.22	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.32	0.34	0.38	0.41	0.49	0.56	0.71
	50	0.29	0.32	0.35	0.38	0.40	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	0.60	0.66	0.78	0.89	1.01
	70	0.40	0.44	0.47	0.51	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.74	0.82	0.90	1.06	1.22	1.38
	100	0.55	0.61	0.66	0.71	0.76	0.82	0.87	0.93	0.98	1.03	1.14	1.25	1.47	1.69	2.14
	200	1.05	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	1.96	2.16	2.37	2.78	3.20	4.05
	300	1.52	1.66	1.81	1.95	2.10	2.25	2.40	2.54	2.69	2.84	3.14	3.44	4.04	4.65	5.88
	400	1.98	2.17	2.36	2.55	2.74	2.93	3.12	3.31	3.51	3.70	4.09	4.48	5.27	6.06	7.65
	500	2.43	2.66	2.89	3.13	3.36	3.60	3.83	4.07	4.31	4.54	5.02	5.50	6.47	7.44	9.39
	600	2.87	3.15	3.42	3.70	3.98	4.25	4.53	4.81	5.09	5.37	5.94	6.51	7.64	8.79	11.10
	700	3.31	3.62	3.94	4.26	4.58	4.90	5.22	5.54	5.87	6.19	6.84	7.49	8.81	10.13	12.78
	800	3.74	4.10	4.46	4.82	5.18	5.54	5.90	6.27	6.63	7.00	7.73	8.47	9.95	11.44	14.44
	900	4.03	4.42	4.82	5.22	5.63	6.03	6.44	6.85	7.26	7.67	8.50	9.34	11.02	12.72	16.15
	1000	4.37	4.80	5.23	5.67	6.11	6.55	6.99	7.43	7.88	8.32	9.22	10.13	11.95	13.79	17.50
	1100	4.70	5.17	5.63	6.10	6.57	7.05	7.52	8.00	8.48	8.96	9.92	10.90	12.86	14.83	18.81
	1200	5.03	5.53	6.02	6.53	7.03	7.53	8.04	8.55	9.06	9.58	10.61	11.65	13.74	15.84	20.08
	1300	5.35	5.88	6.41	6.94	7.48	8.01	8.55	9.10	9.64	10.19	11.28	12.38	14.60	16.83	21.32
	1400	5.67	6.23	6.79	7.35	7.92	8.48	9.05	9.63	10.20	10.78	11.94	13.10	15.45	17.80	22.53
	1500	5.98	6.57	7.16	7.75	8.35	8.95	9.55	10.15	10.76	11.36	12.58	13.81	16.27	18.75	23.71
	1600	6.28	6.90	7.52	8.14	8.77	9.40	10.03	10.67	11.30	11.94	13.22	14.50	17.08	19.67	24.85
	1700	6.58	7.23	7.88	8.53	9.19	9.85	10.51	11.17	11.84	12.50	13.84	15.18	17.88	20.58	25.97
	1800	6.88	7.56	8.23	8.92	9.60	10.29	10.98	11.67	12.36	13.06	14.45	15.85	18.66	21.47	27.05
	1900	7.17	7.88	8.58	9.29	10.01	10.72	11.44	12.16	12.88	13.60	15.06	16.51	19.42	22.33	28.11
	2000	7.46	8.19	8.93	9.66	10.41	11.15	11.89	12.64	13.39	14.14	15.65	17.15	20.17	23.18	29.14
	2500	8.85	9.72	10.58	11.46	12.33	13.20	14.08	14.96	15.84	16.71	18.47	20.22	23.71	27.15	33.85
	3000	10.17	11.16	12.15	13.14	14.14	15.13	16.13	17.12	18.11	19.11	21.08	23.04	26.91	30.68	...
	3500	11.43	12.53	13.64	14.74	15.85	16.95	18.05	19.15	20.24	21.33	23.49	25.62	29.77	33.75	...
	4000	12.63	13.84	15.05	16.26	17.46	18.66	19.86	21.04	22.22	23.39	25.70	27.96	32.29	...	...
	4500	13.78	15.09	16.40	17.70	18.99	20.27	21.55	22.81	24.06	25.29	27.70	30.04	...	...	...
	5000	14.89	16.29	17.68	19.06	20.43	21.78	23.12	24.44	25.74	27.02	29.50	...	...	...	...

Las transmisiones que caen en negritas pueden ser ruidosas y necesitan una guarda aislante de sonido para reducir las emisiones de ruido.

Capacidad de Potencia (HP) para Bandas HTS® de Alta Potencia de 14mm

Martin

Las siguientes tablas indican la capacidad de potencia por banda para un determinado número de dientes, diámetro de paso y RPM. Estas capacidades de potencia deben ser multiplicadas por el factor de longitud de banda para obtener la capacidad de potencia corregida.

20mm (.79") Ancho de Banda (14M-20)																		
No. de Dientes	28	29	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56	60	64	68	72	80	
DP mm	124.78	129.23	133.69	142.60	151.52	160.43	169.34	178.25	196.08	213.90	231.73	149.55	267.38	285.21	303.03	320.86	356.51	
pulg	4.91	5.09	5.26	5.61	5.97	6.32	6.67	7.02	7.72	8.42	9.12	9.82	10.53	11.23	11.93	12.63	14.04	
RPM del sprocket más pequeño	870	28.21	29.23	30.24	32.26	34.29	36.31	38.33	40.34	44.37	48.39	52.40	56.39	60.37	64.33	68.27	72.20	79.99
	1160	34.93	36.17	37.42	39.91	42.40	44.88	47.35	49.82	54.74	59.63	64.49	69.31	74.10	78.84	83.54	88.19	97.34
	1750	47.19	48.85	50.50	53.80	57.07	60.33	63.57	66.78	73.13	79.38	85.51	91.51	97.37	103.08	108.63	114.01	...
	3450	74.98	77.34	79.68	84.23	88.63	92.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	10	0.46	0.47	0.49	0.52	0.56	0.59	0.62	0.65	0.72	0.78	0.85	0.92	0.98	1.05	1.11	1.18	1.31
	20	0.87	0.90	0.93	0.99	1.05	1.11	1.18	1.24	1.36	1.48	1.61	1.73	1.86	1.98	2.10	2.23	2.48
	30	1.26	1.30	1.35	1.44	1.53	1.62	1.71	1.80	1.98	2.16	2.34	2.52	2.70	2.88	3.06	3.24	3.59
	50	2.01	2.08	2.15	2.30	2.44	2.59	2.73	2.87	3.16	3.45	3.74	4.02	4.31	4.60	4.89	5.18	5.75
	70	2.74	2.84	2.94	3.13	3.33	3.52	3.72	3.92	4.31	4.70	5.09	5.48	5.88	6.27	6.66	7.05	7.84
	100	3.80	3.94	4.08	4.35	4.62	4.89	5.17	5.44	5.98	6.53	7.07	7.61	8.16	8.70	9.25	9.79	10.88
	200	7.20	7.46	7.71	8.23	8.74	9.26	9.77	10.29	11.32	12.35	13.37	14.40	15.43	16.46	17.49	18.52	20.57
	300	10.45	10.83	11.20	11.95	12.69	13.44	14.19	14.93	16.43	17.92	19.41	20.90	22.40	23.89	25.38	26.87	29.84
	400	13.62	14.10	14.59	15.56	16.53	17.51	18.48	19.45	21.39	23.34	25.28	27.22	29.16	31.09	33.03	34.96	38.83
	500	16.72	17.31	17.91	19.10	20.29	21.49	22.68	23.87	26.25	28.63	31.01	33.39	35.76	38.13	40.49	42.86	47.57
	600	19.76	20.47	21.17	22.58	23.99	25.40	26.81	28.21	31.02	33.83	36.63	39.43	42.23	45.02	47.80	50.58	56.12
	700	22.76	23.58	24.39	26.01	27.63	29.25	30.87	32.49	35.72	38.94	42.16	45.37	48.58	51.77	54.96	58.14	64.47
	800	25.73	26.64	27.56	29.39	31.22	33.05	34.87	36.70	40.34	43.97	47.60	51.21	54.81	58.40	61.98	65.54	72.63
	900	28.94	29.97	31.01	33.09	35.16	37.23	39.30	41.37	45.49	49.61	53.71	57.79	61.86	65.92	69.95	73.96	81.91
	1000	31.29	32.41	33.53	35.77	38.01	40.24	42.47	44.70	49.14	53.57	57.98	62.36	66.72	71.06	75.37	79.64	88.10
	1100	33.58	34.78	35.98	38.38	40.77	43.16	45.55	47.93	52.67	57.40	62.09	66.76	71.39	75.99	80.55	85.07	93.97
	1200	35.81	37.09	38.37	40.92	43.46	46.00	48.54	51.06	56.10	61.10	66.06	70.99	75.87	80.71	85.49	90.23	99.52
	1300	37.99	39.34	40.69	43.39	46.08	48.76	51.44	54.11	59.41	64.68	69.89	75.06	80.17	85.23	90.21	95.13	104.75
	1400	40.11	41.54	42.96	45.80	48.63	51.45	54.26	57.06	62.63	68.14	73.59	78.98	84.30	89.54	94.71	99.78	109.66
	1500	42.19	43.69	45.18	48.15	51.12	54.07	57.01	59.94	65.75	71.49	77.16	82.75	88.25	93.66	98.97	104.18	114.24
	1600	44.22	45.78	47.34	50.45	53.54	56.62	59.69	62.73	68.77	74.73	80.59	86.37	92.03	97.58	103.01	108.31	118.48
	1700	46.21	47.84	49.46	52.69	55.91	59.11	62.29	65.45	71.70	77.86	83.90	89.83	95.63	101.30	106.81	112.18	...
	1800	48.16	49.85	51.53	54.89	58.22	61.54	64.83	68.09	74.54	80.88	87.08	93.15	99.06	104.81	110.39	...	...
	1900	50.06	51.81	53.56	57.03	60.48	63.90	67.29	70.66	77.29	83.79	90.13	96.31	102.31	108.12	...	...	...
	2000	51.93	53.74	55.54	59.12	62.68	66.20	69.69	73.15	79.95	86.59	93.05	99.32	105.38	111.21	...	...	...
	2500	60.71	62.78	64.83	68.88	72.88	76.82	80.70	84.50	91.89	98.95	...	...	...	...	...	...	...
	3000	68.61	70.87	73.10	77.49	81.77	85.96	90.02	93.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3500	75.64	78.02	80.36	84.92	89.32	93.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42mm (1.65") Ancho de Banda (14M-42)																		
RPM del sprocket más pequeño	870	59.31	61.44	63.57	67.82	72.08	76.32	80.57	84.81	93.28	101.73	110.15	118.54	126.90	135.23	143.52	151.78	168.15
	1160	73.42	76.05	78.67	83.90	89.12	94.34	99.54	104.73	115.07	125.36	135.57	145.71	155.77	165.74	175.62	185.40	204.63
	1750	99.20	102.69	106.16	113.09	119.98	126.83	133.63	140.39	153.74	166.87	179.76	192.37	204.69	216.69	228.36	239.67	...
	3450	157.62	162.59	167.50	177.07	186.32	195.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	10	0.96	1.00	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31	1.37	1.51	1.65	1.79	1.92	2.06	2.20	2.34	2.48	2.75
	20	1.82	1.88	1.95	2.08	2.21	2.34	2.47	2.60	2.86	3.12	3.38	3.64	3.90	4.16	4.42	4.68	5.20
	30	2.64	2.74	2.83	3.02	3.21	3.40	3.59	3.78	4.15	4.53	4.91	5.29	5.67	6.04	6.42	6.80	7.56
	50	4.23	4.38	4.53	4.83	5.13	5.44	5.74	6.04	6.65	7.25	7.86	8.46	9.07	9.67	10.28	10.88	12.09
	70	5.76	5.97	6.17	6.59	7.00	7.41	7.82	8.23	9.06	9.88	10.71	11.53	12.35	13.18	14.00	14.83	16.48
	100	8.00	8.28	8.57	9.14	9.71	10.29	10.86	11.43	12.57	13.72	14.86	16.01	17.15	18.30	19.44	20.59	22.87
	200	15.13	15.67	16.22	17.30	18.38	19.46	20.54	21.62	23.79	25.95	28.12	30.28	32.44	34.60	36.77	38.93	43.25
	300	21.97	22.76	23.54	25.11	26.68	28.25	29.82	31.39	34.53	37.67	40.81	43.94	47.08	50.21	53.35	56.48	62.74
	400	28.62	29.65	30.67	32.71	34.76	36.80	38.85	40.89	44.97	49.06	53.14	57.22	61.29	65.36	69.43	73.50	81.62
	500	35.14	36.39	37.65	40.16	42.66	45.17	47.68	50.18	55.19	60.19	65.19	70.18	75.17	80.15	85.13	90.10	100.01
	600	41.54	43.03	44.51	47.47	50.43	53.39	56.35	59.31	65.22	71.12	77.01	82.89	88.77	94.63	100.49	106.33	117.97
	700	47.85	49.56	51.27	54.68	58.08	61.49	64.89	68.29	75.08	81.86	88.63	95.38	102.12	108.84	115.54	122.22	135.52
	800	54.09	56.01	57.94	61.79	65.63	69.47	73.31	77.15	84.80	92.44	100.06	107.66	115.23	122.78	130.30	137.79	152.68
	900	60.83	63.01	65.19	69.55	73.91	78.26	82.61	86.96	95.63	104.28	112.90	121.49	130.05	138.57	147.04	155.47	172.19
	1000	65.78	68.14	70.49	75.20	79.90	84.60	89.28	93.97	103.31	112.61	121.88	131.09	140.26	149.38	158.43	167.43	185.21
	1100	70.60	73.12	75.64	80.68	85.71	90.74	95.75	100.76	110.73	120.66	130.53	140.33	150.07	159.74	169.32	178.83	197.55
	1200	75.29	77.97	80.66	86.02	91.37	96.71	102.03	107.34	117.92	128.44	138.87	149.23	159.49	169.66	179.73	189.68	209.21
	1300	79.86	82.70	85.54	91.21	96.87	102.51	108.14	113.74	124.89	135.96	146.93	157.79	168.54	179.16	189.65	199.99	220.21
	1400	84.33	87.32	90.31	96.28	102.23	108.16	114.07	119.96	131.66	143.24	154.70	166.03	177.21	188.24	199.09	209.77	230.52
	1500	88.69	91.83	94.97	101.23	107.46	113.67	119.85	126.00	138.21	150.28	162.20	173.95	185.52	196.90	208.06	219.00	240.15
	1600	92.96	96.25	99.52	106.06	112.56	119.03	125.47	131.88	144.57	157.09	169.43	181.56	193.47	205.13			



Capacidad de Potencia (HP) para Bandas HTS® de Alta Potencia de 14mm

Las siguientes tablas indican la capacidad de potencia por banda para un determinado número de dientes, diámetro de paso y RPM. Estas capacidades de potencia deben ser multiplicadas por el factor de longitud de banda para obtener la capacidad de potencia corregida.

65mm (2.56") Ancho de Banda (14M-65)																	
No. de Dientes	28	29	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56	60	64	68	72	80
DP mm	124.78	129.23	133.69	142.60	151.52	160.43	169.34	178.25	196.08	213.90	231.73	249.55	267.38	285.21	303.03	320.86	356.51
pulg	4.91	5.09	5.26	5.61	5.97	6.32	6.67	7.02	7.72	8.42	9.12	9.82	10.53	11.23	11.93	12.63	14.04
RPM del sprocket más pequeño	870	91.83	95.12	98.41	105.00	111.58	118.16	124.73	131.30	144.41	157.48	170.52	183.52	196.46	209.36	222.20	234.97
	1160	113.67	117.73	121.79	129.89	137.98	146.05	154.10	162.14	178.15	194.07	209.88	225.58	241.16	256.60	271.89	287.03
	1750	153.58	158.97	164.36	175.08	185.75	196.35	206.88	217.34	238.02	258.34	278.29	297.82	316.89	335.47	353.54	371.04
	3450	244.01	251.72	259.31	274.13	288.45	302.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	10	1.49	1.54	1.60	1.70	1.81	1.91	2.02	2.13	2.34	2.55	2.77	2.98	3.19	3.41	3.62	4.26
	20	2.82	2.92	3.02	3.22	3.42	3.62	3.82	4.03	4.43	4.83	5.23	5.64	6.04	6.44	6.85	7.25
	30	4.09	4.24	4.38	4.68	4.97	5.26	5.55	5.85	6.43	7.02	7.60	8.19	8.77	9.36	9.94	10.53
	50	6.54	6.78	7.01	7.48	7.95	8.42	8.88	9.35	10.29	11.23	12.16	13.10	14.03	14.97	15.91	16.84
	70	8.92	9.24	9.56	10.19	10.83	11.47	12.11	12.75	14.02	15.30	16.57	17.85	19.13	20.40	21.68	22.96
	100	12.38	12.83	13.27	14.15	15.04	15.93	16.81	17.70	19.47	21.24	23.01	24.78	26.55	28.33	30.10	31.87
	200	23.43	24.27	25.10	26.78	28.45	30.13	31.80	33.48	36.83	40.18	43.53	46.88	50.22	53.57	56.92	60.27
	300	34.02	35.23	36.45	38.88	41.31	43.74	46.17	48.60	53.46	58.32	63.18	68.03	72.89	77.74	82.59	87.44
	400	44.32	45.90	47.48	50.65	53.81	56.98	60.14	63.30	69.63	75.95	82.26	88.58	94.89	101.19	107.49	113.79
	500	54.40	56.34	58.28	62.17	66.05	69.93	73.81	77.69	85.44	93.18	100.92	108.65	116.37	124.09	131.79	139.48
	600	64.31	66.61	68.90	73.49	78.07	82.66	87.24	91.82	100.96	110.10	119.22	128.33	137.43	146.51	155.57	164.61
	700	74.09	76.73	79.37	84.65	89.92	95.19	100.46	105.72	116.24	126.73	137.21	147.66	158.09	168.49	178.87	189.21
	800	83.73	86.72	89.70	95.65	101.61	107.56	113.50	119.43	131.29	143.11	154.91	166.67	178.39	190.08	201.72	213.32
	900	94.17	97.55	100.93	107.68	114.42	121.16	127.90	134.62	148.05	161.44	174.79	188.09	201.34	214.52	227.64	240.69
	1000	101.84	105.49	109.13	116.42	123.70	130.97	138.23	145.47	159.93	174.34	188.68	202.95	217.15	231.26	245.28	259.20
	1100	109.29	113.20	117.11	124.91	132.70	140.47	148.24	155.99	171.43	186.79	202.07	217.26	232.33	247.30	262.14	276.85
	1200	116.55	120.71	124.87	133.17	141.45	149.71	157.96	166.18	182.56	198.84	215.00	231.03	246.92	262.66	278.24	293.65
	1300	123.63	128.04	132.43	141.21	149.97	158.70	167.41	176.09	193.35	210.49	227.47	244.29	260.92	277.37	293.60	309.61
	1400	130.55	135.19	139.82	149.06	158.27	167.45	176.60	185.71	203.82	221.76	239.50	257.04	274.35	291.42	308.22	324.75
	1500	137.31	142.17	147.03	156.71	166.36	175.98	185.55	195.07	213.97	232.66	251.11	269.30	287.22	304.82	322.11	339.04
	1600	143.92	149.00	154.08	164.19	174.26	184.28	194.25	204.17	223.81	243.20	262.30	281.08	299.51	317.58	335.24	352.49
	1700	150.39	155.69	160.97	171.49	181.97	192.38	202.73	213.01	233.36	253.39	273.06	292.36	311.24	329.67	347.63	365.08
	1800	156.73	162.23	167.71	178.63	189.49	200.27	210.98	221.61	242.60	263.22	283.41	303.15	322.39	341.11	359.25	...
	1900	162.93	168.63	174.30	185.60	196.82	207.96	219.01	229.96	251.55	272.69	293.34	313.45	332.97	351.87	...	...
	2000	169.01	174.89	180.76	192.42	203.99	215.45	226.82	238.07	260.21	281.82	302.85	323.25	342.96	361.94	...	...
	2500	197.60	204.31	210.97	224.18	237.20	250.02	262.62	275.01	299.05	322.04	...	...	...	...	...	...
	3000	223.30	230.63	237.89	252.18	266.14	279.74	292.98	305.83	...	...	...	...	...	...	...	...
	3500	246.17	253.91	261.52	276.38	290.71	304.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90mm (3.54") Ancho de Banda (14M-90)																	
RPM del sprocket más pequeño	870	127.16	131.73	136.29	145.41	154.53	163.64	172.74	181.83	199.98	218.09	236.15	254.15	272.07	289.93	307.71	325.40
	1160	157.42	163.04	168.66	179.88	191.08	202.26	213.41	224.54	246.71	268.76	290.66	312.40	333.97	355.35	376.53	397.49
	1750	212.68	220.16	227.61	242.46	257.23	271.92	286.50	300.98	329.62	357.77	385.39	412.43	438.84	464.58	489.60	513.84
	3450	337.92	348.59	359.10	379.63	399.46	418.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	10	2.06	2.14	2.21	2.36	2.50	2.65	2.80	2.95	3.24	3.54	3.83	4.13	4.42	4.72	5.01	5.31
	20	3.90	4.04	4.18	4.46	4.74	5.02	5.30	5.58	6.13	6.69	7.25	7.81	8.37	8.92	9.48	10.04
	30	5.67	5.87	6.07	6.48	6.88	7.29	7.69	8.10	8.91	9.72	10.53	11.34	12.15	12.96	13.77	14.58
	50	9.06	9.39	9.71	10.36	11.01	11.66	12.30	12.95	14.25	15.55	16.84	18.14	19.44	20.73	22.03	23.33
	70	12.35	12.79	13.24	14.12	15.00	15.88	16.77	17.65	19.42	21.19	22.95	24.72	26.49	28.25	30.02	31.79
	100	17.15	17.76	18.38	19.60	20.83	22.05	23.28	24.51	26.96	29.41	31.87	34.32	36.77	39.23	41.68	44.13
	200	32.45	33.61	34.76	37.08	39.40	41.72	44.04	46.36	51.00	55.64	60.28	64.92	69.55	74.19	78.83	83.46
	300	47.11	48.79	50.48	53.84	57.21	60.57	63.94	67.31	74.04	80.76	87.49	94.22	100.94	107.66	114.38	121.09
	400	61.37	63.56	65.75	70.14	74.52	78.90	83.28	87.66	96.42	105.18	113.92	122.67	131.40	140.14	148.86	157.58
	500	75.34	78.03	80.71	86.09	91.47	96.84	102.21	107.59	118.32	129.05	139.76	150.47	161.16	171.84	182.51	193.16
	600	89.07	92.24	95.42	101.77	108.12	114.47	120.81	127.15	139.82	152.47	165.11	177.72	190.32	202.89	215.44	227.96
	700	102.60	106.26	109.91	117.22	124.53	131.83	139.12	146.41	160.97	175.51	190.01	204.49	218.93	233.34	247.71	262.03
	800	115.96	120.09	124.22	132.47	140.71	148.95	157.18	165.40	181.81	198.19	214.52	230.81	247.05	263.23	279.35	295.41
	900	130.41	135.09	139.77	149.12	158.46	167.79	177.12	186.43	205.03	223.58	242.06	260.48	278.82	297.08	315.25	333.33
	1000	141.03	146.08	151.13	161.22	171.30	181.37	191.42	201.46	221.48	241.43	261.29	281.06	300.72	320.26	339.68	358.96
	1100	151.35	156.77	162.17	172.98	183.77	194.54	205.29	216.02	237.40	258.68	279.84	300.87	321.75	342.47	363.02	383.39
	1200	161.41	167.17	172.92	184.42	195.89	207.33	218.75	230.14	252.82	275.36	297.74	319.94	341.95	363.75	385.32	406.66
	1300	171.22	177.31	183.40	195.56	207.68	219.78	231.84	243.86	267.77	291.49	315.01	338.30	361.34	384.11	406.60	428.77
	1400	180.79	187.21	193.63	206.42	219.18	231.90	244.57	257.18	282.26	307.10	331.68	355.96	379.94	403.57	426.84	449.73
	1500	190.15	196.89	203.61	217.03	230.39	243.70	256.95	270.14	296.32	322.20	347.75	372.95	397.75	422.14	446.07	469.52
	1600	199.31	206.35	213.37	227.38	241.33	255.20	269.01	282.74	309.95	336.80	363.24	389.25	414.78	439.80	464.26	488.15
	1700	208.27	215.60	222.92	237.50	252.00	266.42	280.75	294.99	323.16	350.90	378.15	404.87	431.02	456.55	481.42	505.58

Capacidad de Potencia (HP) para Bandas HTS® de Alta Potencia de 14 mm



Las siguientes tablas indican la capacidad de potencia por banda para un determinado número de dientes, diámetro de paso y RPM. Estas capacidades de potencia deben ser multiplicadas por el factor de longitud de banda para obtener la capacidad de potencia corregida.

120mm (4.72") Ancho de Banda (14M-120)																	
No. de Dientes	28	29	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56	60	64	68	72	80
DP mm	124.78	129.23	133.69	142.60	151.52	160.43	169.34	178.25	196.08	213.90	231.73	249.55	267.38	285.21	303.03	320.86	356.51
pulg	4.91	5.09	5.26	5.61	5.97	6.32	6.67	7.02	7.72	8.42	9.12	9.82	10.53	11.23	11.93	12.63	14.04
RPM del sprocket más pequeño	870	169.57	175.66	181.74	193.90	206.06	218.21	230.34	242.47	266.68	290.82	314.90	338.90	362.81	386.62	410.32	433.91
	1160	209.91	217.41	224.90	239.86	254.80	269.71	284.58	299.42	328.99	358.38	387.58	416.58	445.34	473.85	502.09	530.05
	1750	283.61	293.57	303.52	323.32	343.02	362.59	382.04	401.35	439.54	477.08	513.91	549.97	585.19	619.51	652.87	685.20
	3450	450.62	464.84	478.86	506.23	532.68	558.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	10	2.75	2.85	2.95	3.14	3.34	3.54	3.73	3.93	4.22	4.72	5.11	5.50	5.90	6.29	6.68	7.08
	20	5.20	5.39	5.57	5.95	6.32	6.69	7.06	7.43	8.18	8.92	9.67	10.41	11.16	11.90	12.64	13.39
	30	7.55	7.82	8.09	8.63	9.17	9.71	10.26	10.80	11.88	12.96	14.04	15.12	16.20	17.28	18.36	19.44
	50	12.09	12.52	12.95	13.81	14.68	15.54	16.41	17.27	19.00	20.73	22.46	24.19	25.92	27.65	29.38	31.11
	70	16.47	17.06	17.65	18.83	20.00	21.18	22.36	23.54	25.89	28.25	30.61	32.96	35.32	37.68	40.03	42.39
	100	22.87	23.69	24.50	26.14	27.77	29.41	31.04	32.68	35.95	39.22	42.49	45.76	49.04	52.31	55.58	58.85
	200	43.27	44.81	46.36	49.45	52.54	55.64	58.73	61.82	68.01	74.19	80.38	86.56	92.75	98.93	105.11	111.30
	300	62.82	65.06	67.31	71.80	76.29	80.77	85.26	89.75	98.72	107.70	116.67	125.63	134.60	143.56	152.52	161.47
	400	81.84	84.76	87.68	93.53	99.37	105.21	111.06	116.90	128.58	140.25	151.92	163.57	175.23	186.87	198.50	210.13
	500	100.46	104.05	107.63	114.80	121.97	129.14	136.30	143.46	157.78	172.08	186.37	200.65	214.91	229.15	243.37	257.58
	600	118.77	123.01	127.24	135.71	144.18	152.64	161.10	169.55	186.45	203.32	220.17	236.99	253.78	270.55	287.28	303.98
	700	136.81	141.69	146.57	156.31	166.05	175.79	185.52	195.24	214.65	234.04	253.38	272.68	291.94	311.15	330.31	349.41
	800	154.63	160.14	165.64	176.64	187.64	198.62	209.59	220.56	242.45	264.28	286.06	307.78	329.43	351.01	372.51	393.92
	900	173.90	180.14	186.38	198.84	211.30	223.75	236.18	248.61	273.41	298.13	322.78	347.34	371.80	396.15	420.38	444.48
	1000	188.06	194.80	201.53	214.99	228.43	241.85	255.26	268.64	295.35	321.95	348.43	374.79	401.00	427.06	452.95	478.66
	1100	201.83	209.04	216.26	230.66	245.05	259.41	273.75	288.05	316.57	344.95	373.16	401.20	429.05	456.68	484.08	511.25
RPM del sprocket más pequeño	1200	215.24	222.92	230.59	245.91	261.21	276.47	291.70	306.89	337.13	367.19	397.03	426.63	455.98	485.05	513.82	542.27
	1300	228.31	236.44	244.56	260.77	276.94	293.07	309.15	325.18	357.06	388.70	420.06	451.12	481.84	512.21	542.19	571.76
	1400	241.08	249.65	258.20	275.26	292.27	309.23	326.12	342.95	376.39	409.51	442.29	474.67	506.64	538.16	569.19	599.70
	1500	253.57	262.55	271.51	289.40	307.22	324.97	342.64	360.23	395.14	429.65	463.72	497.32	530.39	562.91	594.83	626.10
	1600	265.78	275.16	284.53	303.21	321.80	340.31	358.72	377.03	413.31	449.11	484.38	519.06	553.10	586.46	619.09	650.93
	1700	277.73	287.50	297.26	316.70	336.03	355.26	374.37	393.36	430.93	467.92	504.26	539.89	574.76	608.80	641.96	674.18
	1800	289.43	299.58	309.71	329.87	349.92	369.83	389.61	409.24	448.01	486.07	523.37	559.82	595.36	629.91	663.42	...
	1900	300.88	311.40	321.88	342.75	363.47	384.04	404.44	424.66	464.53	503.57	541.70	578.84	614.89	649.79	...	...
	2000	312.11	322.97	333.80	355.33	376.69	397.87	418.86	439.63	480.52	520.42	559.26	596.93	633.34	668.39	...	...
	2500	364.89	377.29	389.60	413.98	438.03	461.70	484.98	507.85	552.25	594.71	...	...	...	...	...	...
	3000	412.36	425.90	439.31	465.69	491.47	516.60	541.05	564.77	...	...	...	...	...	...	...	...
	3500	454.60	468.88	482.94	510.38	536.84	562.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Las transmisiones que caen en negritas pueden ser ruidosas y necesitan una guarda aislante de sonido para reducir las emisiones de ruido.