



Cremalleras Maquinadas

Martin

Las cremalleras Martin están fabricadas en acero de bajo carbón. Están disponibles con ángulos de presión de 14-1/2° y 20° y en longitudes de 2, 4 y 6 pies. Al fabricar se les da tolerancias para corte y maquinado. Los piñones que trabajan con estas cremalleras se seleccionan en la sección de engranes rectos de este catálogo. Se pueden suministrar cremalleras en otro tipo de materiales, pasos y tamaños.




**Tenemos cremalleras
disponibles en longitudes
de hasta 12' a solicitud.**

Ancho de Cara Estándar Acero — Ángulo de Presión de 14-1/2° y de 20°

Número de Parte		Paso	Ancho de Cara (pulgadas)	Espesor Total (pulgadas)	Línea de Paso	Peso Aprox. lb/pz.
A.P. 14-1/2°	A.P. 20°					
R3x2	TR3x2	3	3	1-1/2	1.167	24.0
R3x4	TR3x4	3	3	1-1/2	1.167	48.0
R3x6	TR3x6	3	3	1-1/2	1.167	72.0
R4x2	TR4x2	4	2	1-1/2	1.250	17.4
R4x4	TR4x4	4	2	1-1/2	1.250	34.8
R4x6	TR4x6	4	2	1-1/2	1.250	52.2
RA4x2		4	2	2	1.750	23.6
RA4x4		4	2	2	1.750	47.2
RA4x6		4	2	2	1.750	70.8
R5x2	TR5x2	5	1-3/4	1-1/4	1.050	12.8
R5x4	TR5x4	5	1-3/4	1-1/4	1.050	25.6
R5x6	TR5x6	5	1-3/4	1-1/4	1.050	38.4
RA5x2		5	1-3/4	1-1/2	1.300	16.0
RA5x4		5	1-3/4	1-1/2	1.300	32.0
RA5x6		5	1-3/4	1-1/2	1.300	48.0
R6x2		6	1-1/2	1	0.833	8.6
R6x4		6	1-1/2	1	0.833	17.2
R6x6		6	1-1/2	1	0.833	25.8
RA6x2	TR6x2	6	1-1/2	1-1/2	1.333	13.8
RA6x4	TR6x4	6	1-1/2	1-1/2	1.333	27.6
RA6x6	TR6x6	6	1-1/2	1-1/2	1.333	41.4
R8x2		8	1-1/4	3/4	0.625	5.2
R8x4		8	1-1/4	3/4	0.625	10.4
R8x6		8	1-1/4	3/4	0.625	15.6
RA8x2	TR8x2	8	1-1/4	1-1/4	1.125	9.8
RA8x4	TR8x4	8	1-1/4	1-1/4	1.125	19.6
RA8x6	TR8x6	8	1-1/4	1-1/4	1.125	29.4
R10x2		10	1	5/8	0.525	3.6
R10x4		10	1	5/8	0.525	7.2
R10x6		10	1	5/8	0.525	10.8
RA10x2	TR10x2	10	1	1	0.900	6.0
RA10x4	TR10x4	10	1	1	0.900	12.0
RA10x6	TR10x6	10	1	1	0.900	18.0
R12x2		12	3/4	1/2	0.417	2.0
R12x4		12	3/4	1/2	0.417	4.0
R12x6		12	3/4	1/2	0.417	6.0
RA12x2	TR12x2	12	3/4	3/4	0.667	3.4
RA12x4	TR12x4	12	3/4	3/4	0.667	6.8
RA12x6	TR12x6	12	3/4	3/4	0.667	10.2
R16x2		16	5/16	5/16	0.250	0.50
R16x4		16	5/16	5/16	0.250	1.00
R16x6		16	5/16	5/16	0.250	1.50
RA16x2	TR16x2	16	1/2	1/2	0.438	1.52
RA16x4	TR16x4	16	1/2	1/2	0.438	3.04
RA16x6	TR16x6	16	1/2	1/2	0.438	4.56
R20x2	TR20x2	20	3/8	3/8	0.325	0.84
R20x4	TR20x4	20	3/8	3/8	0.325	1.68
R20x6	TR20x6	20	3/8	3/8	0.325	2.52
R24x2		24	1/4	1/4	0.208	0.38
R24x4		24	1/4	1/4	0.208	0.76
R24x6		24	1/4	1/4	0.208	1.14

Las cremalleras Martin están fabricadas en acero de bajo carbón. Están disponibles con ángulos de presión de 14-1/2° y 20° y en longitudes de 2, 4 y 6 pies. Al fabricar se les da tolerancias para corte y maquinado. Los piñones que trabajan con estas cremalleras se seleccionan en la sección de engranes rectos de este catálogo. Se pueden suministrar cremalleras en otro tipo de materiales, pasos y tamaños.



Ancho de Cara Amplio Acero — Ángulo de Presión de 20°

Número de Parte	Paso	Ancho de Cara (pulgadas)	Espesor Total (pulgadas)	Línea de Paso	Peso Aprox. lb/pz.
R204x2	4	3-1/2	2	1.750	41.0
R204x4	4	3-1/2	2	1.750	82.0
R204x6	4	3-1/2	2	1.750	123.0
R205x2	5	2-1/2	1-1/2	1.300	22.4
R205x4	5	2-1/2	1-1/2	1.300	44.8
R205x6	5	2-1/2	1-1/2	1.300	67.2
R206x2	6	2	1-1/2	1.333	17.0
R206x4	6	2	1-1/2	1.333	34.0
R206x6	6	2	1-1/2	1.333	51.0
R208x2	8	1-1/2	1-1/2	1.375	13.8
R208x4	8	1-1/2	1-1/2	1.375	27.6
R208x6	8	1-1/2	1-1/2	1.375	41.3
R2010x2	10	1-1/4	1-1/4	1.150	9.0
R2010x4	10	1-1/4	1-1/4	1.150	18.0
R2010x6	10	1-1/4	1-1/4	1.150	27.0
R2012x2	12	1	1	0.917	6.4
R2012x4	12	1	1	0.917	12.8
R2012x6	12	1	1	0.917	19.2
R2016x2	16	3/4	3/4	0.688	3.4
R2016x4	16	3/4	3/4	0.688	6.8
R2016x6	16	3/4	3/4	0.688	10.2
R2020x2	20	1/2	1/2	0.450	0.8
R2020x4	20	1/2	1/2	0.450	1.6
R2020x6	20	1/2	1/2	0.450	2.5

**Martin tiene en existencia
engranes rectos de 14-1/2° y de 20°**

**Tenemos cremalleras disponibles en
longitudes de hasta 12' a solicitud.**