





Nomenclatura de SPROCKETS



de Hileras

Sin prefijo Sencillo
D Doble
E Triple
F Cuádruple
DS Doble Sencillo

D 160 B 16 H 2 1/4

Tamaño de Barreno

Instrucciones Especiales

H Dientes Endurecidos
SS Acero Inoxidable

de Dientes

Tipo de Sprocket

Paso de Cadena - Norma ANSI (medida en octavos)

25 = 2/8 = 1/4" 60 = 6/8 = 3/4" 160 = 16/8 = 2"
35 = 3/8 = 3/8" 80 = 8/8 = 1" 180 = 18/8 = 2-1/4"
40 = 4/8 = 1/2" 100 = 10/8 = 1-1/4" 200 = 20/8 = 2-1/2"
41 = 4/8 = 1/2" 120 = 12/8 = 1-1/2" 240 = 24/8 = 3"
50 = 5/8 = 5/8" 140 = 14/8 = 1-3/4"


A Sin Maza
B Maza de un lado
C Maza en ambos lados
D Maza desmontable

JA, SH,... Buje QD
BTB Buje Taper
H, P, Q,... Buje MST®
BS Barrenado a la medida


Tipos de Sprockets




Sencillo
Tipo A
sin Maza
Ex: 25A40




Sencillo
Tipo B Maza
de un lado
Ex: 35B20




Sencillo
Tipo C Maza
en ambos lados
Ex: 60C17




Sencillo
Tipo D
Maza desmontable
Ex: 100D30




Tipo BS
Barrenado a
la medida
Ex: 50BS16 1




Sencillo QD
Ex: 35SH40




Doble
Tipo B
Ex: D35B19H




Doble
Tipo C
Ex: D60C72




Doble
Sencillo
Ex: DS40A19




Sencillo
Buje Taper
Tipo B
Ex: 50BTB16




Doble
Buje Taper
Ex: D50BTB21




Doble QD
Ex: D80E52




Triple Tipo B
Ex: E60B12




Triple Tipo C
Ex: E60C72




Triple QD
Ex: E60E68



Sencillo MST®
Ex: 50P24



Doble MST®
Ex: D80R60



Triple MST®
Ex: E60Q21

martinsprocket.com - (+52) 722 276 0800

COPYRIGHT© 2021 • MARTIN SPROCKET & GEAR, INC. • TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • CARD-SPK-S • 0721