



3V

Poleas para Buje Taper de Alta Capacidad Hi- Cap en Existencia


Martin




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



$\frac{3}{8} \times \frac{5}{16}$


3V

Poleas 3V – Buje Taper


1 Ranura F = 11/16*										2 Ranuras F = 1-3/32							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 3V															
1 3V 265 TB	2.65	2.65	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.75	2 3V 265 TB	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.75
1 3V 280 TB	2.80	2.80	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.85	2 3V 280 TB	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	0.90
1 3V 300 TB	3.00	3.00	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	1.00	2 3V 300 TB	A-1	1210	1-1/4	1/2	1	—	1.40
1 3V 315 TB	3.15	3.15	A-1	1108	1-1/8	7/32	7/8	—	1.25	2 3V 315 TB	A-1	1210	1-1/4	1/2	1	—	1.60
1 3V 335 TB	3.35	3.35	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	1.50	2 3V 335 TB	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	—	1.70
1 3V 365 TB	3.65	3.65	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.00	2 3V 365 TB	A-1	1610	1-5/8	1/2	1-1/2	—	2.00
1 3V 412 TB	4.12	4.12	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	2.25	2 3V 412 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.10
1 3V 450 TB	4.50	4.50	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.00	2 3V 450 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.70
1 3V 475 TB	4.75	4.75	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.25	2 3V 475 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	3.00
1 3V 500 TB	5.00	5.00	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.50	2 3V 500 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	4.00
1 3V 530 TB	5.30	5.30	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	3.75	2 3V 530 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	5.00
1 3V 560 TB	5.60	5.60	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	4.00	2 3V 560 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	6.00
1 3V 600 TB	6.00	6.00	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	5.00	2 3V 600 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	7.00
1 3V 650 TB	6.50	6.50	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	6.00	2 3V 650 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	8.00
1 3V 690 TB	6.90	6.90	B-1	1610	1-5/8	—	1	13/32	7.00	2 3V 690 TB	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	9.00
1 3V 800 TB	8.00	8.00	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	1-1/16	9.00	2 3V 800 TB	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	21/32	10.0
1 3V 1060 TB	10.60	10.60	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	1-1/16	13.00	2 3V 1060 TB	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	21/32	14.0
1 3V 1400 TB*	14.00	14.00	B-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	15/16	15.00	2 3V 1400 TB	B-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	21/32	18.0
1 3V 1900 TB*	19.00	19.00	B-3	3020	3	—	2	1-3/16	27.00	2 3V 1900 TB	B-3	3020	3	—	2	21/32	32.0
—	25.00	25.00	—	—	—	—	—	—	—	2 3V 2500 TB	C-3	3020	3	1/8	2	21/32	45.0

* F= 11/16" hasta la polea 1 3V 1900 TB


F= 13/16" para la polea 1 3V 1400 TB y 1 3V 1900 TB




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



$\frac{3}{8} \times \frac{5}{16}$

3V

Poleas 3V – Buje Taper


3 Ranuras F = 1-1/2										4 Ranuras F = 1-29/32							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 3V															
3 3V 265 TB	2.65	2.60	A-1	1108	1-1/8	5/8	7/8	0	1.0	4 3V 265 TB	A-1	1108	1-1/8	1-1/32	7/8	-	1.2
3 3V 280 TB	2.80	2.75	A-1	1108	1-1/8	5/8	7/8	0	1.1	4 3V 280 TB	A-1	1108	1-1/8	1-1/32	7/8	-	1.3
3 3V 300 TB	3.00	2.95	A-1	1210	1-1/4	29/32	1	0	1.8	4 3V 300 TB	A-1	1210	1-1/4	1-5/16	1	-	2.1
3 3V 315 TB	3.15	3.10	A-1	1210	1-1/4	29/32	1	0	2.0	4 3V 315 TB	A-1	1210	1-1/4	1-5/16	1	-	2.2
3 3V 335 TB	3.35	3.30	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	0	2.3	4 3V 335 TB	A-1	1610	1-5/8	1-5/16	1	-	2.4
3 3V 365 TB	3.65	3.60	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	0	2.6	4 3V 365 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	2.8
3 3V 412 TB	4.12	4.07	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	0	3.0	4 3V 412 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	3.0
3 3V 450 TB	4.50	4.45	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	0	3.2	4 3V 450 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	4.0
3 3V 475 TB	4.75	4.70	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	0	4.0	4 3V 475 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	5.0
3 3V 500 TB	5.00	4.95	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	0	4.5	4 3V 500 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	5.5
3 3V 530 TB	5.30	5.25	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	0	5.0	4 3V 530 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	6.0
3 3V 560 TB	5.60	5.55	A-1	1610	1-5/8	1/2	1	0	6.0	4 3V 560 TB	A-1	1610	1-5/8	29/32	1	-	7.0
3 3V 600 TB	6.00	5.95	B-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	13/32	7.0	4 3V 600 TB	A-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	-	8.0
3 3V 650 TB	6.50	6.45	B-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	13/32	9.0	4 3V 650 TB	A-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	-	10.0
3 3V 690 TB	6.90	6.85	B-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	13/32	10.0	4 3V 690 TB	A-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	-	12.0
3 3V 800 TB	8.00	7.95	B-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	13/32	15.0	4 3V 800 TB	A-1	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	-	18.0
3 3V 1060 TB	10.60	10.55	B-2	2517	2-1/2	-	1-3/4	1/4	18.0	4 3V 1060 TB	A-2	2517	2-1/2	5/32	1-3/4	-	19.0
3 3V 1400 TB	14.00	13.95	B-3	2517	2-1/2	-	1-3/4	1/4	20.0	4 3V 1400 TB	A-3	2517	2-1/2	-	1-3/4	5/32	22.0
3 3V 1900 TB	19.00	18.95	B-3	3020	3	-	2	1/2	36.0	4 3V 1900 TB	C-3	3020	3	-	2	3/32	45.0
3 3V 2500 TB	25.00	24.95	B-3	3020	3	-	2	1/2	47.0	4 3V 2500 TB	C-3	3020	3	-	2	3/32	63.0
3 3V 3350 TB	33.50	33.45	B-3	3020	3	1/4	2	1/4	76.0	4 3V 3350 TB	C-3	3030	3	35/64	3	35/64	80.0

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.


3V

Poleas para Buje Taper de Alta Capacidad Hi- Cap en Existencia


Martin



Tipo A



Tipo B




Tipo C

Poleas 3V – Buje Taper

5 Ranuras										6 Ranuras							
F = 2-5/16										F = 2-23/32							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 3V															
5 3V 450 TB	4.50	4.50	A-1	1615	1-5/8	—	1-1/2	13/16	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 3V 475 TB	4.75	4.75	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	4.0	6 3V 475 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	4.4
5 3V 500 TB	5.00	5.00	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	4.8	6 3V 500 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	5.4
5 3V 530 TB	5.30	5.30	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	5.9	6 3V 530 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	6.5
5 3V 560 TB	5.60	5.60	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	7.0	6 3V 560 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	7.7
5 3V 600 TB	6.00	6.00	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	8.0	6 3V 600 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	9.5
5 3V 650 TB	6.50	6.50	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	11.0	6 3V 650 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	12.0
5 3V 690 TB	6.90	6.90	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	13.0	6 3V 690 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	13.0
5 3V 800 TB	8.00	8.00	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	19.0	6 3V 800 TB	A-1	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	20.0
5 3V 1060 TB	10.60	10.60	A-2	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	—	21.0	6 3V 1060 TB	A-2	2517	2-1/2	31/32	1-3/4	—	21.0
5 3V 1400 TB	14.00	14.00	A-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	9/16	30.0	6 3V 1400 TB	A-3	2517	2-1/2	7/32	1-3/4	—	30.0
5 3V 1900 TB	19.00	19.00	A-3	3030	3	—	2	5/16	51.0	6 3V 1900 TB	B-3	3020	3	—	2	23/32	51.0
5 3V 2500 TB	25.00	25.00	B-3	3030	3	—	3	11/16	76.0	6 3V 2500 TB	B-3	3030	3	—	3	9/32	81.0
5 3V 3350 TB	33.50	33.50	C-3	3030	3	11/32	3	11/32	97.0	6 3V 3350 TB	C-3	3030	3	9/64	3	9/64	110.0

8 Ranuras										10 Ranuras							
F = 3-17/32										F = 4-11/32							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 3V															
8 3V 475 TB	4.75	4.75	A-1	2517	2-1/2	1-25/32	1-3/4	—	5.0	10 3V 475 TB	A-1	2517	2-1/2	2-19/32	1-3/4	—	6.0
8 3V 500 TB	5.00	5.00	A-1	2517	2-1/2	1-25/32	1-3/4	—	6.0	10 3V 500 TB	A-1	2517	2-1/2	2-19/32	1-3/4	—	7.0
8 3V 530 TB	5.30	5.30	A-1	2517	2-1/2	1-1/32	1-3/4	3/4	7.8	10 3V 530 TB	A-1	2517	2-1/2	1-27/32	1-3/4	3/4	8.0
8 3V 560 TB	5.60	5.60	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-17/32	9.0	10 3V 560 TB	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-3/32	9.0
8 3V 600 TB	6.00	6.00	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-17/32	11.0	10 3V 600 TB	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-3/32	12.0
8 3V 650 TB	6.50	6.50	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-17/32	13.0	10 3V 650 TB	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-3/32	14.0
8 3V 690 TB	6.90	6.90	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-17/32	15.0	10 3V 690 TB	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-3/32	17.0
8 3V 800 TB	8.00	8.00	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/32	19.0	10 3V 800 TB	A-1	3020	3	1/4	2	2-3/32	22.0
8 3V 1060 TB	10.60	10.60	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/32	26.0	10 3V 1060 TB	A-2	3020	3	27/32	2	1-1/2	32.0
8 3V 1400 TB	14.00	14.00	A-3	3020	3	21/32	2	7/8	52.0	10 3V 1400 TB	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	27/32	59.0
8 3V 1900 TB	19.00	19.00	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/32	63.0	10 3V 1900 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	27/32	71.0
8 3V 2500 TB	25.00	25.00	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/32	89.0	10 3V 2500 TB	A-3	4040	4	—	4	11/32	121.0
8 3V 3350 TB	33.50	33.50	C-3	4040	4	15/64	4	15/64	131.0	10 3V 3350 TB	A-3	4040	4	11/64	4	11/32	172.0



Poleas 5V – Buje Taper

2 Ranuras										3 Ranuras							
F = 1-11/16										F = 2-3/8							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 5V															
*2 5V 440 TB	4.40	4.40	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	3.0	*3 5V 440 TB	A-1	1610	1-5/8	1-3/8	1	—	4.0
*2 5V 465 TB	4.65	4.65	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	3.0	*3 5V 465 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	5.0
*2 5V 490 TB	4.90	4.90	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	4.0	*3 5V 490 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	5.0
*2 5V 520 TB	5.20	5.20	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	4.2	*3 5V 520 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	6.0
*2 5V 550 TB	5.50	5.50	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	5.2	*3 5V 550 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	6.0
*2 5V 590 TB	5.90	5.90	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	5.6	*3 5V 590 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	5/8	7.0
*2 5V 630 TB	6.30	6.30	A-1	1610	1-5/8	—	1	11/16	7.6	*3 5V 630 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	5/8	9.0
*2 5V 670 TB	6.70	6.70	A-1	1610	1-5/8	—	1	11/16	9.4	*3 5V 670 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	5/8	10.0
2 5V 710 TB	7.10	7.10	B-1	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	10.0	3 5V 710 TB	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	11.0
2 5V 750 TB	7.50	7.50	B-1	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	13.0	3 5V 750 TB	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	14.0
2 5V 800 TB	8.00	8.00	B-1	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	14.0	3 5V 800 TB	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	16.0
2 5V 850 TB	8.50	8.50	B-2	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	15.0	3 5V 850 TB	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	17.0
2 5V 900 TB	9.00	9.00	B-2	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	16.0	3 5V 900 TB	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	19.0
2 5V 925 TB	9.25	9.25	B-2	3020	3	—	2	5/16	17.0	3 5V 925 TB	A-1	3020	3	—	2	3/8	23.0
2 5V 975 TB	9.75	9.75	B-2	3020	3	—	2	5/16	18.0	3 5V 975 TB	A-1	3020	3	—	2	3/8	24.0
2 5V 1030 TB	10.30	10.30	B-2	3020	3	—	2	5/16	20.0	3 5V 1030 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	27.0
2 5V 1090 TB	10.90	10.90	B-2	3020	3	—	2	5/16	22.0	3 5V 1090 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	28.0
2 5V 1130 TB	11.30	11.30	B-2	3020	3	—	2	5/16	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—
2 5V 1180 TB	11.80	11.80	B-2	3020	3	—	2	5/16	26.0	3 5V 1180 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	30.0
2 5V 1250 TB	12.50	12.50	B-2	3020	3	—	2	5/16	28.0	3 5V 1250 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	32.0
2 5V 1320 TB	13.20	13.20	B-3	3020	3	—	2	5/16	29.0	3 5V 1320 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	34.0
2 5V 1400 TB	14.00	14.00	B-3	3020	3	—	2	5/16	33.0	3 5V 1400 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	36.0
2 5V 1500 TB	15.00	15.00	B-3	3020	3	—	2	5/16	35.0	3 5V 1500 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	41.0
2 5V 1600 TB	16.00	16.00	B-3	3020	3	—	2	5/16	45.0	3 5V 1600 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	50.0
2 5V 1870 TB	18.70	18.70	C-3	3020	3	—	2	5/16	50.1	3 5V 1870 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	52.0
2 5V 2120 TB	21.20	21.20	C-3	3535	3-1/2	3/8	3-1/2	1-7/16	60.0	3 5V 2120 TB	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-1/8	65.0
2 5V 2360 TB	23.60	23.60	C-3	3535	3-1/2	1/4	3-1/2	1-9/16	68.0	3 5V 2360 TB	C-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-1/8	68.0
2 5V 2800 TB	28.00	28.00	C-3	3535	3-1/2	3/8	3-1/2	1-7/16	96.0	3 5V 2800 TB	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-1/8	99.0
—	31.5	31.5	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 3150 TB	C-3	3535	3-1/2	11/32	3-1/2	25/32	96.0
—	37.50	37.50	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 3750 TB	C-3	4040	4	1/2	4	1-1/8	172.0
—	50.00	50.00	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 5000 TB	C-3	4040	4	1/2	4	1-1/8	201.0


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.

* Con estas poleas se deberán usar solamente bandas 5VX.


5V

Poleas para Buje Taper de Alta Capacidad Hi- Cap en Existencia


Martin



Tipo A




Tipo B




Tipo C




5V



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas 5V – Buje Taper


4 Ranuras F = 3-1/16										5 Ranuras F = 3-3/4							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 5V															
*4 5V 440 TB	4.40	4.40	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*4 5V 465 TB	4.65	4.65	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*4 5V 490 TB	4.90	4.90	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*4 5V 520 TB	5.20	5.20	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*4 5V 550 TB	5.50	5.50	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*4 5V 590 TB	5.90	5.90	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	10.0	*5 5V 590 TB	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	1-7/16	11.0
*4 5V 630 TB	6.30	6.30	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	1-5/16	11.0	*5 5V 630 TB	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	1-7/16	12.0
*4 5V 670 TB	6.70	6.70	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	1-5/16	12.0	*5 5V 670 TB	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	1-7/16	13.0
4 5V 710 TB	7.10	7.10	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	14.0	5 5V 710 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	15.0
4 5V 750 TB	7.50	7.50	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	16.0	5 5V 750 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	17.0
4 5V 800 TB	8.00	8.00	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	17.0	5 5V 800 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	20.0
4 5V 850 TB	8.50	8.50	A-2	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	18.0	5 5V 850 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	22.0
4 5V 900 TB	9.00	9.00	A-2	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	—	19.0	5 5V 900 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	30.0
4 5V 925 TB	9.25	9.25	A-1	3020	3	1/2	2	9/16	22.0	5 5V 925 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	36.0
4 5V 975 TB	9.75	9.75	A-1	3020	3	1/2	2	9/16	27.0	5 5V 975 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	37.0
4 5V 1030 TB	10.30	10.30	A-2	3020	3	1/2	2	9/16	28.0	5 5V 1030 TB	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/4	38.0
4 5V 1090 TB	10.90	10.90	A-2	3020	3	1/2	2	9/16	31.0	5 5V 1090 TB	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/4	39.0
4 5V 1130 TB	11.30	11.30	A-1	3020	3	—	2	1-1/16	32.0	5 5V 1130 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	38.0
4 5V 1180 TB	11.80	11.80	A-2	3020	3	1/2	2	9/16	35.0	5 5V 1180 TB	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/4	40.0
4 5V 1250 TB	12.50	12.50	A-2	3020	3	—	2	1-1/16	44.0	5 5V 1250 TB	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/4	50.0
4 5V 1320 TB	13.20	13.20	A-3	3020	3	—	2	1-1/16	42.0	5 5V 1320 TB	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/4	56.0
4 5V 1400 TB	14.00	14.00	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	53.0	5 5V 1400 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/4	58.0
4 5V 1500 TB	15.00	15.00	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	54.0	5 5V 1500 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/4	65.0
4 5V 1600 TB	16.00	16.00	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	60.0	5 5V 1600 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/4	70.0
4 5V 1870 TB	18.70	18.70	C-3	3535	3-1/2	7/16	3-1/2	—	63.0	5 5V 1870 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/4	84.0
4 5V 2120 TB	21.20	21.20	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	72.0	5 5V 2120 TB	B-3	4040	4	—	4	1/4	115.0
4 5V 2360 TB	23.60	23.60	C-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	79.0	5 5V 2360 TB	C-3	4040	4	—	4	1/4	92.0
4 5V 2800 TB	28.00	28.00	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	125.0	5 5V 2800 TB	B-3	4040	4	—	4	1/4	160.0
4 5V 3150 TB	31.50	31.50	C-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/16	114.0	5 5V 3150 TB	A-3	4040	4	—	4	1/4	155.0
4 5V 3750 TB	37.50	37.50	B-3	4040	4	—	4	15/16	189.0	5 5V 3750 TB	B-3	4040	4	—	4	1/4	182.0
4 5V 5000 TB	50.00	50.00	B-3	4040	4	—	4	15/16	371.0	5 5V 5000 TB	B-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/4	288.0

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.

* Con estas poleas se deberán usar solamente bandas 5VX.

6 Ranuras F = 4-7/16										8 Ranuras F = 5-13/16							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 5V															
*6 5V 590 TB	5.90	5.90	A-1	2517	2-1/2	1-1/8	1-3/4	1-9/16	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 630 TB	6.30	6.30	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 670 TB	6.70	6.70	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
6 5V 710 TB	7.10	7.10	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	17.0	8 5V 710 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	24.0
6 5V 750 TB	7.50	7.50	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	20.0	8 5V 750 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	27.0
6 5V 800 TB	8.00	8.00	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	24.0	8 5V 800 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	33.0
6 5V 850 TB	8.50	8.50	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	28.0	8 5V 850 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	39.0
6 5V 900 TB	9.00	9.00	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	32.0	8 5V 900 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	44.0
6 5V 925 TB	9.25	9.25	A-1	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	39.0	8 5V 925 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	48.0
6 5V 975 TB	9.75	9.75	A-1	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	50.0	8 5V 975 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	55.0
6 5V 1030 TB	10.30	10.30	A-1	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	58.0	8 5V 1030 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	64.0
6 5V 1090 TB	10.90	10.90	A-1	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	60.0	8 5V 1090 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	68.0
—	11.30	11.30	—	—	—	—	—	—	—	8 5V 1130 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	57.0
6 5V 1180 TB	11.80	11.80	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	62.0	8 5V 1180 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	74.0
6 5V 1250 TB	12.50	12.50	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	65.0	8 5V 1250 TB	A-1	4040	4	1/4	4	1-9/16	82.0
6 5V 1320 TB	13.20	13.20	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	68.0	8 5V 1320 TB	A-1	4040	4	1/4	4	1-9/16	87.0
6 5V 1400 TB	14.00	14.00	A-2	3535	3-1/2	—	3-1/2	15/16	72.0	8 5V 1400 TB	A-2	4040	4	1/4	4	1-9/16	90.0
6 5V 1500 TB	15.00	15.00	A-2	4040	4	—	4	7/16	91.0	8 5V 1500 TB	A-2	4040	4	1/4	4	1-9/16	97.0
6 5V 1600 TB	16.00	16.00	A-3	4040	4	—	4	7/16	97.0	8 5V 1600 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	106.0
6 5V 1870 TB	18.70	18.70	A-2	4040	4	—	4	7/16	97.0	8 5V 1870 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	112.0
6 5V 2120 TB	21.20	21.20	A-3	4040	4	—	4	7/16	123.0	8 5V 2120 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	144.0
6 5V 2360 TB	23.60	23.60	A-3	4040	4	—	4	7/16	124.0	8 5V 2360 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	145.0
6 5V 2800 TB	28.00	28.00	A-3	4040	4	—	4	7/16	176.0	8 5V 2800 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	206.0
6 5V 3150 TB	31.50	31.50	A-3	4040	4	—	4	7/16	171.0	8 5V 3150 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	228.0
6 5V 3750 TB	37.50	37.50	B-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	1/16	254.0	8 5V 3750 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	271.0
6 5V 5000 TB	50.00	50.00	B-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	1/16	386.0	8 5V 5000 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	458.0

10 Ranuras F = 7-3/16									
No. de Parte	Diameter		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 5V							
10 5V 800 TB	8.00	8.00	A-1	3030	3	1	3	3-3/16	36.0
10 5V 850 TB	8.50	8.50	A-1	3030	3	1	3	3-3/16	42.0
10 5V 900 TB	9.00	9.00	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	2-11/16	47.0
10 5V 925 TB	9.25	9.25	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	50.0
10 5V 975 TB	9.75	9.75	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	58.0
10 5V 1030 TB	10.30	10.30	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	69.0
10 5V 1090 TB	10.90	10.90	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	79.0
10 5V 1130 TB	11.30	11.30	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	80.0
10 5V 1180 TB	11.80	11.80	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	96.0
10 5V 1250 TB	12.50	12.50	A-2	4040	4	3/4	4	2-7/16	116.0
10 5V 1320 TB	13.20	13.20	A-2	4040	4	3/4	4	2-7/16	130.0
10 5V 1400 TB	14.00	14.00	A-2	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	150.0
10 5V 1500 TB	15.00	15.00	A-2	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	155.0
10 5V 1600 TB	16.00	16.00	A-2	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	160.0
10 5V 1870 TB	18.70	18.70	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-3/16	116.0
10 5V 2120 TB	21.20	21.20	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	210.0
10 5V 2360 TB	23.60	23.60	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-3/16	191.0
10 5V 2800 TB	28.00	28.00	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	248.0
10 5V 3150 TB	31.50	31.50	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	259.0
10 5V 3750 TB	37.50	37.50	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	375.0
10 5V 5000 TB	50.00	50.00	A-3	5050	5	3/4	5	1-7/16	502.0




5/8 x 17/32

5V


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.
* Con estas poleas se deberán usar solamente bandas 5VX.

8V


Poleas para Buje Taper de Alta Capacidad Hi- Cap en Existencia




Tipo A




Tipo C



1= Sólida



2= Alma




3= Rayos

Poleas 8V – Buje Taper

4 Ranuras										5 Ranuras							
F = 4-7/8										F = 6							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 8V															
4 8V 1250 TB	12.5	12.5	A-1	4040	4	—	4	7/8	88.0	5 8V 1250 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	100.0
4 8V 1320 TB	13.2	13.2	A-1	4040	4	—	4	7/8	102.0	5 8V 1320 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	115.0
4 8V 1400 TB	14.0	14.0	A-1	4040	4	—	4	7/8	123.0	5 8V 1400 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	133.0
4 8V 1500 TB	15.0	15.0	A-1	4040	4	—	4	7/8	145.0	5 8V 1500 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	156.0
4 8V 1600 TB	16.0	16.0	A-2	4040	4	—	4	7/8	111.0	5 8V 1600 TB	A-1	4040	4	1/2	4	1-1/2	181.0
4 8V 1700 TB	17.0	17.0	A-2	4040	4	—	4	7/8	120.0	5 8V 1700 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	146.0
4 8V 1800 TB	18.0	18.0	A-2	4040	4	—	4	7/8	130.0	5 8V 1800 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	156.0
4 8V 1900 TB	19.0	19.0	A-2	4040	4	—	4	7/8	140.0	5 8V 1900 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	176.0
4 8V 2000 TB	20.0	20.0	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/8	151.0	5 8V 2000 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	186.0
4 8V 2120 TB	21.2	21.2	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/8	154.0	5 8V 2120 TB	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	195.0
4 8V 2240 TB	22.4	22.4	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/8	185.0	5 8V 2240 TB	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	200.0
4 8V 2480 TB	24.8	24.8	D-3	5050	5	15/16	5	13/16	191.0	5 8V 2480 TB	A-3	5050	5	—	5	1-1/2	206.0
4 8V 3000 TB	30.0	30.0	C-3	5050	5	—	5	1/8	246.0	5 8V 3000 TB	A-3	5050	5	—	5	1	278.0
4 8V 3550 TB	35.5	35.5	D-3	5050	5	1-1/8	5	1	278.0	5 8V 3550 TB	A-3	5050	5	—	5	1	399.0
4 8V 4000 TB	40.0	40.0	B-3	5050	5	—	5	1/8	292.0	5 8V 4000 TB	A-3	5050	5	—	5	1	350.0
4 8V 4450 TB	44.5	44.5	D-3	5050	5	1/4	5	1/8	367.0	5 8V 4450 TB	A-3	5050	5	—	5	1	572.0
4 8V 5300 TB	53.0	53.0	B-3	5050	5	—	5	1/8	573.0	5 8V 5300 TB	A-3	5050	5	—	5	1	565.0

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.



Poleas 8V – Buje Taper

6 Ranuras F = 6-1/8										8 Ranuras F = 9-3/8							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 8V															
6 8V 1250 TB	12.5	12.5	A-1	4040	4	1	4	2-1/8	100.0	8 8V 1250 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	125.0
6 8V 1320 TB	13.2	13.2	A-1	4040	4	1	4	2-1/8	124.0	8 8V 1320 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	135.0
6 8V 1400 TB	14.0	14.0	A-1	4040	4	1	4	2-1/8	142.0	8 8V 1400 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	156.0
6 8V 1500 TB	15.0	15.0	A-1	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	153.0	8 8V 1500 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	160.0
6 8V 1600 TB	16.0	16.0	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	170.0	8 8V 1600 TB	A-2	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	166.0
6 8V 1700 TB	17.0	17.0	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	175.0	8 8V 1700 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	265.0
6 8V 1800 TB	18.0	18.0	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	180.0	8 8V 1800 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	204.0
6 8V 1900 TB	19.0	19.0	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	182.0	8 8V 1900 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	228.0
6 8V 2000 TB	20.0	20.0	A-2	5050	5	1/2	5	1-5/8	226.0	8 8V 2000 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	234.0
6 8V 2120 TB	21.2	21.2	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	246.0	8 8V 2120 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	246.0
6 8V 2240 TB	22.4	22.4	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	267.0	8 8V 2240 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	300.0
6 8V 2480 TB	24.8	24.8	D-3	5050	5	1/8	5	2-1/4	236.0	8 8V 2480 TB	A-3	5050	5	2-1/8	5	2-1/4	285.0
6 8V 3000 TB	30.0	30.0	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	398.0	8 8V 3000 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	384.0
6 8V 3550 TB	35.5	35.5	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	363.0	8 8V 3550 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	441.0
6 8V 4000 TB	40.0	40.0	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	468.0	8 8V 4000 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	556.0
6 8V 4450 TB	44.5	44.5	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	485.0	8 8V 4450 TB	A-3	6050	5	1	5	3-3/8	596.0
6 8V 5300 TB	53.0	53.0	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	658.0	8 8V 5300 TB	A-3	6050	6	1	5	3-3/8	1040.0


10 Ranuras F = 11-5/8										12 Ranuras F = 13-7/8							
No. de Parte	Diámetro		Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	DE	Paso 8V															
—	12.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	12 8V 1250 TB	A-1	5050	5	3-3/16	5	5-11/16	153.0
10 8V 1320 TB	13.2	13.2	A-1	4545	4-1/2	1	4-1/2	6-1/8	150.0	12 8V 1320 TB	A-1	5050	5	3	5	5-7/8	180.0
10 8V 1400 TB	14.0	14.0	A-1	4545	4-1/2	1	4-1/2	6-1/8	180.0	12 8V 1400 TB	A-1	5050	5	3-3/16	5	5-11/16	186.0
10 8V 1500 TB	15.0	15.0	A-1	5050	5	1	5	5-5/8	211.0	12 8V 1500 TB	A-2	5050	5	1-7/8	5	7	221.0
10 8V 1600 TB	16.0	16.0	A-1	5050	5	1	5	5-5/8	220.0	12 8V 1600 TB	A-2	5050	5	1-7/8	5	7	247.0
10 8V 1700 TB	17.0	17.0	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	228.0	12 8V 1700 TB	A-2	5050	5	3-1/2	5	5-3/8	267.0
10 8V 1800 TB	18.0	18.0	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	244.0	12 8V 1800 TB	A-2	5050	5	3-17/32	5	5-11/32	274.0
10 8V 1900 TB	19.0	19.0	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	260.0	12 8V 1900 TB	A-2	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	306.0
10 8V 2000 TB	20.0	20.0	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	270.0	12 8V 2000 TB	A-3	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	249.0
10 8V 2120 TB	21.2	21.2	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	282.0	12 8V 2120 TB	A-3	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	294.0
10 8V 2240 TB	22.4	22.4	A-3	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	312.0	12 8V 2240 TB	A-3	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	337.0
10 8V 2480 TB	24.8	24.8	A-3	5050	5	2-3/8	5	4-1/4	328.0	12 8V 2480 TB	A-3	5050	5	5-3/8	5	3-1/2	380.0
10 8V 3000 TB	30.0	30.0	A-3	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	448.0	12 8V 3000 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	482.0
10 8V 3550 TB	35.5	35.5	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	517.0	12 8V 3550 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	597.0
10 8V 4000 TB	40.0	40.0	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	550.0	12 8V 4000 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	702.0
10 8V 4450 TB	44.5	44.5	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	701.0	12 8V 4450 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	814.0
10 8V 5300 TB	53.0	53.0	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	870.0	12 8V 5300 TB	A-3	7060	6	5	5	2-7/8	1077.0

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.


A-B

Poleas Convencionales para Buje Taper


Martin



Tipo A



Tipo B



Tipo C


Poleas Convencionales A-B – Buje Taper

1 Ranura											2 Ranuras							
F = 1 *											F = 1-3/4							
No. de Parte	Diámetro		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	Banda A	Banda B																
1 B 34 TB	3.0	3.4	3.75	A-1	1210	1-1/4	—	1	—	2.2	2 B 34 TB	A-1	1210	1-1/4	3/4	1	—	2.2
1 B 36 TB	3.2	3.6	3.95	A-1	1210	1-1/4	—	1	—	2.6	2 B 36 TB	A-1	1210	1-1/4	3/4	1	—	2.6
1 B 38 TB	3.4	3.8	4.15	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	2.8	2 B 38 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	2.8
1 B 40 TB	3.6	4.0	4.35	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	3.0	2 B 40 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	3.0
1 B 42 TB	3.8	4.2	4.55	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	3.5	2 B 42 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	4.0
1 B 44 TB	4.0	4.4	4.75	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	3.8	2 B 44 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	4.5
1 B 46 TB	4.2	4.6	4.95	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	4.0	2 B 46 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	5.0
1 B 48 TB	4.4	4.8	5.15	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	4.5	2 B 48 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	5.5
1 B 50 TB	4.6	5.0	5.35	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	4.8	2 B 50 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	6.0
1 B 52 TB	4.8	5.2	5.55	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	5.0	2 B 52 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	6.5
1 B 54 TB	5.0	5.4	5.75	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	5.5	2 B 54 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	7.0
1 B 56 TB	5.2	5.6	5.95	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	6.0	2 B 56 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	8.2
1 B 58 TB	5.4	5.8	6.15	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	6.3	2 B 58 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	8.6
1 B 60 TB	5.6	6.0	6.35	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	6.7	2 B 60 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	8.8
1 B 62 TB	5.8	6.2	6.55	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	7.0	2 B 62 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	9.0
1 B 64 TB	6.0	6.4	6.75	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	8.0	2 B 64 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	10.0
1 B 66 TB	6.2	6.6	6.95	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	8.5	2 B 66 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	10.5
1 B 68 TB	6.4	6.8	7.15	A-1	1610	1-5/8	—	1	—	9.0	2 B 68 TB	A-1	1610	1-5/8	3/4	1	—	11.0
1 B 70 TB	7.0	7.4	7.35	B-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	3/4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—
1 B 74 TB	7.0	7.4	7.75	B-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	3/4	9.4	2 B 74 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	16.0
1 B 86 TB	8.2	8.6	8.95	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	3/4	12.0	2 B 86 TB	A-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	18.0
1 B 94 TB	9.0	9.4	9.75	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	3/4	14.0	2 B 94 TB	A-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	20.0
1 B 110 TB	10.6	11.0	11.35	B-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	3/4	18.0	2 B 110 TB	A-2	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	25.0
1 B 124 TB	12.0	12.4	12.75	C-3	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1/2	18.5	2 B 124 TB	A-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	27.0
1 B 136 TB	13.6	14.0	13.95	C-3	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1/2	16.0	2 B 136 TB	C-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	24.0
1 B 154 TB	15.0	15.4	15.75	C-3	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1/2	19.0	2 B 154 TB	A-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	31.0
1 B 160 TB	16.0	16.4	16.35	C-3	2517	2-1/2	3/8	1-3/4	3/8	22.0	2 B 160 TB	C-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	26.0
1 B 184 TB*	18.0	18.4	18.75	C-3	2517	2-1/2	3/16	1-3/4	7/16	24.0	2 B 184 TB	A-3	2517	2-1/2	—	1-3/4	—	33.0
—	19.6	20.0	20.35	—	—	—	—	—	—	—	2 B 200 TB	C-3	3020	3	—	2	1/4	49.0
—	24.6	25.0	25.35	—	—	—	—	—	—	—	2 B 250 TB	C-3	3020	3	—	2	1/4	65.0
—	29.6	30.0	30.35	—	—	—	—	—	—	—	2 B 300 TB	C-3	3020	3	—	2	1/4	75.0
—	37.6	38.0	38.35	—	—	—	—	—	—	—	2 B 380 TB	C-3	3020	3	—	2	1/4	112.0


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.

* F = 1" para la polea 1 B 154 TB


F = 1-1/8" para la polea 1 B 184 TB




1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



Dimensiones de Ranuras Combinadas

Sección de Banda	E	S	DE
AB	1/2	3/4	DP B + .35

$$W = S(N-1) + 2E$$

N = No. de Ranuras

El dibujo muestra la posición de las bandas "A" y "B" en la ranura.


Poleas Convencionales de Ranura Combinable A-B – Buje Taper

3 Ranuras										4 Ranuras								
F = 2-1/2										F = 3-1/4								
No. de Parte	Diameter		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	Banda A	Banda B																
3 B 34 TB	3.0	3.4	3.75	A-1	1210	1-1/4	1-1/2	1	–	3.0	4 B 34 TB	A-1	1210	1-1/4	2-1/4	1	–	3.0
3 B 36 TB	3.2	3.6	3.95	A-1	1210	1-1/4	1-1/2	1	–	3.5	4 B 36 TB	A-1	1210	1-1/4	2-1/4	1	–	3.5
3 B 38 TB	3.4	3.8	4.15	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	4.0	4 B 38 TB	A-1	1610	1-5/8	2-1/4	1	–	4.0
3 B 40 TB	3.6	4.0	4.35	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	5.0	4 B 40 TB	A-1	1610	1-5/8	2-1/4	1	–	5.0
3 B 42 TB	3.8	4.2	4.55	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	6.0	4 B 42 TB	A-1	1610	1-5/8	2-1/4	1	–	5.5
3 B 44 TB	4.0	4.4	4.75	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	6.5	4 B 44 TB	A-1	1610	1-5/8	2-1/4	1	–	6.0
3 B 46 TB	4.2	4.6	4.95	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	7.0	4 B 46 TB	A-1	1610	1-5/8	2-1/4	1	–	7.0
3 B 48 TB	4.4	4.8	5.15	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	8.0	4 B 48 TB	A-1	1610	1-5/8	2-1/4	1	–	8.0
3 B 50 TB	4.6	5.0	5.35	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	8.5	4 B 50 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	8.5
3 B 52 TB	4.8	5.2	5.55	A-1	1610	1-5/8	1-1/2	1	–	9.0	4 B 52 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	9.0
3 B 54 TB	5.0	5.4	5.75	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	9.5	4 B 54 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	9.5
3 B 56 TB	5.2	5.6	5.95	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	10.0	4 B 56 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	10.0
3 B 58 TB	5.4	5.8	6.15	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	10.5	4 B 58 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	12.0
3 B 60 TB	5.6	6.0	6.35	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	11.0	4 B 60 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	12.5
3 B 62 TB	5.8	6.2	6.55	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	11.5	4 B 62 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	13.0
3 B 64 TB	6.0	6.4	6.75	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	12.0	4 B 64 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	14.0
3 B 66 TB	6.2	6.6	6.95	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	12.3	4 B 66 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	15.0
3 B 68 TB	6.4	6.8	7.15	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	12.8	4 B 68 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	16.0
3 B 74 TB	7.0	7.4	7.75	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	16.0	4 B 74 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	20.0
–	7.0	7.4	7.35	–	–	–	–	–	–	–	4 B 70 TB	A-1	2517	2-1/2	–	1-3/4	1-1/2	16.0
3 B 80 TB	8.0	8.4	8.35	A-1	2517	2-1/2	–	1-3/4	3/4	19.0	4 B 80 TB	A-1	2517	2-1/2	–	1-3/4	1-1/2	21.0
3 B 86 TB	8.2	8.6	8.95	A-2	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	19.0	4 B 86 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	21.0
3 B 94 TB	9.0	9.4	9.75	A-2	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	21.0	4 B 94 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	23.0
3 B 110 TB	10.6	11.0	11.35	A-2	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	–	24.0	4 B 110 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	–	28.0
3 B 124 TB	12.0	12.4	12.75	A-3	2517	2-1/2	–	1-3/4	3/4	28.0	4 B 124 TB	A-3	2517	2-1/2	3/8	1-3/4	1-1/8	34.0
3 B 136 TB	13.6	14.0	13.95	A-3	2517	2-1/2	–	1-3/4	3/4	25.0	4 B 136 TB	A-3	2517	2-1/2	3/8	1-3/4	1-1/8	34.0
3 B 154 TB	15.0	15.4	15.75	A-3	2517	2-1/2	–	1-3/4	3/4	30.0	4 B 154 TB	A-3	2517	2-1/2	3/8	1-3/4	1-1/8	42.0
3 B 160 TB	16.0	16.4	16.35	A-3	2517	2-1/2	–	1-3/4	3/4	32.0	4 B 160 TB	A-3	2517	2-1/2	3/8	1-3/4	1-1/8	32.0
3 B 184 TB	18.0	18.4	18.75	A-3	2517	2-1/2	–	1-3/4	3/4	44.0	4 B 184 TB	A-3	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	1	53.0
3 B 200 TB	19.6	20.0	20.35	A-3	3020	3	–	2	1/2	58.0	4 B 200 TB	A-3	3020	3	1/2	2	3/4	63.0
3 B 250 TB	24.6	25.0	25.35	A-3	3020	3	–	2	1/2	74.0	4 B 250 TB	A-3	3030	3	–	3	1-1/4	80.0
3 B 300 TB	29.6	30.0	30.35	A-3	3020	3	–	2	1/2	84.0	4 B 300 TB	A-3	3030	3	–	3	1-1/4	100.0
3 B 380 TB	37.6	38.0	38.35	B-3	3020	3	–	3	1/2	135.0	4 B 380 TB	A-3	3030	3	–	3	1-1/4	142.0


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.

A-B Poleas Convencionales para Buje Taper de Ranura Combinable en Existencia


Martin




1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



Dimensiones de Ranuras Combinadas

Sección de Banda	E	S	DE
AB	1/2	3/4	DP B + .35


$$W = S(N-1) + 2E$$

N = No. de Ranuras


El dibujo muestra la posición de las bandas "A" y "B" en la ranura.

Poleas Convencionales de Ranura Combinable A-B – Buje Taper


5 Ranuras F = 4											6 Ranuras F = 4-3/4							
No. de Parte	Diámetro		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	Banda A	Banda B																
5 B 34 TB	3.0	3.4	3.75	A-1	1210	1-1/4	2-1/2	1-1/2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 B 36 TB	3.2	3.6	3.95	A-1	1210	1-1/4	2-1/2	1-1/2	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—
5 B 38 TB	3.4	3.8	4.15	A-1	1215	1-5/8	7/8	1-1/2	1-5/8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
5 B 40 TB	3.6	4.0	4.35	A-1	1215	1-5/8	7/8	1-1/2	1-5/8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—
5 B 42 TB	3.8	4.2	4.55	A-1	1615	1-5/8	2-1/2	1-1/2	—	7.0	6 B 42 TB	A-1	1615	1-5/8	3-1/4	1-1/2	—	8.0
5 B 44 TB	4.0	4.4	4.75	A-1	1615	1-5/8	2-1/2	1-1/2	—	8.0	6 B 44 TB	A-1	1615	1-5/8	3-1/4	1-1/2	—	9.0
5 B 46 TB	4.2	4.6	4.95	A-1	1615	1-5/8	2-1/2	1-1/2	—	9.0	6 B 46 TB	A-1	1615	1-5/8	3-1/4	1-1/2	—	10.0
5 B 48 TB	4.8	5.2	5.15	A-1	1615	1-5/8	7/8	1-1/2	1-5/8	9.4	6 B 48 TB	A-1	1615	1-5/8	1-1/4	1-1/2	2	11.0
5 B 50 TB	4.6	5.0	5.35	A-1	1615	1-5/8	7/8	1-1/2	—	10.5	6 B 50 TB	A-1	1615	1-5/8	1-1/4	1-1/2	2	11.9
5 B 52 TB	4.8	5.2	5.55	A-1	1615	1-5/8	7/8	1-1/2	—	11.3	6 B 52 TB	A-1	1615	1-5/8	1-1/4	1-1/2	2	12.8
5 B 54 TB	5.0	5.4	5.75	A-1	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	11.5	6 B 54 TB	A-1	2517	1-5/8	1-1/4	1-1/2	2	13.7
5 B 56 TB	5.2	5.6	5.95	A-1	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	12.0	6 B 56 TB	A-1	2517	1-5/8	1-1/4	1-1/2	2	14.6
5 B 58 TB	5.8	6.2	6.15	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/16	13.0	6 B 58 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/8	1-3/4	1-7/8	14.0
5 B 60 TB	5.6	6.0	6.35	A-1	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	14.0	6 B 60 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	16.0
5 B 62 TB	6.2	6.6	6.55	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/16	14.0	6 B 62 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/8	1-3/4	1-7/8	16.0
5 B 64 TB	6.0	6.4	6.75	A-1	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	16.0	6 B 64 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	19.5
5 B 66 TB	6.6	7.0	6.95	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/16	16.0	6 B 66 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/8	1-3/4	1-7/8	20.0
5 B 68 TB	6.4	6.8	7.15	A-1	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	18.0	6 B 68 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	21.0
5 B 70 TB	7.0	7.4	7.35	A-1	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	1-1/2	18.0	6 B 70 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	1-1/2	21.0
5 B 74 TB	7.0	7.4	7.75	A-1	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	22.0	6 B 74 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	25.0
5 B 80 TB	8.0	8.4	8.35	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	1-3/4	23.0	6 B 80 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	1-1/2	26.0
5 B 86 TB	8.2	8.6	8.95	A-2	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	24.0	6 B 86 TB	A-2	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	27.0
5 B 94 TB	9.0	9.4	9.75	A-2	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	26.0	6 B 94 TB	A-2	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	28.0
5 B 110 TB	10.6	11.0	11.35	A-2	2517	2-1/2	2-1/4	1-3/4	—	35.0	6 B 110 TB	A-2	2517	2-1/2	3	1-3/4	—	34.0
5 B 124 TB	12.0	12.4	12.75	A-3	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	1-1/2	40.0	6 B 124 TB	A-3	2517	2-1/2	1-1/8	1-3/4	1-7/8	43.0
5 B 136 TB	13.6	14.0	13.95	A-3	2517	2-1/2	1	1-3/4	1-1/4	38.0	6 B 136 TB	A-3	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	1-1/2	42.0
5 B 154 TB	15.0	15.4	15.75	A-3	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	1-1/2	47.0	6 B 154 TB	A-3	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	1-1/2	52.0
5 B 160 TB	16.0	16.4	16.35	A-3	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	1-1/2	67.0	6 B 160 TB	A-3	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	1-1/2	53.0
5 B 184 TB	18.0	18.4	18.75	A-3	2517	2-1/2	3/4	1-3/4	1-1/2	52.0	6 B 184 TB	A-3	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	1-1/2	62.0
5 B 200 TB	19.6	20.0	20.35	A-3	3030	3	1/4	3	3/4	75.0	6 B 200 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-1/4	85.0
5 B 250 TB	24.6	25.0	25.35	A-3	3030	3	1/4	3	3/4	81.0	6 B 250 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-1/4	100.0
5 B 300 TB	29.6	30.0	30.35	A-3	3030	3	1/4	3	3/4	109.0	6 B 300 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-1/4	137.0
5 B 380 TB	37.6	38.0	38.35	A-3	3030	3	1/4	3	3/4	158.0	6 B 380 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-1/4	168.0




1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos



Dimensiones de Ranuras Combinadas

Sección de Banda	E	S	DE
AB	1/2	3/4	DP B + .35

$$W = S(N-1) + 2E$$

N = No. de Ranuras

El dibujo muestra la posición de las bandas "A" y "B" en la ranura.


Poleas Convencionales de Ranura Combinable A-B – Buje Taper

8 Ranuras										10 Ranuras								
F = 6-1/4										F = 7-3/4								
No. de Parte	Diámetro		DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
	Banda A	Banda B																
8 B 54 TB	5.0	5.4	5.75	A-1	2517	2-1/2	1-7/8	1-3/4	2-5/8	16.0	10 B 54 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	3	18.0
8 B 56 TB	5.2	5.6	5.95	A-1	2517	2-1/2	1-7/8	1-3/4	2-5/8	17.0	10 B 56 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	3	20.0
8 B 60 TB	5.6	6.0	6.35	A-1	2517	2-1/2	1-7/8	1-3/4	2-5/8	19.0	10 B 60 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	3	22.0
8 B 64 TB	6.0	6.4	6.75	A-1	2517	2-1/2	1-7/8	1-3/4	2-5/8	21.0	10 B 64 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	3	25.5
8 B 68 TB	6.4	6.8	7.15	A-1	2517	2-1/2	1-7/8	1-3/4	2-5/8	25.0	10 B 68 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	3	28.0
8 B 74 TB	7.0	7.4	7.75	A-1	2517	2-1/2	1-7/8	1-3/4	2-5/8	29.0	10 B 74 TB	A-1	2517	2-1/2	3	1-3/4	3	35.0
8 B 86 TB	8.2	8.6	8.95	A-1	3030	3	1	3	2-1/4	37.0	10 B 86 TB	A-1	3030	3	2	3	2-3/4	43.0
8 B 94 TB	9.0	9.4	9.95	A-2	3030	3	1	3	2-1/4	41.0	10 B 94 TB	A-2	3030	3	2	3	2-3/4	46.0
8 B 110 TB	10.6	11.0	11.35	A-2	3030	3	1	3	2-1/4	51.0	10 B 110 TB	A-2	3030	3	2	3	2-3/4	52.0
8 B 124 TB	12.0	12.4	12.75	A-3	3030	3	1	3	2-1/4	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8 B 154 TB	15.0	15.4	15.75	A-3	3030	3	1	3	2-1/4	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8 B 184 TB	18.0	18.4	18.75	A-3	3030	3	1	3	2-1/4	99.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8 B 200 TB	19.6	20.0	20.35	A-3	3030	3	1	3	2-1/4	115.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8 B 250 TB	24.6	25.0	25.35	A-3	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	2	145.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8 B 300 TB	29.6	30.0	30.35	A-3	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	2	170.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8 B 380 TB	37.6	38.0	38.35	A-3	4040	4	1-1/8	4	1-1/8	260.0	—	—	—	—	—	—	—	—


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.

C Poleas Convencionales para Buje Taper en Existencia


Martin




Tipo A



Tipo B




Tipo C




Dimensiones de Ranuras Combinadas

Sección de Banda	E	S	DE
C	11/16	1	DP B + .40


W = S(N-1) + 2E
N = No. de Ranuras



1 = Sólida



2 = Alma




3 = Rayos


Poleas C – Buje Taper

2 Ranuras F = 2-3/8										3 Ranuras F = 3-3/8							
No. de Parte	DP Banda C	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
2 C 70 TB	7.00	7.40	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	15.0	3 C 70 TB	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	18.0
2 C 75 TB	7.50	7.90	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	17.0	3 C 75 TB	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	20.0
2 C 80 TB	8.00	8.40	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	20.0	3 C 80 TB	A-1	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	22.0
2 C 85 TB	8.50	8.90	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	22.0	3 C 85 TB	A-2	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	23.0
2 C 90 TB	9.00	9.40	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	23.0	3 C 90 TB	A-2	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	24.0
2 C 95 TB	9.50	9.90	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	24.0	3 C 95 TB	A-2	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	27.0
2 C 100 TB	10.00	10.40	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	25.0	3 C 100 TB	A-2	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	29.0
2 C 105 TB	10.50	10.90	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	26.0	3 C 105 TB	A-2	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	32.0
2 C 110 TB	11.00	11.40	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	27.0	3 C 110 TB	A-2	2517	2-1/2	1/4	1-3/4	1-3/8	35.0
2 C 120 TB	12.00	12.40	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	33.0	3 C 120 TB	A-2	3020	3	—	2	1-3/8	44.0
2 C 130 TB	13.00	13.40	A-3	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	35.0	3 C 130 TB	A-3	3020	3	—	2	1-3/8	49.0
2 C 140 TB	14.00	14.40	A-3	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	36.0	3 C 140 TB	A-3	3020	3	—	2	1-3/8	50.0
2 C 160 TB	16.00	16.40	A-3	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	42.0	3 C 160 TB	A-3	3020	3	—	2	1-3/8	64.0
2 C 180 TB	18.00	18.40	A-3	3020	3	—	2	3/8	42.0	3 C 180 TB	A-3	3030	3	—	3	3/8	64.0
2 C 200 TB	20.00	20.40	A-3	3020	3	—	2	3/8	45.0	3 C 200 TB	A-3	3030	3	—	3	3/8	78.0
2 C 240 TB	24.00	24.40	A-3	3020	3	—	2	3/8	72.0	3 C 240 TB	A-3	3030	3	—	3	3/8	96.0
2 C 300 TB	30.00	30.40	C-3	3535	3-1/2	1/2	3-1/2	5/8	85.0	3 C 300 TB	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/8	125.0
—	36.00	36.40	—	—	—	—	—	—	—	3 C 360 TB	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1/8	175.0


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas C – Buje Taper


4 Ranuras F = 4-3/8										5 Ranuras F = 5-3/8							
No de Parte	DP Banda C	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
4 C 70 TB	7.00	7.40	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	20.0	5 C 70 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	23.0
4 C 75 TB	7.50	7.90	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	23.0	5 C 75 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	26.0
4 C 80 TB	8.00	8.40	A-1	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	25.0	5 C 80 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	30.0
4 C 85 TB	8.50	8.90	A-2	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	26.0	5 C 85 TB	A-1	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	34.0
4 C 90 TB	9.00	9.40	A-2	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	27.0	5 C 90 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	35.0
4 C 95 TB	9.50	9.90	A-2	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	36.0	5 C 95 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	36.0
4 C 100 TB	10.00	10.40	A-2	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	39.0	5 C 100 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	39.0
4 C 105 TB	10.50	10.90	A-2	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	42.0	5 C 105 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	42.0
4 C 110 TB	11.00	11.40	A-2	2517	2-1/2	1/2	1-3/4	2-1/8	45.0	5 C 110 TB	A-2	2517	2-1/2	1-1/2	1-3/4	2-1/8	43.0
4 C 120 TB	12.00	12.40	A-2	3030	3	—	3	1-3/8	47.0	5 C 120 TB	A-2	3030	3	1/2	3	1-7/8	58.0
4 C 130 TB	13.00	13.40	A-3	3030	3	—	3	1-3/8	51.0	5 C 130 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-7/8	63.0
4 C 140 TB	14.00	14.40	A-3	3030	3	—	3	1-3/8	54.0	5 C 140 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-7/8	65.0
4 C 160 TB	16.00	16.40	A-3	3030	3	—	3	1-3/8	71.0	5 C 160 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-7/8	70.0
4 C 180 TB	18.00	18.40	A-3	3030	3	—	3	1-3/8	81.0	5 C 180 TB	A-3	3030	3	1/2	3	1-7/8	83.0
4 C 200 TB	20.00	20.40	A-3	3030	3	—	3	1-3/8	84.0	5 C 200 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-7/8	110.0
4 C 240 TB	24.00	24.40	A-3	3030	3	—	3	1-3/8	116.0	5 C 240 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-7/8	138.0
4 C 300 TB	30.00	30.40	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/8	164.0	5 C 300 TB	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-7/8	176.0
4 C 360 TB	36.00	36.40	A-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	7/8	192.0	5 C 360 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-1/8	244.0
4 C 440 TB	44.00	44.40	A-3	4040	4	—	4	3/8	282.0	5 C 440 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-1/8	288.0

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.


C

Poleas Convencionales para Buje Taper


Martin




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma




3 = Rayos


Poleas C – Buje Taper

6 Ranuras										8 Ranuras								
F = 6-3/8										F = 8-3/8								
No de Parte	DP	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	
	Banda C																	
6 C 70 TB	7.00	7.40	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 C 75 TB	7.50	7.90	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 C 80 TB	8.00	8.40	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	35.0	8 C 80 TB	A-1	3030	3	2	3	3-3/8	45.0	
6 C 85 TB	8.50	8.90	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	40.0	8 C 85 TB	A-1	3030	3	2	3	3-3/8	47.0	
6 C 90 TB	9.00	9.40	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	47.0	8 C 90 TB	A-1	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	64.0	
6 C 95 TB	9.50	9.90	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	53.0	8 C 95 TB	A-1	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	67.0	
6 C 100 TB	10.00	10.40	A-1	3030	3	1	3	2-3/8	57.0	8 C 100 TB	A-1	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	70.0	
6 C 105 TB	10.50	10.90	A-2	3030	3	1	3	2-3/8	58.0	8 C 105 TB	A-1	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	84.0	
6 C 110 TB	11.00	11.40	A-2	3030	3	1	3	2-3/8	66.0	8 C 110 TB	A-1	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	87.0	
6 C 120 TB	12.00	12.40	A-2	3030	3	1	3	2-3/8	70.0	8 C 120 TB	A-2	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	90.0	
6 C 130 TB	13.00	13.40	A-3	3030	3	1	3	2-3/8	75.0	8 C 130 TB	A-2	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	97.0	
6 C 140 TB	14.00	14.40	A-3	3535	3-1/2	1/2	3-1/2	2-3/8	80.0	8 C 140 TB	A-2	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	105.0	
6 C 160 TB	16.00	16.40	A-3	3535	3-1/2	1/2	3-1/2	2-3/8	87.0	8 C 160 TB	A-3	3535	3-1/2	1-1/2	3-1/2	3-3/8	115.0	
6 C 180 TB	18.00	18.40	A-3	3535	3-1/2	1/2	3-1/2	2-3/8	102.0	8 C 180 TB	A-3	4040	4	1-1/2	4	2-7/8	137.0	
6 C 200 TB	20.00	20.40	A-3	3535	3-1/2	1/2	3-1/2	2-3/8	126.0	8 C 200 TB	A-3	4040	4	1-1/2	4	2-7/8	180.0	
6 C 240 TB	24.00	24.40	A-3	3535	3-1/2	1/2	3-1/2	2-3/8	150.0	8 C 240 TB	A-3	4040	4	1-1/2	4	2-7/8	205.0	
6 C 300 TB	30.00	30.40	A-3	4040	4	1	4	1-3/8	226.0	8 C 300 TB	A-3	4040	4	1-1/2	4	2-7/8	263.0	
6 C 360 TB	36.00	36.40	A-3	4040	4	1	4	1-3/8	270.0	8 C 360 TB	A-3	4545	4-1/2	1-1/4	4-1/2	2-5/8	343.0	
6 C 440 TB	44.00	44.40	A-3	4040	4	1	4	1-3/8	320.0	8 C 440 TB	A-3	4545	4-1/2	1-1/4	4-1/2	2-5/8	432.0	


Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas C – Buje Taper


10 Ranuras F = 10-3/8										12 Ranuras F = 12-3/8							
No de Parte	DP Banda C	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
10 C 90 TB	9.00	9.40	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	4-3/8	57.0	12 C 90 TB	A-1	4040	4	3-1/2	4	4-7/8	65.0
10 C 95 TB	9.50	9.90	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	4-3/8	66.0	12 C 95 TB	A-1	4040	4	3-1/2	4	4-7/8	75.0
10 C 100 TB	10.00	10.40	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	4-3/8	77.0	12 C 100 TB	A-1	4040	4	3-1/2	4	4-7/8	85.0
10 C 105 TB	10.50	10.90	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	4-3/8	87.0	12 C 105 TB	A-1	4040	4	3-1/2	4	4-7/8	95.0
10 C 110 TB	11.00	11.40	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	4-3/8	98.0	12 C 110 TB	A-1	4040	4	3-1/2	4	4-7/8	104.0
10 C 120 TB	12.00	12.40	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	4-3/8	121.0	12 C 120 TB	A-1	4040	4	3-1/2	4	4-7/8	126.0
10 C 130 TB	13.00	13.40	A-1	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	146.0	12 C 130 TB	A-1	4545	4-1/2	3	4-1/2	4-7/8	156.0
10 C 140 TB	14.00	14.40	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	173.0	12 C 140 TB	A-1	4545	4-1/2	3	4-1/2	4-7/8	184.0
10 C 160 TB	16.00	16.40	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	233.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 C 180 TB	18.00	18.40	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	176.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 C 200 TB	20.00	20.40	A-3	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	201.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 C 240 TB	24.00	24.40	A-3	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	243.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 C 300 TB	30.00	30.40	A-3	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	320.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 C 360 TB	36.00	36.40	A-3	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	464.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10 C 440 TB	44.00	44.40	A-3	4545	4-1/2	2	4-1/2	3-7/8	508.0	—	—	—	—	—	—	—	—

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.


D

Poleas Convencionales para Buje Taper


Martin




Tipo A




Tipo B




Tipo C



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Rayos

Poleas D – Buje Taper


4 Ranuras F = 6-1/16										5 Ranuras F = 7-1/2							
No de Parte	DP D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
4 D 120 TB	12.0	12.6	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	63.0	5 D 120 TB	A-1	4040	4	1/4	4	2-3/4	82.0
4 D 130 TB	13.0	13.6	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	73.0	5 D 130 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	87.0
4 D 135 TB	13.5	14.1	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	78.0	5 D 135 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	92.0
4 D 140 TB	14.0	14.6	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	83.0	5 D 140 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	97.0
4 D 145 TB	14.5	15.1	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	94.0	5 D 145 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	102.0
4 D 150 TB	15.0	15.6	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	94.0	5 D 150 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	107.0
4 D 155 TB	15.5	16.1	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	99.0	5 D 155 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	112.0
4 D 160 TB	16.0	16.6	A-2	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	104.0	5 D 160 TB	A-2	4040	4	3/4	4	2-3/4	112.0
4 D 180 TB	18.0	18.6	A-3	3535	3-1/2	3/4	3-1/2	1-13/16	109.0	5 D 180 TB	A-3	4040	4	1	4	2-1/2	132.0
4 D 220 TB	22.0	22.6	A-3	4040	4	3/4	4	1-5/16	142.0	5 D 220 TB	A-3	4040	4	1	4	2-1/2	162.0
4 D 270 TB	27.0	27.6	A-3	4040	4	3/4	4	1-5/16	182.0	5 D 270 TB	A-3	4040	4	1	4	2-1/2	207.0

Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.


Poleas D – Buje Taper

6 Ranuras F = 8-15/16										8 Ranuras F = 11-13/16							
No. de Parte	DP D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje	No. de Parte	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E	L Largo Total del Barreno	M	Peso sin Buje
6 D 120 TB	12.0	12.6	A-1	4040	4	1	4	3-15/16	100.0	8 D 120 TB	A-1	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	6-13/16	125.0
6 D 130 TB	13.0	13.6	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	100.0	8 D 130 TB	A-1	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	6-13/16	155.0
6 D 135 TB	13.5	14.1	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	107.0	8 D 135 TB	A-2	4545	4-1/2	1	4-1/2	6-5/16	150.0
6 D 140 TB	14.0	14.6	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	112.0	8 D 140 TB	A-1	4545	4-1/2	1	4-1/2	6-5/16	155.0
6 D 145 TB	14.5	15.1	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	117.0	8 D 145 TB	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	5-5/16	155.0
6 D 150 TB	15.0	15.6	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	122.0	8 D 150 TB	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	5-5/16	135.0
6 D 155 TB	15.5	16.1	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	127.0	8 D 155 TB	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	5-5/16	165.0
6 D 160 TB	16.0	16.6	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	175.0	8 D 160 TB	A-2	4545	4-1/2	2	4-1/2	5-5/16	165.0
6 D 180 TB	18.0	18.6	A-2	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	185.0	8 D 180 TB	A-2	4545	4-1/2	2-3/4	4-1/2	4-9/16	180.0
6 D 220 TB	22.0	22.6	A-3	4040	4	1-1/2	4	3-7/16	210.0	8 D 220 TB	A-3	4545	4-1/2	2-3/4	4-1/2	4-9/16	275.0
6 D 270 TB	27.0	27.6	A-3	4545	4-1/2	1-3/4	4-1/2	2-11/16	260.0	8 D 270 TB	A-3	4545	4-1/2	2-3/4	4-1/2	4-9/16	345.0
6 D 330 TB	33.0	33.6	A-3	4545	4-1/2	1-3/4	4-1/2	2-11/16	340.0	8 D 330 TB	A-3	4545	4-1/2	2-3/4	4-1/2	4-9/16	455.0

10 Ranuras F = 14-11/16									
No. de Parte	DP D	DE	Tipo	Buje	Barreno Máximo del Buje	E ★	L Largo Total del Barreno	M ★	Peso sin Buje
10 D 120 TB	12.0	12.6	A-1	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	140.0
10 D 130 TB	13.0	13.6	A-1	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	170.0
10 D 135 TB	13.5	14.1	A-2	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	170.0
10 D 140 TB	14.0	14.6	A-2	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	175.0
10 D 145 TB	14.5	15.1	A-2	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	180.0
10 D 150 TB	15.0	15.6	A-2	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	195.0
10 D 155 TB	15.5	16.1	A-2	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	175.0
10 D 160 TB	16.0	16.6	A-2	4545	4-1/2	2-3/8	4-1/2	7-13/16	195.0
10 D 180 TB	18.0	18.6	A-2	4545	4-1/2	4	4-1/2	6-3/16	195.0
10 D 220 TB	22.0	22.6	A-3	4545	4-1/2	4	4-1/2	6-3/16	340.0
10 D 270 TB	27.0	27.6	A-3	4545	4-1/2	4	4-1/2	6-3/16	415.0
10 D 330 TB	33.0	33.6	A-3	4545	4-1/2	4-1/4	4-1/2	5-15/16	485.0



D



NOTA: Dimensiones en pulgadas, peso en libras. El peso no incluye el buje. Vea la página B-8 hasta B-10 para dimensiones adicionales de los bujes.

Dimensiones de Ranuras

Sección de Banda	E	S	DE
D	7/8	1-7/16	DP D + .60

$$W = S(N-1) + 2E$$

N = No. de Ranuras